

ハイス鋼最高水準を目指したバランスのよいモデルが可能にする精緻な深穴加工

TiAlN COATED POWDER METALLURGY HSS DRILLS

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル

●エンドミルシャンク/レギュラー -ENDMILL SHANK/REGULAR LENGTH-

APM-ESDR, APM-HESDR (オイルホール付き). Material: HSS, TiAlN. Specifications table with diameters (D) and lengths (L). Includes technical diagram and S-shape grinding diagram.

◎=最適 ○=適

型番 APM-ESDR (オイルホールなし) / APM-HESDR (オイルホール付き)

Table with columns: 直径 D, 溝長 l, 全長 L, シャンク径 d, and price information for APM-ESDR and APM-HESDR models.

Order and Delivery information for APM-ESDR 10. Includes text: 'ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。'

EBの特長! (EB Features!) section listing benefits of the powder-coated drill bits.

ステンレス鋼の加工に、優れた加工性能と耐久性

TiN COATED HSS DRILLS FOR STAINLESS MATERIALS

ステンレス加工用TiNコートハイス鋼ドリル

●ストレートシャンク/スタブ・レギュラー -STRAIGHTSHANK/STUB・REGULAR LENGTH-

G-SSDB (スタブ), G-SSDR (レギュラー). Material: HSS Co8%, TiN. Specifications table with diameters (D) and lengths (L). Includes technical diagrams and S-shape grinding diagram.

◎=最適

型番 G-SSDB (スタブ)

Table with columns: 直径 D, 溝長 l, 全長 L, 1パック入数, and price information for G-SSDB model.

◎この商品はバック単位での販売になります。

直径D≤6.5 1パック 10本入. 直径D≥6.8 1パック 5本入.

切削条件 P.592

型番 G-SSDR (レギュラー)

Table with columns: 直径 D, 溝長 l, 全長 L, 1パック入数, and price information for G-SSDR model.

◎この商品はバック単位での販売になります。

直径D≤6 1パック 10本入. 直径D≥6.8 1パック 5本入.

切削条件 P.592

Order and Delivery information for G-SSDB 6. Includes text: 'ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。'

EBの特長! (EB Features!) section listing benefits of the TiN-coated stainless steel drill bits.

超硬エンドミル

ハイスエンドミル

自由指定直刃エンドミル

専用カッター

ドリル

面取り・センタリング工具

リーマ

タップ

フライス用チップ・カッター

旋削工具

加工治具

ツーリング

放電工具

研削・研磨用品

手作業工具

電動・空圧工具

測定工具

化学製品

工場雑貨

超硬

ハイス