

ハイス鋼ハイヘリカルリーマ

● 右刃左ねじれ60°・ストレートシャンク 0.1mm単位指定タイプ

刃径D	公差	シャンク径d	公差
1 ~ 3	+0.005 +0.002	2~14	-0.02
3.1 ~ 6	+0.008 +0.004		
6.1 ~ 10	+0.010 +0.006		
10.1 ~ 14	+0.012 +0.007		

◎D≤3の場合、d=3。
D>3の場合d=D
となります。

◎D≤4.5突き出しセン
タとなります。

材質

型番 HHHR

刃径 D	食付長 T	刃長 l	全長 L	刃数	¥単価 1~4本
2	3	13	60	2	2,340
2.1	3	13	60	2	2,340
2.2	3	13	60	2	2,340
2.3	3	15	60	2	2,340
2.4	3	15	60	2	2,340
2.5	3	15	60	2	2,340
2.6	4	20	60	3	2,340
2.7	4	20	60	3	2,340
2.8	4	20	60	3	2,340
2.9	4	20	60	3	2,340
3	4	20	70	3	2,010
3.1	4	20	70	3	2,170
3.2	4	20	70	3	2,170
3.3	4	20	70	3	2,170
3.4	4	20	70	3	2,170
3.5	4	20	70	3	2,170
3.6	5	22	75	3	2,170
3.7	5	22	75	3	2,170
3.8	5	22	75	3	2,170
3.9	5	22	75	3	2,170
4	5	22	75	3	1,940
4.1	6	25	80	3	2,170
4.2	6	25	80	3	2,170
4.3	6	25	80	3	2,170
4.4	6	25	80	3	2,170
4.5	6	25	80	3	2,170
4.6	6	25	85	3	2,170
4.7	6	25	85	3	2,170
4.8	6	25	85	3	2,170
4.9	6	25	85	3	2,170
5	6	25	85	3	1,940
5.1	6	25	90	3	2,170
5.2	6	25	90	3	2,170
5.3	6	25	90	3	2,170
5.4	6	25	90	3	2,170
5.5	6	25	90	3	2,170
5.6	7	30	100	3	2,170
5.7	7	30	100	3	2,170
5.8	7	30	100	3	2,170
5.9	7	30	100	3	2,170
6	7	30	100	3	2,170

Order 注文例 **HHHR - 10.1**
型番 刃径(D)

Price 価格

数量	1~4	5~9	10~49	50~99	100~
値引率		5%	10%	15%	
価格表					

◎数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

切削条件 P.691

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

工場雑貨

● 右刃左ねじれ60°・ストレートシャンク 0.01mm単位指定タイプ

刃径D	公差	シャンク径d	公差
2.01~13.99	+0.005 0	2.01~13.99	-0.02

◎D≤3の場合、d=3。
D>3の場合d=D
となります。

◎D≤4.5突き出しセン
タとなります。

材質

型番 HHHR

刃径 D	食付長 T	刃長 l	全長 L	刃数	¥単価 1~4本
2.01 ~ 2.09	3	13	60	2	3,000
2.11 ~ 2.19	3	13	60	2	3,000
2.21 ~ 2.29	3	13	60	2	3,000
2.31 ~ 2.39	3	15	60	2	3,000
2.41 ~ 2.49	3	15	60	2	3,000
2.51 ~ 2.59	3	15	60	2	3,000
2.61 ~ 2.69	4	20	60	3	3,000
2.71 ~ 2.79	4	20	60	3	3,000
2.81 ~ 2.89	4	20	60	3	3,000
2.91 ~ 2.99	4	20	60	3	3,000
3.01 ~ 3.09	4	20	70	3	2,500
3.11 ~ 3.19	4	20	70	3	2,500
3.21 ~ 3.29	4	20	70	3	2,500
3.31 ~ 3.39	4	20	70	3	2,500
3.41 ~ 3.49	4	20	70	3	2,500
3.51 ~ 3.59	4	20	70	3	2,500
3.61 ~ 3.69	5	22	75	3	2,500
3.71 ~ 3.79	5	22	75	3	2,500
3.81 ~ 3.89	5	22	75	3	2,500
3.91 ~ 3.99	5	22	75	3	2,500
4.01 ~ 4.09	5	22	75	3	2,290
4.11 ~ 4.19	6	25	80	3	2,500
4.21 ~ 4.29	6	25	80	3	2,500
4.31 ~ 4.39	6	25	80	3	2,500
4.41 ~ 4.49	6	25	80	3	2,500
4.51 ~ 4.59	6	25	80	3	2,500
4.61 ~ 4.69	6	25	85	3	2,500
4.71 ~ 4.79	6	25	85	3	2,500
4.81 ~ 4.89	6	25	85	3	2,500
4.91 ~ 4.99	6	25	85	3	2,500
5.01 ~ 5.09	6	25	85	3	2,290
5.11 ~ 5.19	6	25	90	3	2,500
5.21 ~ 5.29	6	25	90	3	2,500
5.31 ~ 5.39	6	25	90	3	2,500
5.41 ~ 5.49	6	25	90	3	2,500
5.51 ~ 5.59	6	25	90	3	2,500
5.61 ~ 5.69	7	30	100	3	2,500
5.71 ~ 5.79	7	30	100	3	2,500
5.81 ~ 5.89	7	30	100	3	2,500
5.91 ~ 5.99	7	30	100	3	2,500

Order 注文例 **HHHR - 10.01**
型番 刃径(D)

Price 価格

数量	1~4	5~9	10~49	50~99	100~
値引率		5%	10%	15%	
価格表					

◎数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

切削条件 P.691

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

工場雑貨

超硬

ハイス