

スティック砥石・ヤスリをしっかりと装着。ホルダー装着で付け替えも簡単

AIR FLEX / FILES FOR AIR FLEX

エアフレックス(往復運動) / 専用ヤスリ / エア工具 メンテナンス用パーツ

●エアフレックス(往復運動)


<p>MAXAF5(ストローク5mm)</p>  <p>ストローク</p> <p>●標準付属品 ●バースホルダー... 1個 ●ホルダーシャフト(φ3・φ5)各1個 ●コレット(φ3) ... 1個 ●六角レンチ(バース用) ... 2個 ●六角レンチ(本体用) ... 1個 ●カブラ ... 1個</p> <p>●調整ジョイント... 1個※ ●エアホース... 1本※ ●オーバーホース... 1本※ ※すでに取り付けてあります。</p>	<p>MAXAF10(ストローク10mm)</p>  <p>●標準付属品 ●六角レンチ ●カブラ ●エアホース ●オーバーホース</p> <p>●コレット(φ3)は別売 ●パワーが強いのでスティック砥石には向きません ●ホルダーなし(下記専用ヤスリを直接取り付けできます)</p>	<p>■特長 ●本体の振動が少なく使いやすい。 ●MAXAF5は、バースホルダーが標準装備されており、スティック砥石なども取り付け可能。</p> <p>■用途 ●アルミ製品のバリ取り、金型精密仕上げ。 ●鋳物・ダイカスト等のバリ取り、金型のヤスリかけ、木片の切断、ウレタン・スポンジの切断。 ●セラミックファイバースティックを使い金型リブ磨き。</p>
<p>■供給空気圧力 ●0.4~0.6Mpa</p>	<p>■空気消費量 ●300ℓ/minANR</p>	<p>■往復速度 ●3,400ストローク/min(MAXAF5) ●5,000ストローク/min(MAXAF10)</p>

型番	ストローク	速度 (min ⁻¹)	適応ヤスリ軸径	全長	質量 (g)	排気方式	¥単価 1~4個
MAXAF5	5	3,400	5 3(φ3コレット使用時)	163	530	後方	25,000
MAXAF10	10						25,000

①MAXAF10は、MAXAF5に型番変更しました。
②これらの商品は付属品とセットでの販売となります。
③ご使用にあたって、エアグラインダーを長期間安定してご使用いただくためには、給油等の日常のメンテナンスが必要となります。(※P.1170)

●専用ヤスリ

LX-MAXAF-FP
LX-MAXAF-HP
LX-MAXAF-CP
LX-MAXAF-TP



バック商品

型番	形状	目の粗さ	幅×厚 (mm)	全長 L	軸径 φd	適用	バック入数	¥単価 1~4バック
LX-MAXAF-FP	平	中目	10×2	140	φ5	エアフレックス MAXAF5 MAXAF10 取付専用	5	2,500
LX-MAXAF-HP	半丸		8.5×3	143				
LX-MAXAF-CP	丸		φ5	131				
LX-MAXAF-TP	三角		6(一辺)	131				
LX-MAXAF-ST	4種セット	-	-	-	-	-	4	2,200

●エア工具 メンテナンス用パーツ

型番	部品名称	適応機種	¥単価1~4本
MAXPARTS-HOSE	マイクロ・エアグラインダー用エアホース	MAXHD101(P.1165) MAXDS102(P.1165) MAXDSR103(P.1165) MAXMS90(P.1168) MAXMS120(P.1168)	2,000
MAXPARTS-AF-BH	エアフレックス専用バースホルダー	MAXAF5	3,000
MAXPARTS-AF-3HS	エアフレックス専用ホルダーシャフト(3mm)	MAXAF5	700
MAXPARTS-AF-5HS	エアフレックス専用ホルダーシャフト(5mm)	MAXAF5	700
MAXPARTS-AF-3CR	エアフレックス専用 コレット(φ3mm)	MAXAF5 MAXAF10	1,200

Order 注文例 **MAXAF10** Delivery 出荷日 **3** 日目発送 Price 価格 **¥** 数量スライド価格 (※1円未満切捨て) **お見積り**

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

Example 使用例



エアフレックス専用鉄ヤスリ(φ5シャフト) ※直接取り付けられます



電着ダイヤモンドヤスリ(φ3シャフト) ※コレットを装着して取り付けます




セラミックファイバースティック砥石 ※バースホルダーではご使用できません

6mmと3mmシャックに対応。先端工具の付け替えで広がる応用範囲

AIR SILENT GRINDER

超静音エアグラインダー 6mmシャック用 (騒音63dBA)

●レギュラータイプ / ロングタイプ

<p>MAXTS101(レギュラータイプ) MAXTSL102(ロングタイプ)</p>  <p>■標準付属品 ●レンチ ... 2個 ●スリーブコレット(φ3) ... 1個 ●カブラ ... 1個 ●調整ジョイント ... 1個※ ●エアホース ... 1本※ ●オーバーホース ... 1本※ ※すでに取り付けてあります。</p>	<p>■特長 ●消音ロータリーエアモーター採用。 ●ボタンスイッチで連続作業が楽にできます。 ●アルミボディによる軽量化。 ●ロングタイプは深い箇所作業に最適。 ●付属のスリーブコレットを装着することにより、3mmもチャッキング可能。 ●先端径が細く作業性が向上。</p> <p>■用途 ●自動車部品のバリ取り ●金型保全での仕上げ</p>	<p>■消費空気圧力 ●0.4~0.6Mpa</p> <p>■空気消費量 ●300ℓ/minANR</p>
--	--	---

型番	回転速度 (min ⁻¹)	適用砥石軸径	砥石取付工具	全長	外径	質量 (g)	騒音 (dBA)	排気方式	¥単価 1~4個
MAXTS101	30,000	φ6(φ3)	レンチ	155	30	390	63	後方	22,000
MAXTSL102	28,000			207		500			30,000

①これらの商品は付属品とセットでの販売になります。
②ご使用にあたって、エアグラインダーを長期間安定してご使用いただくためには、給油等の日常のメンテナンスが必要となります。(※P.1170)

Order 注文例 **MAXTS101** Delivery 出荷日 **3** 日目発送 修理サービス P.1171

Price 価格 **¥** 数量スライド価格 (※1円未満切捨て) **お見積り**




数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

汎用性の高いミニアングルグラインダー

ANGLE GRINDER / OPTION KIT

アングルグラインダー / オプションキット

●アングルグラインダー / オプションキット

<p>MAXMDS-58-S</p>  <p>■標準付属品 ●レンチ・六角レンチ...計3個 ●調整ジョイント...1個 ●カブラ...1個 ●φ49ディスク砥石(A36P)...8個 ●φ58オフセットラビン(#80・#120・#220 各2個) ...計6個 ●φ58ミニフラップ(#60・#80・#100・#120・#240 各1個) ...計5個</p>	<p>MAXMDSF-50-S</p>  <p>■標準付属品 ●レンチ...2個 ●調整ジョイント...1個 ●カブラ...1個 ●マジックペーパーディスクホルダー(MDH-50)...1個 ●ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)...1個 ●マジックペーパーディスク(MPD-50)(#60・#80・#100・#120 各10枚) ...計40枚 ●ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)(#80・#150・#300 各2枚) ...計6枚</p>	<p>MAXMDSF-50-OP (MAXMDSF-50用オプションキット)</p>  <p>■標準付属品 ●ボスネジ ... 1個 ●カップ砥石(CUPT60-30) ... 5個 ●カップ型ラビン(CUPR)(#80、120、220 各2個) ...計6個 ●30φペーパーディスク(PADK)(#60、80、120、180 各10枚) ...計40個 ●30φディスクホルダー(DSKH-30) ... 2個</p>
<p>■特長 ●58型は、本体に砥石を直接取り付けの事ができ、カバーも付いているため、ディスク砥石をお使いの場合は58型をお選びください。 ●50型は、ディスクホルダーやカップ砥石をお使いの場合にお選びください。</p>	<p>■用途 ●金型・金属加工・板金塗装。 ●バリ取り・面取り・塗装がし・サビおとし・金型表面調整・部品のバリ取り。</p>	

型番	ベルトサイズ	回転速度 (min ⁻¹)	全長	外径	質量 (g)	供給空気圧力	空気消費量	騒音 (dBA)	排気方式	¥単価 1~4個
MAXMDS-58-S	-	19,000	110	35	400	0.4~0.6Mpa	300ℓ/minANR	80	前方	22,000
MAXMDSF-50-S	-									22,000
MAXMDSF-50-OP	-									6,000

①これらの商品は付属品とセットでの販売になります。
②ご使用にあたって、エアグラインダーを長期間安定してご使用いただくためには、給油等の日常のメンテナンスが必要となります。(※P.1170)

Order 注文例 **MAXMDS-58-S** Delivery 出荷日 **3** 日目発送 修理サービス P.1171

Price 価格 **¥** 数量スライド価格 (※1円未満切捨て) **お見積り**

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

電動工具

空圧工具

グラインダー

ディスクグラインダー

サンダー

ベルトサンダー

ディスクサンダー

その他

研削・研磨

インパクトドライバー

ドライバー

インパクトレンチ

ドリル

ラチェットレンチ

ビット

その他

穴あけ・締付け

ソー

その他

切断・曲げ

その他

空圧工具