

0.01mmトピ51本がセットでこの価格

PIN GAUGE SET (AA SERIES)

ゲージ鋼ピンゲージセット

●サブゼロ処理済み

PING



- 材質 ゲージ鋼(SUJ相当)
- 硬度 58HRC~
- 付属品 ピンバイス1本、専用箱、プラスチックケース

- ①AA-6B以上の径には、ピンバイスは付属していません。
- ②PING-Gのお得なセット品です。詳細についてはP.1208をご参照ください。
- ③木箱からプラスチック箱に変更になりました。

型番	No.	ゲージ径 (0.01mmトピ)	組本数	¥単価 1セット
PING	AA-0B	0.50, 0.51, 0.52, …… 1.00	51	25,990
	AA-1A	1.00, 1.01, 1.02, …… 1.50	51	19,200
	AA-1B	1.50, 1.51, 1.52, …… 2.00	51	19,200
	AA-2A	2.00, 2.01, 2.02, …… 2.50	51	19,200
	AA-2B	2.50, 2.51, 2.52, …… 3.00	51	19,200
	AA-3A	3.00, 3.01, 3.02, …… 3.50	51	19,200
	AA-3B	3.50, 3.51, 3.52, …… 4.00	51	19,200
	AA-4A	4.00, 4.01, 4.02, …… 4.50	51	19,200
	AA-4B	4.50, 4.51, 4.52, …… 5.00	51	19,200
	AA-5A	5.00, 5.01, 5.02, …… 5.50	51	19,200
	AA-5B	5.50, 5.51, 5.52, …… 6.00	51	19,200
	AA-6A	6.00, 6.01, 6.02, …… 6.50	51	26,000
	AA-6B	6.50, 6.51, 6.52, …… 7.00	51	26,000
	AA-7A	7.00, 7.01, 7.02, …… 7.50	51	31,340
	AA-7B	7.50, 7.51, 7.52, …… 8.00	51	31,340
	AA-8A	8.00, 8.01, 8.02, …… 8.50	51	32,010
	AA-8B	8.50, 8.51, 8.52, …… 9.00	51	32,010
	AA-9A	9.00, 9.01, 9.02, …… 9.50	51	32,010
	AA-9B	9.50, 9.51, 9.52, …… 10.00	51	32,010
	AA-10A	10.00, 10.01, 10.02, …… 10.50	51	41,000
	AA-10B	10.50, 10.51, 10.52, …… 11.00	51	41,000
	AA-11A	11.00, 11.01, 11.02, …… 11.50	51	41,000
	AA-11B	11.50, 11.51, 11.52, …… 12.00	51	41,000
	AA-12A	12.00, 12.01, 12.02, …… 12.50	51	41,000
	AA-12B	12.50, 12.51, 12.52, …… 13.00	51	41,000
	AA-13A	13.00, 13.01, 13.02, …… 13.50	51	51,400
	AA-13B	13.50, 13.51, 13.52, …… 14.00	51	51,400
	AA-14A	14.00, 14.01, 14.02, …… 14.50	51	51,400
AA-14B	14.50, 14.51, 14.52, …… 15.00	51	51,400	

●ピンゲージ収納用箱

PING-BOX	型番	サイズ	収納ゲージ径	収納本数	¥単価 1個
PING-BOX	PING-BOX	S	~6.99	55	3,300
		M	7.00~15.99	55	4,200


●ピンゲージ収納用プラスチックケース

PING-CS	型番	サイズ	収納ゲージ径	1セット 入数	¥単価 1セット
PING-CS	PING-CS	S	~6.99	55	2,300
		M	7.00~15.99	55	3,000

1セット 55個入

PING - AA-0B
型番 No.

Delivery 出荷日 3 日目発送

PING - BOX-S
型番 サイズ

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率			5%	10%	15%

お見積り

PING - CS-M
型番 サイズ

穴と軸精度を測定する定番の限界栓ゲージ

LIMIT PLUG GAUGES

限界栓ゲージ

LMPG



- 材質 SKS3
- 硬度 660~780HV
- 公差 H7

型番	穴の呼び径	寸法許容公差 (μm)	¥単価 1本	型番	穴の呼び径	寸法許容公差 (μm)	¥単価 1本
LMPG	3	+10 0	5,850	LMPG	17	+18 0	7,200
	4		5,370		18		7,200
	5	+12 0	5,080		19		7,200
	6		4,730		20		7,200
	7		4,730		21		8,900
	8	+15 0	4,730		22		8,900
	9		5,080		23		8,900
	10		5,400		24		8,900
	11		6,550		25		8,900
	12		6,550		26		10,270
	13	+18 0	6,550		27		10,270
	14		6,550		28		10,270
	15		6,550		29		10,270
	16		7,200		30		10,270



Order 注文例

LMPG - 15
型番 穴の呼び径

Delivery 出荷日

3 日目発送



Price 価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て) お見積り

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率			5%	10%	15%

EJが特長!

- 穴または軸の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定端面を持つゲージです。

ノギス

マイクロ
メーター

ダイヤルゲージ

ハイトゲージ

デプスゲージ

内径測定器

ゲージ

スコヤ

定規

コンベックス

巻尺

はかり

角度計

光学機器

水平器

レーザー測定器

マグネット関連

定盤

その他
測定機器

1212

加工現場の改善に役立つ
「ものづくりQ&A」役立つ情報を
今すぐ検索!ミスミものづくりQ&A 検索 <http://tool.misumi.jp/>メーカー別問合せ先一覧は
裏表紙をご覧ください。複数メーカースペック・価格一括比較!
「VONA 購索くん」

工具 購索くん 検索

<http://jp.misumi-vona.com/vona/fs/>

1213

