

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE CORNER C END MILLS

超硬直刃コーナーCエンドミル

●2枚刃 -2 FLUTES-

●ボス穴加工用
BSCC／LS-BSCC(ロングシャンク)●側面・溝加工用
SCEM／LS-SCEM(ロングシャンク)


■材質 超微粒子超硬合金

BSCC／LS-BSCC

SCEM／LS-SCEM

丸ランド残し P.460
(丸ランド幅=0.03~0.1mm)

加工形状



①一部に刃が付きます。

②指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。

型番	シャンク径 <i>d</i> 0.005mm単位指定	刃径 <i>D</i> 0.005mm単位指定	コーナーC 0.01mm単位指定	刃長 <i>ℓ</i> 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 <i>L</i>		¥通常単価 1~2本	
						BSCC	LS-BSCC	BSCC	LS-BSCC
BSCC	3	0.400~0.500	0.10≤C≤(D-0.2)/2	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	60	5,380	7,500
		0.505~1.500		0.5~5.0		40	60		
		1.505~2.000		0.5~10.0		40	60		
		2.005~3.000		0.5~15.0		40	60		
		2.005~4.000		0.5~20.0		50	80	5,540	8,500
	4	3.005~6.000		3.0~24.0	F (フラット)	60	90	6,080	8,550
		4.005~8.000		4.0~28.0		60	90	7,150	9,110
		6.005~10.000		5.0~35.0		80	120	9,380	11,500
		8.005~12.000		6.0~36.0		80	120	10,690	13,540
		10.005~16.000		8.0~48.0		100	—	14,530	規格なし
LS-BSCC (ロングシャンク)	6	0.40~0.50		0.5~1.0	T (中ベコ)	40	60	5,380	7,500
		0.51~1.50		0.5~5.0		40	60		
		1.51~2.00		0.5~10.0		40	60		
		2.01~3.00		0.5~15.0		50	80	5,540	8,500
		2.01~4.00		0.5~20.0		60	90	6,080	8,550
	8	3.01~6.00		3.0~24.0	F (フラット)	60	90	7,150	9,110
		4.01~8.00		4.0~28.0		80	120	9,380	11,500
		6.01~10.00		5.0~35.0		80	120	10,690	13,540
		8.01~12.00		6.0~36.0		100	—	14,530	規格なし
		10.01~16.00		8.0~48.0					

型番	シャンク径 <i>d</i> 0.01mm単位指定	刃径 <i>D</i> 0.01mm単位指定	コーナーC 0.01mm単位指定	刃長 <i>ℓ</i> 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 <i>L</i>		¥通常単価 1~2本	
						SCEM	LS-SCEM	SCEM	LS-SCEM
SCEM	3	0.40~0.50	0.10≤C≤(D-0.2)/2	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	60	5,380	7,500
		0.51~1.50		0.5~5.0		40	60		
		1.51~2.00		0.5~10.0		40	60		
		2.01~3.00		0.5~15.0		50	80	5,540	8,500
		2.01~4.00		0.5~20.0		60	90	6,080	8,550
	8	3.01~6.00		3.0~24.0	F (フラット)	60	90	7,150	9,110
		4.01~8.00		4.0~28.0		80	120	9,380	11,500
		6.01~10.00		5.0~35.0		80	120	10,690	13,540
		8.01~12.00		6.0~36.0		100	—	14,530	規格なし
		10.01~16.00		8.0~48.0					



注文例

BSCC 6 - 5.005 - 1.00 - 10.0 - F

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状

LS-SCEM 3 - 1.80 - 0.50 - 4.0 - T

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状

1本単位

●BSCC／LS-BSCC

切削条件 P.510

●SCEM／LS-SCEM

切削条件 P.511



出荷日

3 日目出荷

ストーク A 800円/1本

卷末-8

②同一サイズ3本以上は一律2,160円



価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量 1~2 3~4 5~14 15~

値引率 価格表 7% 16%

お見積り



追加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.508

TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート) 10 日目出荷

⊗ストーク不可

DC(DLCコート) 12 日目出荷

⊗ストーク不可

BSCC 6 - 5.005 - 1.00 - 10.0 - F - TS

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

LS-SCEM 3 - 1.80 - 0.50 - 4.0 - T - AC

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

