

ミスミ C-VALUE

## マグネットベース

現場や検査工程の必需品  
高コストパフォーマンス

在庫品

## [仕様]

- 主柱(mm):  $\phi 12 \times 176$
- 支柱(mm):  $\phi 10 \times 165$
- 支柱取付ねじ: M8×1.25
- 重量(kg): 1.5



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS	784	60×50×55	$\phi 6.5 \cdot \phi 8$	1,970

ミスミ C-VALUE

## 微動送りマグネットベース(アリ溝付)

微動送り付きで微調整が簡単にできます

在庫品

## [仕様]

- 主柱(mm):  $\phi 12 \times 178$
- 支柱(mm):  $\phi 10 \times 150$
- 支柱取付ねじ: M8×1.25
- 重量(kg): 1.5
- アリ溝: 有



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-A1	784	60×50×55	$\phi 6, \phi 8$	2,400

ミスミ C-VALUE

## 微動送りマグネットベース

微動送り付きで微調整も簡単

在庫品

## [仕様]

- 主柱(mm):  $\phi 12 \times 176$
- 支柱(mm):  $\phi 10 \times 150$
- 支柱取付ねじ: M8×1.25
- 重量(kg): 1.5



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-B1	784	60×50×55	$\phi 6, \phi 8, \phi 3/8\text{インチ}$	3,100

ミスミ C-VALUE

## マグネットベース(三つ穴式)

取り付け穴は3つ、アリ溝付で便利です

在庫品

## [仕様]

- 主柱(mm):  $\phi 14 \times 200$
- 支柱(mm):  $\phi 12 \times 174$
- 支柱取付ねじ: M8×1.25
- 重量(kg): 1.7
- アリ溝: 有



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	測定器取付穴	¥通常単価
MGBS-B1	784	60×50×55	$\phi 6, \phi 8, \phi 3/8\text{インチ}$	3,100



WEBならスベック指定で簡単検索

●通常単価・数量・滑り単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ マグネット関連

