

ミスミ C VALUE

マグネットライトスタンド(小型タイプ)

小型のフレキシブル軸タイプなので狭いスペースにも固定できます
ライトを挿んで機械点検等の作業にも便利です

[仕様]
●全高(mm) : 140
●重量(kg) : 0.34



在庫品

1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット 直径×高さ(mm)	保持部寸法(mm)	¥通常単価
MGLS-M	98	50×10	約27~30	1,330

ミスミ C VALUE

マグネットライト(フレキシブルタイプ)

機械点検等の作業にも便利

[仕様]
●全高(mm) : 250.8
●電源 : LR44×3個(テスト用付属)
●電球 : LED
●重量(g) : 230



在庫品

1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット 直径×高さ(mm)	全高※(mm)	¥通常単価
MGL-F	117.6	φ63×8	250	2,110

ミスミ C VALUE

マグネットツールホルダー

大きなハンドルで備品保管に便利です



在庫品

1個単位

型番	吸着力(N)	直径(mm)	厚さ(mm)	¥通常単価
MGHGHL	13	66	10.5	611

ミスミ C VALUE

マグネットライトスタンド(2軸タイプ)

ベースが小型なのでどこでも取り付けできます
フレキシブルの2軸タイプです

[仕様]
●全高(mm) : 約200
●重量(g) : 260



在庫品

1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット 直径×高さ(mm)	保持部寸法(mm)	¥通常単価
MGLS-FM	98	φ50×10	約27~30	1,500

ミスミ C VALUE

マグネットトレイ

現場で貼り付けで細かい部品の管理に便利です

[仕様]
●本体材質 : 銅材



MGPLATE-C

在庫品

1個単位

型番	形状	サイズ(mm)	¥通常単価
MGPLATE-C	丸形	φ150×25	460

ミスミ C VALUE

マグネットハンガー(片面)

マグネットで工具類を簡単収納整理

[特長]
●壁に簡単に固定できるネジ付
[仕様]
●磁石種類 : フェライト磁石



在庫品

1個単位

型番	吸着力(N)	全長(mm)	¥通常単価
MHG-SINGLE	136	515	840



WEBなら測定・計測工具330メーカー掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 計測機器



ピンケージ

リング

ゲージ

栓ゲージ・ねじゲージ

ブロック

ゲージ

ノギス

マイクロ

メーター

ダイヤル

ゲージ

ハイゲージ・

デブスゲージ

シクネス・テーパ・

フィラゲージ

校正サービス

スコヤ・直尺

コンベックス

光学機器

マグネット

関連用品

カウンタ

ケガキ・

ポンチ

テスター・圧力計・

温湿度計