






NOTE

- NET WEIGHT: -1:8.26g  
-2:8.46g
- APPLICABLE WIRE: SEE TABLE 2

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A		RELEASED	17MAY2021	K.M	N.Y
B		REVISED	29FEB2024	M.S	N.Y



SCALE 1:1




TABLE 1

QTY	FINISH	MATERIAL	NAME	ITEM
-	CONTACT AREA TO HDR CONT:GOLD PLATING OTHER AREA:NICKEL PLATING HDRコンタクトとの接触領域:金めっき その他の領域:ニッケルめっき	COPPER ALLOY 銅合金	REC CONTACT 3Pos リセコンタクト 3極	5
-	-	HNBR, BLACK 水素化ニトリルゴム, 黒	BUSH S ブッシュ S	4
-	-	POLYESTER RESIN, BLACK □□□□□□□□, □	SCREW HSG S スクルーハウジング S	3
-	-	POLYESTER RESIN, BLACK ポリエステル樹脂, 黒	INNER HOUSING BRAKE インナーハウジング ブレーキ	2
-	-	CASE:POLYESTER RESIN, BLACK LOCK SPRING:STAINLESS STEEL ケース:ポリエステル樹脂, 黒 ロックスプリング:ステンレススチール	CASE ASSY ケース アッセンブリ	1

リセコネクタ組立て後寸法(参考)  
DIMENSION AFTER ASSEMBLY REC CONNECTOR(REF)

TABLE 2

WIRE SIZE 電線サイズ(AWG)	INSULATION DIAMETER 被覆外径	JACKET DIAMETER ジャケット外径
0.13~0.33mm <sup>2</sup> (AWG26-22)	Ø1.00-1.20mm	Ø4.50~5.10mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ± 1-PLC ±0.1 2-PLC ±0.01 3-PLC ±0.001 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±	MATERIAL 材料 SEE TABLE 1	FINISH 仕上 SEE TABLE 1
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DWN K.MAEBA 17SEP2020	CHK N.YAMASAKI 17SEP2020	APVD N.YAMASAKI 17SEP2020
PRODUCT SPEC 製品規格 108-140130, 140311		
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5335		
WEIGHT SEE NOTE 1		

TE Connectivity		NAME 名称 REC CONNECTOR 45DEG KIT, MMC PUSH ON-B-F	
		SIZE A3	CAGE CODE -
DRAWING NO 番号 C=2379702		RESTRICTED TO -	

CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 1:1	SHEET 1 OF 1	REV B
------------------	--------------------	-----------------	----------