

2025 年 7 月

お客様各位

株式会社ミスミ
日本企業体 配線部品事業部

NRW コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ（ワンタッチロック式タイプ） ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、NRW コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ（ワンタッチロック式タイプ）につきまして、価格及び安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

部材切り替え時期は 2025 年 8 月受注分から順次在庫がなくなり次第、変更予定しております。仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品

NRW コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500028140/>

2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。

詳細は下記をご参照ください。

現行 : A ケーブル（オーナンバ製 VCTF ケーブル）※25 年 8 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000357135/>

B ケーブル（NASVCTF シリーズ）※25 年 10 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162360/>

C ケーブル（NASVCTFSB シリーズ）※25 年 10 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500104010/>

変更後 : A ケーブル（富士電線製 VCTF ケーブル）


<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000538765/>

B/C ケーブル（FMVCTF/FMVCTFSB シリーズ）

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411272959/>

3. 外観・部材仕様詳細

＜A ケーブル＞※25 年 8 月より順次変更

	変更前	変更後																																																																																								
メーカー	オーナンバ	富士電線																																																																																								
ケーブル型番	VCTF	VCTF																																																																																								
外観参考 イメージ																																																																																										
結線図	<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>色相</th><th>No.</th><th>色相</th><th>No.</th><th>色相</th><th>No.</th><th>色相</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>黒</td><td>11</td><td>桃</td><td>21</td><td>灰/黒</td><td>31</td><td>空/黒</td></tr><tr><td>2</td><td>白</td><td>12</td><td>若葉</td><td>22</td><td>灰/白</td><td>32</td><td>空/白</td></tr><tr><td>3</td><td>赤</td><td>13</td><td>紫</td><td>23</td><td>灰/赤</td><td>33</td><td>空/赤</td></tr><tr><td>4</td><td>緑</td><td>14</td><td>白/黒</td><td>24</td><td>灰/緑</td><td>34</td><td>空/緑</td></tr><tr><td>5</td><td>黄</td><td>15</td><td>白/赤</td><td>25</td><td>灰/橙</td><td>35</td><td>空/橙</td></tr><tr><td>6</td><td>茶</td><td>16</td><td>白/緑</td><td>26</td><td>黄/黒</td><td>36</td><td>桃/黒</td></tr><tr><td>7</td><td>青</td><td>17</td><td>白/黄</td><td>27</td><td>黄/灰</td><td>37</td><td>桃/白</td></tr><tr><td>8</td><td>灰</td><td>18</td><td>白/茶</td><td>28</td><td>黄/赤</td><td>38</td><td>桃/赤</td></tr><tr><td>9</td><td>橙</td><td>19</td><td>白/青</td><td>29</td><td>黄/緑</td><td>39</td><td>桃/緑</td></tr><tr><td>10</td><td>空</td><td>20</td><td>白/橙</td><td>30</td><td>黄/橙</td><td>40</td><td>桃/橙</td></tr></tbody></table> ※型式表記「BWG」は黒／白／緑を示しています。	No.	色相	No.	色相	No.	色相	No.	色相	1	黒	11	桃	21	灰/黒	31	空/黒	2	白	12	若葉	22	灰/白	32	空/白	3	赤	13	紫	23	灰/赤	33	空/赤	4	緑	14	白/黒	24	灰/緑	34	空/緑	5	黄	15	白/赤	25	灰/橙	35	空/橙	6	茶	16	白/緑	26	黄/黒	36	桃/黒	7	青	17	白/黄	27	黄/灰	37	桃/白	8	灰	18	白/茶	28	黄/赤	38	桃/赤	9	橙	19	白/青	29	黄/緑	39	桃/緑	10	空	20	白/橙	30	黄/橙	40	桃/橙	【識別】  ○第1ドットマーク(黒) ○第1ドットマーク(赤) ○第2ドットマーク(黒) ○第2ドットマーク(赤)
No.	色相	No.	色相	No.	色相	No.	色相																																																																																			
1	黒	11	桃	21	灰/黒	31	空/黒																																																																																			
2	白	12	若葉	22	灰/白	32	空/白																																																																																			
3	赤	13	紫	23	灰/赤	33	空/赤																																																																																			
4	緑	14	白/黒	24	灰/緑	34	空/緑																																																																																			
5	黄	15	白/赤	25	灰/橙	35	空/橙																																																																																			
6	茶	16	白/緑	26	黄/黒	36	桃/黒																																																																																			
7	青	17	白/黄	27	黄/灰	37	桃/白																																																																																			
8	灰	18	白/茶	28	黄/赤	38	桃/赤																																																																																			
9	橙	19	白/青	29	黄/緑	39	桃/緑																																																																																			
10	空	20	白/橙	30	黄/橙	40	桃/橙																																																																																			

＜D ケーブル＞※2025 年 10 月より順次変更

	変更前	変更後
メーカー	ミスミ	ミスミ
ケーブル型番	NASVCTF	FMVCTF
外観参考 イメージ		
シース色	ネイビー	黒
使用温度範囲	75℃	60℃

4. 部材変更時期

上記記載の通り、各部材単位にて順次変更

5. 型番・価格・納期

本部材変更に伴う変更なし