

## DIN

### 結線図

CN1 ピンNo.
ピンNoは部材情報確認
芯数
1
2
3
4
5
6
7
8

線芯識別											
Aケーブル (サンライト)			旧Cケーブル (NAVCSB)			新Cケーブル (SS300CMSB)			Dケーブル (SS300CMSB)		
例)ピンNo.2 			例)ピンNo.1 白 			例)16芯 ピンNo.16 赤 			例)16芯 ピンNo.16 赤 		
対No.	絶緑色	ライン	対No.	絶緑色	対No.	絶緑色	ライン	対No.	絶緑色	ライン	対No.
1対	黒	—	1対	白	1対	黒	—	1対	黒	—	1対
	黒	白		黒		黒	白		黒	白	
2対	赤	—	2対	赤	2対	赤	—	2対	赤	—	2対
	赤	白		黒		赤	白		赤	白	
3対	緑	—	3対	緑	3対	緑	—	3対	緑	—	3対
	緑	白		黒		緑	白		緑	白	
4対	黄	—	4対	黄	4対	黄	—	4対	黄	—	4対
	黄	白		黒		黄	白		黄	白	

CN 2 ピンNo.
ピンNoは部材情報確認
芯数
1
2
3
4
5
6
7
8