

ミスミ

PIN GAUGES

ゲージ鋼ピンゲージ

サブゼロ処理済み

<p>〔仕様〕 ●材質：ゲージ鋼(SUJ相当) (0.10~0.999mmはSKH相当) ●硬さ：58HRC~ (0.10~0.199mmは48HRC~) ●径精度：±0.0008mm (10.01mm~は±0.0015mm) ●真円度・円筒度：0.0005mm以内 (10.01mm~は0.0008mm以内) ●プラケース入り(色：グレー)</p>

型番 No.	ゲージ径 D 0.01mm単位	全長 L	¥通常単価	セット範囲No. (P.538)	型番 No.	ゲージ径 D 0.001mm単位	全長 L	¥通常単価	セット範囲No. (P.538)	
0.1	0.10	40	4,400	—	1	0.501~ 0.999	40	2,570	8	
0.2	0.11~ 0.19		3,400	1	1.5	1.001~ 1.499	50	1,920	9	
0.3	0.20~ 0.29		2,200	2	2	1.501~ 1.999		1,920		
0.5	0.30~ 0.49		1,330		2.5	2.001~ 2.499		1,920		
1	0.50~ 0.99		1,330		3	2.501~ 2.999		1,920		
1.5	1.00~ 1.49		1,330		3.5	3.001~ 3.499		1,920		
2	1.50~ 1.99		1,330		4	3.501~ 3.999		1,920		
2.5	2.00~ 2.49		1,330		4.5	4.001~ 4.499		1,920		
3	2.50~ 2.99		1,330		5	4.501~ 4.999		1,920		
3.5	3.00~ 3.49		1,330		5.5	5.001~ 5.499		1,920		
4	3.50~ 3.99		1,330		6	5.501~ 5.999		1,920		
4.5	4.00~ 4.49		1,330		6.5	6.001~ 6.499		2,570		
5	4.50~ 4.99		1,330		7	6.501~ 6.999		2,570		
5.5	5.00~ 5.49		1,330		7.5	7.001~ 7.499		2,570		
6	5.50~ 5.99		1,330		8	7.501~ 7.999		2,570		
6.5	6.00~ 6.49		1,330		8.5	8.001~ 8.499		2,570		
7	6.50~ 6.99		1,330		9	8.501~ 8.999		2,570		
7.5	7.00~ 7.49		1,330		9.5	9.001~ 9.499		2,570		
8	7.50~ 7.99		1,330		10	9.501~ 9.999		2,570		
8.5	8.00~ 8.49		1,330		11	10.001~10.999		3,920		
9	8.50~ 8.99		1,330		12	11.001~11.999		3,920		
9.5	9.00~ 9.49		1,330		13	12.001~12.999		3,920		
10	9.50~10.00		1,330		14	13.001~13.999		4,360		
11	10.01~11.00		2,200		15	14.001~14.999		4,360		
12	11.01~12.00		2,200		16	15.001~15.999		4,650		
13	12.01~13.00		2,200		17	16.001~16.999		4,650		
14	13.01~14.00		2,600		18	17.001~17.999		5,030		
15	14.01~15.00		2,600		19	18.001~18.999		5,030		
16	15.01~16.00		3,000		20	19.001~19.999		5,030		
17	16.01~17.00	4	3,000							
18	17.01~18.00		4,000							
19	18.01~19.00	5	4,000							
20	19.01~20.00		4,000							
<small>※No.1.5~10は1000分台に「0」が刻印されています。No.11以上は1000分台「0」に刻印が必要な場合はオプション追加工「NP」をご利用ください。</small>										
<small>※1000分台が「0」のサイズはPING-G(100分台指定タイプ)をご利用ください。</small>										
<small>校正サービス(P.587)</small>										

○No.1.5~10は1000分台に「0」が刻印されています。No.11以上は1000分台「0」に刻印が必要な場合はオプション追加工「NP」をご利用ください。



PING-G 3 - 2.99

型番 No. ゲージ径 (D)

Delivery
出荷日●PING-G
●PING-PG・MG
3 日目出荷●PING-GX
(No.1~No.10)
5 日目出荷●PING-GX
(No.11~No.20)
8 日目出荷

PING-S 3.5 - 3.00 - NP

型番 No. ゲージ径 (D) 追加工コード

Price
価格

■数量スライド価格(※1円未満切捨て)

数量	1~3	4~5	6~7	8~9	10~	お見積り
値引率	10%	15%	20%			

1本単位

適用商品	追加工内容	コード	詳細	出荷日	料金 1本
PING-G PING-PG PING-MG PING-G PING-GX PING-PG PING-MG	寸法 マーキング 変更	NP	1000分台に「0」追加 ex. 12.00 → 12.000	PING-G PING-PG PING-MG 5 日目出荷	+320
	検査表 添付	CS	0.001mm表示での 実測値を記載した 検査表を添付します	PING-G PING-GX PING-PG PING-MG 8 日目出荷	+800

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。