

仕様比較表

		廃止品	推奨品
型式		MWI-MIL50-TB50	MWS-M50-HT50
コネクタ		MIL50芯	同左
ガイドキー ※		2本	1本
極数		50極	同左
外寸 (mm)	横幅	185	180.5
	高さ	45	50.7
(下図①)ネジ端子		セルフアップ	バネアップ
推奨圧着端子		Y型	Y,丸型
(下図②)上下段間スペース		無	7mm
(下図③)記名版		A	B

※ガイドキー1本のMILコネクタ付きケーブルをご選定ください。

ミスミ品番例：HIFS-SS-(SB/E)-50-[0.2-50]

①ネジ端子(バネアップ)



- バネ構造の端子台で、ネジが浮いています
- ネジを緩めずにそのまま締め付けができます
- Y型圧着端子、丸型圧着端子を問わずに
- 即締付け作業ができます
- ネジ紛失事故がありません

②上下段間スペース



- 従来と変わらぬ構造を保ったまま、
- 端子台上下段の間をさらに広げ
- 7mmのスペースを設けております
- 上段の端子部が下段に干渉しづらくなっています

③記名版

A	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

B	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25