

仕様比較表

		廃止品	推奨品
型式		MWI-FCN40-HWTB40	PX7DW-40V4
コネクタ		FCN40芯	MIL40芯
極数		40極	同左
外寸 (mm)	横幅	80	101.21(ねじ止め部含む)
	高さ	42.1	48
ネジ端子		セルフアップ	パネアップ
推奨圧着端子		Y型	Y型
(下図)記名版		A	B

※FCNコネクタ機種の推奨代替品はございません。MILコネクタ端子台と、

MIL-FCN異種間接続ケーブルのご利用をご検討ください。(ミスミ品番例：PTHAS-F40-M40-[0.5/1/2/3])

記名版レイアウト

