

■販売終了品と推奨代替品 対比表

販売終了品 シリーズ名称	推奨代替品 シリーズ名称
EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ	EMI対策薄型フードタイプ（アングル・ストレート）

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500070660/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500070840/>

■型番対比と変化点

・ctrl+Fで型番検索してご使用ください。

・推奨代替品は自由長です。0.2～**15m**の範囲で0.1m刻みの長さ設定が可能となります（下記リストには製品長を含む型番を記載）。

・ケーブル変化点 NA2935→SS30WS : ミスミ製(UL2935)から、ミスミ製(UL20276)ケーブルに変わります。外観色は紺から黒となります。

・コネクタ変化点 ミスミ⇒DDK : ミスミ製から第一電子工業製Dsubコネクタに変わります。

※部材・外観差異が生じますが、従来同等にご使用可能です。

	販売終了品 ハーネス型番	推奨代替品 ハーネス型番	ケーブル変化点	コネクタ変化点
1	C09N-25MS-25MS-ES05	RS232-25PU-25PU-CR-A-0.5	－	ミスミ⇒DDK
2	C09N-25MS-25MS-ES10	RS232-25PU-25PU-CR-A-1	－	ミスミ⇒DDK
3	C09N-25MS-25MS-ES15	RS232-25PU-25PU-CR-A-1.5	－	ミスミ⇒DDK
4	C09N-25MS-25MS-ES30	RS232-25PU-25PU-CR-A-3	－	ミスミ⇒DDK
5	C09N-25MS-25MS-ES50	RS232-25PU-25PU-CR-A-5	－	ミスミ⇒DDK
6	C09N-25MS-25MS-WS15	RS232-25PU-25PU-CR-SB-1.5	NA2935→SS30WS	－
7	C09N-25MS-25MS-WS30	RS232-25PU-25PU-CR-SB-3	NA2935→SS30WS	－
8	C09N-25MS-25MS-WS50	RS232-25PU-25PU-CR-SB-5	NA2935→SS30WS	－
9	C09N-25MS-25MS-WS70	RS232-25PU-25PU-CR-SB-7	NA2935→SS30WS	－
10	C09N-25MS-25MS-WSA1	RS232-25PU-25PU-CR-SB-10	NA2935→SS30WS	－
11	C09N-25MS-25MS-WSA5	RS232-25PU-25PU-CR-SB-15	NA2935→SS30WS	－
12	C09N-25MS-25MS-M-ES05	RS232-25PM-25PM-CR-A-0.5	－	ミスミ⇒DDK
13	C09N-25MS-25MS-M-ES10	RS232-25PM-25PM-CR-A-1	－	ミスミ⇒DDK
14	C09N-25MS-25MS-M-ES15	RS232-25PM-25PM-CR-A-1.5	－	ミスミ⇒DDK
15	C09N-25MS-25MS-M-ES30	RS232-25PM-25PM-CR-A-3	－	ミスミ⇒DDK
16	C09N-25MS-25MS-M-ES50	RS232-25PM-25PM-CR-A-5	－	ミスミ⇒DDK
17	C09N-25MS-25MS-M-WS15	RS232-25PM-25PM-CR-SB-1.5	NA2935→SS30WS	－
18	C09N-25MS-25MS-M-WS30	RS232-25PM-25PM-CR-SB-3	NA2935→SS30WS	－
19	C09N-25MS-25MS-M-WS50	RS232-25PM-25PM-CR-SB-5	NA2935→SS30WS	－
20	C09N-25MS-25MS-M-WS70	RS232-25PM-25PM-CR-SB-7	NA2935→SS30WS	－
21	C09N-25MS-25MS-M-WSA1	RS232-25PM-25PM-CR-SB-10	NA2935→SS30WS	－
22	C09N-25MS-25MS-M-WSA5	RS232-25PM-25PM-CR-SB-15	NA2935→SS30WS	－
23	C09N-25MS-25FS-ES05	RS232-25PU-25SU-CR-A-0.5	－	ミスミ⇒DDK
24	C09N-25MS-25FS-ES10	RS232-25PU-25SU-CR-A-1	－	ミスミ⇒DDK
25	C09N-25MS-25FS-ES15	RS232-25PU-25SU-CR-A-1.5	－	ミスミ⇒DDK
26	C09N-25MS-25FS-ES30	RS232-25PU-25SU-CR-A-3	－	ミスミ⇒DDK
27	C09N-25MS-25FS-ES50	RS232-25PU-25SU-CR-A-5	－	ミスミ⇒DDK
28	C09N-25MS-25FS-WS15	RS232-25PU-25SU-CR-SB-1.5	NA2935→SS30WS	－
29	C09N-25MS-25FS-WS30	RS232-25PU-25SU-CR-SB-3	NA2935→SS30WS	－
30	C09N-25MS-25FS-WS50	RS232-25PU-25SU-CR-SB-5	NA2935→SS30WS	－
31	C09N-25MS-25FS-WS70	RS232-25PU-25SU-CR-SB-7	NA2935→SS30WS	－
32	C09N-25MS-25FS-WSA1	RS232-25PU-25SU-CR-SB-10	NA2935→SS30WS	－
33	C09N-25MS-25FS-WSA5	RS232-25PU-25SU-CR-SB-15	NA2935→SS30WS	－
34	C09N-25MS-25FS-M-ES05	RS232-25PM-25SM-CR-A-0.5	－	ミスミ⇒DDK
35	C09N-25MS-25FS-M-ES10	RS232-25PM-25SM-CR-A-1	－	ミスミ⇒DDK
36	C09N-25MS-25FS-M-ES15	RS232-25PM-25SM-CR-A-1.5	－	ミスミ⇒DDK
37	C09N-25MS-25FS-M-ES30	RS232-25PM-25SM-CR-A-3	－	ミスミ⇒DDK
38	C09N-25MS-25FS-M-ES50	RS232-25PM-25SM-CR-A-5	－	ミスミ⇒DDK
39	C09N-25MS-25FS-M-WS15	RS232-25PM-25SM-CR-SB-1.5	NA2935→SS30WS	－
40	C09N-25MS-25FS-M-WS30	RS232-25PM-25SM-CR-SB-3	NA2935→SS30WS	－
41	C09N-25MS-25FS-M-WS50	RS232-25PM-25SM-CR-SB-5	NA2935→SS30WS	－
42	C09N-25MS-25FS-M-WS70	RS232-25PM-25SM-CR-SB-7	NA2935→SS30WS	－
43	C09N-25MS-25FS-M-WSA1	RS232-25PM-25SM-CR-SB-10	NA2935→SS30WS	－
44	C09N-25MS-25FS-M-WSA5	RS232-25PM-25SM-CR-SB-15	NA2935→SS30WS	－