

■ 型番置換表

- ・6月30日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。
- ・以下型番には末尾に長さが入ります。

例) 100m購入希望の場合

旧型番： AWM1015/TEW 24AWG ミドリ-100

新型番： UL1015-24AWG-GN-100

※欄外[*]が付いている型番（リール巻商品）のみ、末尾に長さは入らずそのまま新型番としてご活用頂けます

	旧販売型番	6/30~販売型番	
1	AWM1015/TEW 24AWG ミドリ-305-R	UL1015-24AWG-GN-305-R	*
2	AWM1015/TEW 24AWG ミドリ	UL1015-24AWG-GN	
3	AWM1015/TEW 24AWG ハイ	UL1015-24AWG-H	
4	AWM1015/TEW 24AWG ㍻-305-R	UL1015-24AWG-BN-305-R	*
5	AWM1015/TEW 24AWG ㍻	UL1015-24AWG-BN	
6	AWM1015/TEW 24AWG ｸﾞｲ-305-R	UL1015-24AWG-O-305-R	*
7	AWM1015/TEW 24AWG ｸﾞｲ	UL1015-24AWG-O	
8	AWM1015/TEW 24AWG ｼ-305-R	UL1015-24AWG-W-305-R	*
9	AWM1015/TEW 24AWG ｼ	UL1015-24AWG-W	
10	AWM1015/TEW 24AWG ｸ-305-R	UL1015-24AWG-BK-305-R	*
11	AWM1015/TEW 24AWG ｸ	UL1015-24AWG-BK	
12	AWM1015/TEW 24AWG ｷ-305-R	UL1015-24AWG-Y-305-R	*
13	AWM1015/TEW 24AWG ｷ	UL1015-24AWG-Y	
14	AWM1015/TEW 24AWG ｱ-305-R	UL1015-24AWG-R-305-R	*
15	AWM1015/TEW 24AWG ｱ	UL1015-24AWG-R	
16	AWM1015/TEW 24AWG ｴ-305-R	UL1015-24AWG-BE-305-R	*
17	AWM1015/TEW 24AWG ｴ	UL1015-24AWG-BE	
18	AWM1015/TEW 22AWG ミドリ	UL1015-22AWG-GN	
19	AWM1015/TEW 22AWG ハイ	UL1015-22AWG-H	
20	AWM1015/TEW 22AWG ㍻	UL1015-22AWG-BN	
21	AWM1015/TEW 22AWG ｸﾞｲ	UL1015-22AWG-O	
22	AWM1015/TEW 22AWG ｼ	UL1015-22AWG-W	
23	AWM1015/TEW 22AWG ｸ	UL1015-22AWG-BK	
24	AWM1015/TEW 22AWG ｷ	UL1015-22AWG-Y	
25	AWM1015/TEW 22AWG ｱ	UL1015-22AWG-R	
26	AWM1015/TEW 22AWG ｴ	UL1015-22AWG-BE	
27	AWM1015/TEW 20AWG ミドリ	UL1015-20AWG-GN	
28	AWM1015/TEW 20AWG ハイ	UL1015-20AWG-H	
29	AWM1015/TEW 20AWG ㍻	UL1015-20AWG-BN	
30	AWM1015/TEW 20AWG ｸﾞｲ	UL1015-20AWG-O	
31	AWM1015/TEW 20AWG ｼ	UL1015-20AWG-W	
32	AWM1015/TEW 20AWG ｸ	UL1015-20AWG-BK	
33	AWM1015/TEW 20AWG ｷ	UL1015-20AWG-Y	
34	AWM1015/TEW 20AWG ｱ	UL1015-20AWG-R	
35	AWM1015/TEW 20AWG ｴ	UL1015-20AWG-BE	
36	AWM1015/TEW 18AWG ミドリ	UL1015-18AWG-GN	
37	AWM1015/TEW 18AWG ハイ	UL1015-18AWG-H	
38	AWM1015/TEW 18AWG ㍻	UL1015-18AWG-BN	
39	AWM1015/TEW 18AWG ｸﾞｲ	UL1015-18AWG-O	
40	AWM1015/TEW 18AWG ｼ	UL1015-18AWG-W	
41	AWM1015/TEW 18AWG ｸ	UL1015-18AWG-BK	

42	AWM1015/TEW 18AWG ㄎ	UL1015-18AWG-Y
43	AWM1015/TEW 18AWG ㄏ	UL1015-18AWG-R
44	AWM1015/TEW 18AWG ㄏ	UL1015-18AWG-BE
45	AWM1015/TEW 18AWG YG(ｽﾊﾟｲﾙ)	UL1015-18AWG-YG
46	AWM1015/TEW 16AWG ﾐﾄﾞﾘ	UL1015-16AWG-GN
47	AWM1015/TEW 16AWG ﾊｲ	UL1015-16AWG-H
48	AWM1015/TEW 16AWG ㄏ	UL1015-16AWG-BN
49	AWM1015/TEW 16AWG ｸﾞﾗｲ	UL1015-16AWG-O
50	AWM1015/TEW 16AWG ﾑ	UL1015-16AWG-W
51	AWM1015/TEW 16AWG ㄏ	UL1015-16AWG-BK
52	AWM1015/TEW 16AWG ㄎ	UL1015-16AWG-Y
53	AWM1015/TEW 16AWG ㄏ	UL1015-16AWG-R
54	AWM1015/TEW 16AWG ㄏ	UL1015-16AWG-BE
55	AWM1015/TEW 16AWG YG(ｽﾊﾟｲﾙ)	UL1015-16AWG-YG
56	AWM1015/TEW 14AWG ﾐﾄﾞﾘ	UL1015-14AWG-GN
57	AWM1015/TEW 14AWG ﾊｲ	UL1015-14AWG-H
58	AWM1015/TEW 14AWG ㄏ	UL1015-14AWG-BN
59	AWM1015/TEW 14AWG ｸﾞﾗｲ	UL1015-14AWG-O
60	AWM1015/TEW 14AWG ﾑ	UL1015-14AWG-W
61	AWM1015/TEW 14AWG ㄏ	UL1015-14AWG-BK
62	AWM1015/TEW 14AWG ㄎ	UL1015-14AWG-Y
63	AWM1015/TEW 14AWG ㄏ	UL1015-14AWG-R
64	AWM1015/TEW 14AWG ㄏ	UL1015-14AWG-BE
65	AWM1015/TEW 14AWG YG(ｽﾊﾟｲﾙ)	UL1015-14AWG-YG
66	AWM1015/TEW 12AWG ﾐﾄﾞﾘ	UL1015-12AWG-GN
67	AWM1015/TEW 12AWG ㄏ	UL1015-12AWG-BN
68	AWM1015/TEW 12AWG ｸﾞﾗｲ	UL1015-12AWG-O
69	AWM1015/TEW 12AWG ﾑ	UL1015-12AWG-W
70	AWM1015/TEW 12AWG ㄏ	UL1015-12AWG-BK
71	AWM1015/TEW 12AWG ㄎ	UL1015-12AWG-Y
72	AWM1015/TEW 12AWG ㄏ	UL1015-12AWG-R
73	AWM1015/TEW 12AWG ㄏ	UL1015-12AWG-BE
74	AWM1015/TEW 12AWG YG(ｽﾊﾟｲﾙ)	UL1015-12AWG-YG
75	AWM1015/TEW 10AWG ﾐﾄﾞﾘ	UL1015-10AWG-GN
76	AWM1015/TEW 10AWG ㄏ	UL1015-10AWG-BN
77	AWM1015/TEW 10AWG ｸﾞﾗｲ	UL1015-10AWG-O
78	AWM1015/TEW 10AWG ﾑ	UL1015-10AWG-W
79	AWM1015/TEW 10AWG ㄏ	UL1015-10AWG-BK
80	AWM1015/TEW 10AWG ㄎ	UL1015-10AWG-Y
81	AWM1015/TEW 10AWG ㄏ	UL1015-10AWG-R
82	AWM1015/TEW 10AWG ㄏ	UL1015-10AWG-BE
83	AWM1015/TEW 10AWG YG(ｽﾊﾟｲﾙ)	UL1015-10AWG-YG