

ミニチュアリニアガイド 新旧型式対応表 (SSEB → SXEB) ― 全9系列

系列	レール種類	表面処理・材質	レール長タイプ	ノック穴	ブロック数	予圧・精度	旧型式(SSEB系)	新型式(SXEB系)	高さ(H)対応
標準ブロックタイプ	標準レール	表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	精密級(軽予圧)	SSEBV	SXEBV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSEB	SXEB	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSEBZ	SXEBZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	精密級(軽予圧)	SSE2BV	SXE2BV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSE2B	SXE2B	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSE2BZ	SXE2BZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	精密級(軽予圧)	SSEBLV	SXEBLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSEBL	SXEBL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSEBLZ	SXEBLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	精密級(軽予圧)	SSE2BLV	SXE2BLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSE2BL	SXE2BL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSE2BLZ	SXE2BLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	1	精密級(軽予圧)	SSEBNV	SXEBNV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	1	上級(軽予圧)	SSEBN	SXEBN	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	1	並級(微すきま)	SSEBNZ	SXEBNZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	2	精密級(軽予圧)	SSE2BNV	SXE2BNV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	2	上級(軽予圧)	SSE2BN	SXE2BN	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	2	並級(微すきま)	SSE2BNZ	SXE2BNZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	1	精密級(軽予圧)	SSEBNLV	SXEBNLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	1	上級(軽予圧)	SSEBNL	SXEBNL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	1	並級(微すきま)	SSEBNLZ	SXEBNLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	2	精密級(軽予圧)	SSE2BNLV	SXE2BNLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	2	上級(軽予圧)	SSE2BNL	SXE2BNL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	2	並級(微すきま)	SSE2BNLZ	SXE2BNLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSEB	RXEB	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSE2B	RXE2B	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSEBL	RXEBL	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSE2BL	RXE2BL	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	有	1	上級(軽予圧)	RSEBN	RXEBN	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	有	2	上級(軽予圧)	RSE2BN	RXE2BN	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	有	1	上級(軽予圧)	RSEBNL	RXEBNL	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	有	2	上級(軽予圧)	RSE2BNL	RXE2BNL	6.8, 10, 13, 16, 20
※ ノック穴付き(SSEBN系/SXEBN系)はH=6に対応なし (対応H: 8,10,13,16,20)。									

ショートブロックタイプ	標準レール	表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	精密級(軽予圧)	SSEBSV	SXEBSV	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSEBS	SXEBS	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSEBSZ	SXEBSZ	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	精密級(軽予圧)	SSE2BSV	SXE2BSV	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSE2BS	SXE2BS	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSE2BSZ	SXE2BSZ	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	精密級(軽予圧)	SSEBSLV	SXEBSLV	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSEBSL	SXEBSL	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSEBSLZ	SXEBSLZ	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	精密級(軽予圧)	SSE2BSLV	SXE2BSLV	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSE2BSL	SXE2BSL	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSE2BSLZ	SXE2BSLZ	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	1	上級(軽予圧)	SSEBSN	SXEBSN	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	2	上級(軽予圧)	SSE2BSN	SXE2BSN	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	1	上級(軽予圧)	SSEBSNL	SXEBSNL	8, 10, 13, 16
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	2	上級(軽予圧)	SSE2BSNL	SXE2BSNL	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSEBS	RXEBS	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSE2BS	RXE2BS	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSEBSL	RXEBSL	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSE2BSL	RXE2BSL	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	有	1	上級(軽予圧)	RSEBSN	RXEBSN	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	有	2	上級(軽予圧)	RSE2BSN	RXE2BSN	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	有	1	上級(軽予圧)	RSEBSNL	RXEBSNL	8, 10, 13, 16
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	有	2	上級(軽予圧)	RSE2BSNL	RXE2BSNL	8, 10, 13, 16

ロングブロックタイプ	標準レール	表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	精密級(軽予圧)	SSELBV	SXELBV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSELB	SXELB	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSELBZ	SXELBZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	精密級(軽予圧)	SSEL2BV	SXEL2BV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSEL2B	SXEL2B	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSEL2BZ	SXEL2BZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	精密級(軽予圧)	SSELBLV	SXELBLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSELBL	SXELBL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSELBLZ	SXELBLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	精密級(軽予圧)	SSEL2BLV	SXEL2BLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSEL2BL	SXEL2BL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSEL2BLZ	SXEL2BLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	1	精密級(軽予圧)	—	SSELBNV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	1	上級(軽予圧)	SSELBN	SXELBN	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	1	並級(微すきま)	SSELBNZ	SXELBNZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	2	精密級(軽予圧)	—	SSEL2BNV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	2	上級(軽予圧)	SSEL2BN	SXEL2BN	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	有	2	並級(微すきま)	SSEL2BNZ	SXEL2BNZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	1	精密級(軽予圧)	SSELBNLV	SXELBNLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	1	上級(軽予圧)	SSELBNL	SXELBNL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	1	並級(微すきま)	SSELBNLZ	SXELBNLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	2	精密級(軽予圧)	—	SSEL2BNLV	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	2	上級(軽予圧)	SSEL2BNL	SXEL2BNL	6.8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	有	2	並級(微すきま)	SSEL2BNLZ	SXEL2BNLZ	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSELB	RXELB	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSEL2B	RXEL2B	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSELBL	RXELBL	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSEL2BL	RXEL2BL	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	有	1	上級(軽予圧)	RSELBN	RXELBN	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	有	2	上級(軽予圧)	RSEL2BN	RXEL2BN	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	有	1	上級(軽予圧)	RSELBNL	RXELBNL	6.8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	有	2	上級(軽予圧)	RSEL2BNL	RXEL2BNL	6.8, 10, 13, 16, 20

ワイドロングブロックタイプ	標準レール	表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSELBM	SXELBM	8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSELBMZ	SXELBMZ	8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSEL2BM	SXEL2BM	8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	標準長さ(定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSEL2BMZ	SXEL2BMZ	8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	SSELBML	SXELBML	8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	1	並級(微すきま)	SSELBMLZ	SXELBMLZ	8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	SSEL2BML	SXEL2BML	8, 10, 13, 16, 20
		表面処理なし	1mm指定(指定寸)	無	2	並級(微すきま)	SSEL2BMLZ	SXEL2BMLZ	8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSELBM	RXELBM	8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	標準長さ(定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSEL2BM	RXEL2BM	8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	1	上級(軽予圧)	RSELBML	RXELBML	8, 10, 13, 16, 20
		低温黒色クロムメッキ	1mm指定(指定寸)	無	2	上級(軽予圧)	RSEL2BML	RXEL2BML	8, 10, 13, 16, 20

ワイドレール

ワイドレール

ワイドレール

ワイドレール

標準レーン