

ノズルサンプル貸し出し型番一覧

2023年7月
株式会社ミスミ
管材・流体部品事業チーム

※アルファベット順

商品名	型番
円錐噴射エアノズル	ACNS1-20
	ACNS1-30
放射線状エアノズル	AEDA2-B
	AEDA2-F
	AEDA2-S
流量調整ノズル	AFCS1
	AFCS2
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ	AFTAD15
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ	AFTADA15
フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプ	AFTADC7
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ	AFTADW20
フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ	AFTC7
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ	AFTCA7
フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物	AFTCS10
	AFTCS15
ブロワ用大流量ノズル	AFTHF2
	AFTHF3
	AFTHF4
90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ	AFTR15
90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ	AFTRA15
90度エアノズル 幅広タイプ	AFTRSW60
90度エアノズル 縦吹きタイプ	AFTRV20
90度エアノズル 標準タイプ	AFTRW30
フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り	AFTSA15
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製	AFTSF15
	AFTSP10
	AFTSP15
	AFTSP25
フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り	AFTSS15
フラットエアノズル 幅広タイプ	AFTW20
エアノズル ラバルタイプ	ALVA1
	ALVA2
	ALVS2
ポイントノズル エア増幅タイプ	APNAD1-1
	APNAD1-1.5
	APNAD1-2
ラウンドエアノズル 標準金属タイプ	ARDA1.0-6
	ARDA1.0-8
	ARDA1.4-8

ノズルサンプル貸し出し型番一覧

2023年7月
株式会社ミスミ
管材・流体部品事業チーム

※アルファベット順

商品名	型番
ラウンドエアノズル エア増幅タイプ	ARDADA1
	ARDADA2
ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ	ARDP1.0-6
	ARDP1.0-8
	ARDP1.4-6
	ARDP1.4-8
ラウンドエアノズル 標準金属タイプ	ARDS1.0-6
	ARDS1.0-8
	ARDS1.4-6
	ARDS1.4-8
エアブローノズル ユニットタイプ	DYPN4-1-150-A
	DYPN4-2-150-A
	DYPN6-1.5-150-A
	DYPN6-3-150-A
	DYPNB4-150-A
	DYPNB6-150-A
	DYPNC4-150-A
	DYPNC6-150-A
ノズルジョイント 金属タイプ	NJFS1-1
	NJFS1-2
	NJFS2-2
	NJFS2-3
	NJFS3-3
	NJMS1-1
	NJMS1-2
	NJMS2-2
	NJMS2-3
	NJMS3-3
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広	NZAK1-0.6
	NZAK1-0.8
	NZAK1-1.0
	NZAK1-1.6
	NZAL11
	NZAL22
	NZAL33
ポイントノズル コンパクトタイプ	PNZCF18-4-10
	PNZCS1-3-10
	PNZCS1-4-10
	PNZCS2-4-10
	PNZCS2-4-30

ノズルサンプル貸し出し型番一覧

2023年7月
株式会社ミスミ
管材・流体部品事業チーム

※アルファベット順

商品名	型番
ポイントノズル 逆流防止タイプ	PNZCV1-10-0.1
ポイントノズル	PNZRF1-3-10
	PNZRF1-4-10
	PNZRF2-3-10
	PNZRF2-4-10
集塵ノズル	SJNZJ1
	SJNZJ2
	SJNZJ3
食込み管継手付きノズル	SKNF4-0.8
	SKNF6-1.0
	SKNS4-1.0
	SKNS6-1.5
回転ノズル ショートタイプ	SPNZ-A
	SPNZ-B
	SPNZ-C
	SPNZ-D
回転ノズル ロングタイプ	SPNZL-A
	SPNZL-B
	SPNZL-C
	SPNZL-D
二流体ノズル	WANRO.5