

制御ボックス(穴加工対応品)

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

CUAシリーズ



基本仕様

板厚	扉	1.6mm
	本体	1.6mm
	中板	2.3mm
材質	扉・本体・中板	SPHC
サイズ	範囲	単位
	W(幅)	200~1200mm 1mm
	H(高さ)	200~1600mm 1mm
	D(奥行き)	100~500mm 5mm
Wが800mm以上は両開き		



ご注意

D≤W、D≤Hの場合のみ製作可能

(W+H)が1400mm以上の場合、すべて木枠

での出荷となります。

(W+H)が2000mm以上の場合、中板を別梱

包で発送します。

穴加工について
▶778ページ

外形図・詳細図
▶765ページ

穴加工有効寸法
▶767ページ

2D Web フリー スチール 下塗り
CAD ボックス 穴加工 サイズ

6台以上は都度見積

5 日日出荷

CAD

RoHS

納期に関するお断り

本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)
にてご確認ください。

ココが
特長

塗装をお客様が行なう場合に適した製品です

- フリーサイズでサイズが指定できるハンドルタイプのボックス
- 穴加工の有無に関わらず5日日出荷。^{*1}
- 納品後に上塗り塗装しやすい「下塗り塗装」まで実施。



Order
注文例


型番 - W - H - D - 追加コード

穴加工無し CUA - 747 - 425 - 245 -

追加加工の詳細は▶777ページよりご案内しております。

塗装について

下塗り



近似マセル値
2.5Y8.5/4



下塗りのため、仕上りの色については保証できません。
色ムラが生じる場合がございます。



ご注意

下塗り塗装について

・下塗りは「脱脂」「防錆」を目的とした途中工程の半製品となります。
多少のキズ・ヨゴレ・ヘコミなどが生じる可能性があります。また下塗り
塗装のまま放置すると変色し、サビの発生の原因となりますので、
必ず上塗り(仕上げ)塗装が必須です。

部材


ハンドル



キーNo.200
2個

*単品販売は行っておりません。


中板仕様



ボックスの外形寸法より
W 70mmのマイナス
H 70mmのマイナス

*方眼シール添付^{*2}

接地端子(M6)



中板取付金具




パッキン



材質: ネオプレンスポンジ


*2: CUAシリーズは「ハンドル」「パッキン」「方眼シール」は添付して出荷します。

背面溶接つぎ




D+W≥750mmかつH≥1201mmの場合
背面溶接つぎにて製作します。

塗装用空気穴



W/Hのいずれかが1000mm以上1200mm
以下でかつDが300mm以上の場合
製造工程において、背面に空気穴が開きます。
塗装後リベットにて穴埋めを実施しております。

背面転倒防止用穴



H寸法が1201mm以上の場合
背面4ヶ所にアンカー用穴を開けます。

*1: 加工内容・台数によって納期が異なる場合もあります。

穴加工は...

Web設計ボックス

▶Web見積 1109ページ

穴加工図面を受付

▶メール&FAX見積 1117ページ

当ページの商品はWeb見積またはメール&FAX見積を選択して見積ができます。



1台単位

「-」部は製作不可です。

D	H	W	¥通常単価									
			200～299	300～399	400～499	500～599	600～699	700～799	800～899	900～999	1000～1099	1100～1200
100～155	200～299	6,230	6,830	7,270	8,760	—	—	—	—	—	—	—
	300～399	6,840	7,520	8,760	10,030	11,380	—	—	—	—	—	—
	400～499	7,710	8,780	10,280	11,220	13,450	14,900	18,530	—	—	—	—
	500～599	8,780	10,040	11,220	12,880	16,250	17,150	21,040	22,800	24,550	—	—
	600～699	9,850	11,390	12,880	14,990	17,530	19,420	23,540	25,550	27,560	29,580	—
	700～799	10,410	12,660	14,990	16,210	19,420	21,670	26,050	28,310	30,560	32,830	—
	800～899	11,430	13,930	16,510	18,940	21,430	23,940	28,550	31,050	33,550	36,080	—
	900～1000	12,440	15,190	17,940	20,690	23,450	26,190	31,060	33,810	36,560	39,340	—
	1001～1099	14,530	17,530	20,520	23,740	26,520	29,520	33,560	36,560	39,560	42,580	—
	1100～1199	15,560	18,800	22,050	25,550	28,550	31,790	36,090	39,350	42,590	45,860	—
	1200～1299	16,020	19,310	22,630	26,180	29,220	32,530	36,910	40,210	43,510	46,840	—
	1300～1399	17,290	20,850	24,430	28,280	31,560	35,130	39,860	43,430	46,990	50,590	—
	1400～1499	18,680	22,520	26,390	30,540	34,080	37,940	43,040	46,890	50,750	54,630	—
	1500～1600	20,180	24,310	28,500	32,980	36,800	40,960	46,480	50,640	54,810	59,000	—
160～195	200～299	6,420	7,040	7,780	9,380	—	—	—	—	—	—	—
	300～399	7,040	8,030	9,350	10,670	12,100	—	—	—	—	—	—
	400～499	7,790	9,360	10,910	12,600	13,910	15,750	19,450	—	—	—	—
	500～599	9,390	10,670	12,600	13,630	16,810	18,070	20,790	23,570	25,670	—	—
	600～699	10,530	12,100	13,630	15,500	18,120	20,400	24,590	26,670	28,730	30,830	—
	700～799	11,120	13,430	15,500	17,080	20,080	22,710	26,930	29,260	31,800	33,950	—
	800～899	12,210	14,780	17,080	19,580	22,470	25,030	29,720	32,290	34,850	37,450	—
	900～1000	13,290	16,110	18,920	21,740	24,550	27,370	32,300	35,110	37,920	40,770	—
	1001～1099	15,440	18,500	21,560	24,550	27,410	30,750	34,700	37,800	40,990	44,020	—
	1100～1199	16,530	19,840	23,160	26,420	29,520	33,090	37,320	40,680	44,090	47,430	—
	1200～1299	17,000	20,380	23,750	27,070	30,220	33,850	38,150	41,570	45,030	48,430	—
	1300～1399	18,360	22,010	25,640	29,220	32,630	36,560	41,200	44,900	48,630	52,310	—
	1400～1499	19,830	23,770	27,700	31,560	35,240	39,480	44,500	48,490	52,520	56,490	—
	1500～1600	21,420	25,680	29,910	34,080	38,060	42,640	48,050	52,370	56,720	61,010	—
200～245	200～299	6,880	7,960	9,140	10,370	—	—	—	—	—	—	—
	300～399	7,960	9,410	10,300	12,370	13,210	—	—	—	—	—	—
	400～499	9,140	10,300	11,940	12,950	14,510	17,010	20,800	—	—	—	—
	500～599	10,380	11,710	12,960	14,740	17,370	19,420	22,160	24,380	27,260	—	—
	600～699	11,610	13,220	14,520	16,560	18,590	21,820	26,090	28,250	30,400	32,580	—
	700～799	12,220	14,620	16,090	18,360	20,620	24,230	27,850	30,260	33,550	35,110	—
	800～899	13,390	16,040	17,650	20,160	23,980	26,630	31,400	34,050	36,700	39,370	—
	900～1000	14,560	17,460	20,340	23,240	26,140	29,040	34,050	36,940	39,840	42,770	—
	1001～1099	16,790	19,930	23,080	25,390	28,350	32,510	35,890	39,090	42,990	45,520	—
	1100～1199	17,970	21,360	24,740	27,320	30,530	34,930	38,580	42,070	46,170	49,040	—
	1200～1299	18,460	21,910	25,350	27,980	31,240	35,720	39,440	42,980	47,150	50,080	—
	1300～1399	19,940	23,660	27,390	30,220	33,740	38,580	42,590	46,420	50,920	54,090	—
	1400～1499	21,540	25,550	29,580	32,630	36,440	41,660	45,990	50,130	54,990	58,420	—
	1500～1600	23,260	27,600	31,940	35,240	39,360	44,990	49,670	54,140	59,390	63,090	—
250～295	200～299	7,330	8,740	10,050	11,360	—	—	—	—	—	—	—
	300～399	8,740	10,310	11,880	13,440	14,310	—	—	—	—	—	—
	400～499	10,050	11,240	12,970	14,000	15,650	18,280	22,150	—	—	—	—
	500～599	11,370	12,730	14,000	15,880	19,710	20,770	23,520	25,390	28,860	—	—
	600～699	12,680	14,320	15,650	17,770	21,020	23,250	27,610	29,830	32,080	34,340	—
	700～799	13,330	15,810	17,300	19,640	21,990	25,750	28,680	31,290	35,300	36,300	—
	800～899	14,570	17,300	18,950	21,520	25,490	28,230	33,070	35,810	38,540	41,290	—
	900～1000	15,830	18,800	21,780	24,750	27,730	30,710	35,810	38,780	41,770	44,760	—
	1001～1099	18,140	21,360	24,590	26,290	29,330	34,260	37,110	40,420	44,990	47,080	—
	1100～1199	19,400	22,880	26,340	28,180	31,470	36,770	39,900	43,500	48,240	50,710	—
	1200～1299	19,910	23,450	26,990	28,850	32,200	37,590	40,780	44,440	49,250	51,780	—
	1300～1399	21,520	25,330	29,150	31,150	34,780	40,590	44,040	48,000	53,200	55,920	—
	1400～1499	23,230	27,350	31,480	33,640	37,560	43,840	47,570	51,830	57,450	60,390	—
	1500～1600	25,100	29,540	34,000	36,330	40,560	47,350	51,370	55,970	62,050	65,220	—
300～345	200～299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	300～399	—	11,180	12,930	14,670	16,410	—	—	—	—	—	—
	400～499	—	12,930	14,950	16,980	19,000	21,020	25,400	—	—	—	—
	500～599	—	14,670	16,980	19,280	22,640	23,880	28,530	30,830	33,120	—	—
	600～699	—	16,440	19,000	21,580	24,150	26,730	31,660	34,220	36,800	39,400	—
	700～799	—	18,180	21,030	23,880	26,730	29,570	34,770	37,630	40,480	43,350	—
	800～899	—	19,940	23,060	26,180	29,310	32,430	37,920	41,030	44,140	47,310	—
	900～1000	—	21,680	25,090	28,480	31,880	35,270	41,030	44,430	47,840	51,260	—
	1001～1099	—	24,620	28,300	31,970	35,630	39,310	44,160	47,840	51,500	55,220	—
	1100～1199	—	26,390	30,330	34,290	38,250	42,200	47,320	51,270	55,220	59,210	—
	1200～1299	—	27,030	31,040	35,060	39,100	43,110	48,320	52,340	56,350	60,410	—
	1300～1399	—	29,190	33,520	37,870	42,230	46,560	52,190	56,530	60,850	65,250	—
	1400～1499	—	31,530	36,200	40,900	45,600	50,290	56,360	61,040	65,720	70,470	—
	1500～1600	—	34,050	39,100	44,170	49,250	54,310	60,860	65,920	70,980	76,110	—
350～395	200～299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	300～399	—	11,890	13,730	15,570	17,410	—	—	—	—	—	—
	400～499	—	13,730	15,860	17,970	20,080	22,190	26,660	—	—	—	—
	500～599	—	15,580	17,970	20,360	22,750	25,140	29,890	32,260	34,650	—	—
	600～699	—	17,420	20,090	22,750	25,410	28,080	33,100	35,770	38,420	41,110	—
	700～799	—	19,270	22,210	25,140	28,080	31,020	36,320	39,260	42,200	45,160	—
	800～899	—	21,110	24,320	27,530	30,760	33,970	39,530	42,740	45,960	49,210	—
	900～1000	—	22,950	26,440	29,930	33,410	36,910	42,750	46,230	49,730	53,240	—
	1001～1099	—	25,980	29,740	33,500	37,260	41,030	45,970	49,730	53,500	57,300	—
	1100～1199	—	27,840	31,880	35,920	39,960	44,010	49,220	53,250	57,300	61,380	—
	1200～1299	—	28,500	32,610	36,720	40,840	44,950	50,250	54,360	58,470	62,630	—
	1300～1399	—	30,790	35,230	39,670	44,100	48,550	54,280	58,700	63,160	67,640	—
	1400～1499	—	33,260	38,050	42,840	47,620	52,420	58,620	63,400	68,210	73,040	—
	1500～1600	—	35,910	41,090	46,260	51,430	56,630	63,310	68,460	73,670	78,890	—
400～445	1200～1299	—	—	36,860	41,490	46,150	50,800	56,790	61,420	66,080	70,770	—
	1300～1399	—	—	39,810	44,820	49,820	54,860	61,330	66,340	71,360	76,430	—
	1400～1499	—	—	43,000	48,410	53,810	59,250	66,240	71,640	77,080	82,550	—
	1500～1600	—	—	46,430	52,280	58,120	63,980	71,540	77,370	83,240	89,140	—
450～500	1200～1299	—	—	40,910	46,060	51,230	56,380	63,030	68,170	73,35		

制御ボックス(穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万点以上取扱い!

ミスミ


CNA/CSA/CUAシリーズ 外形図・詳細図

CNA/CSA 〇761ページ

CUA 〇763ページ


外形図

(単位: mm)



詳細図

(単位: mm)



Webなら盤・キャビネット2800シリーズ以上掲載!

盤・キャビネット
部品

盤・キャビネット・ボックス

ボルト止め
12mm四方曲げ基板(8-φ11)

中継ボックス
(穴加工対応品)

ミスミ

CNA/CSA/CUAシリーズ 穴加工有効寸法

CNA/CSA 0761ページ

CUA 0763ページ

穴加工有効寸法






の部分が加工不可になります

(単位: mm)

片開き扉タイプ


W: 200~799
H: 200~999

W: 200~799
H: 1000~1600




両開き扉タイプ

W: 800~1200
H: 400~1600




(单位: mm)


W: 800~1200 H: 400~999



W:800~1200 H:1201~1600
(W+Dが750以上)



W:200~799 H:1201~1600
(W+Dが750以上)



中継ボックス
(穴加工対応品)

制御ボックス(穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!


ミスミ

761~775ページ掲載商品

製品に穴加工せずに追加加工オプションを指示する場合

●穴加工がない場合

注文例に従って型番末尾に追加加工コードを入力してください



●追加加工を入れたボックス単価 (1台単位)

ボックス単価 + 追加加工料金合計

●納期

追加加工を指示してもカタログ納期で出荷いたします

追加加工コード	追加加工内容	加工詳細	¥加工単価
PD	パッキン同梱	パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷	0
HD	中板方眼シール同梱	中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷	0
AN	内部部品無し	接地端子・中板・中板取付金具無し	0
BN	中板・中板取付金具無し	中板・中板取付金具無し	0
NN	中板無し	中板のみ無し	0
TL	扉逆開き	片開き：扉を逆方向に開く仕様に変更 両開き：左扉が先に開く仕様に変更	3,850

*下塗りタイプ CUA/CUBシリーズは、パッキン同梱、中板方眼シール同梱が標準仕様ですので、PD、HDを付加する必要はありません。

ミスミの簡単穴加工サービス

メール&FAX見積

お客様の穴加工図面をお見積!

①見積依頼

②型番回答

③ご注文

詳しくは、1117ページ

当ページの商品はメール&FAX見積の対応商品となっております。ボックス見積センターへご送付ください。

盤・キャビネット・ボックス ラインナップ大幅拡大!!

「日東工業」

Nitto 日東工業株式会社

■取扱商品

RA形制御キャビネット
CH形ボックス
E-A-N自立盤キャビネット
OPK-A耐候ブラボックス
など



「河村電器産業」

kawamura

■取扱商品

CXPN形制御盤キャビネット
SPNO形ボックス
盤用キャビネット FX
ブラボックス SPN
など




「内外電機」

Naito

■取扱商品

CCN形 コントロールボックス
マイティBOX 露出形
CRFZシリーズ キャビネット
スイッチボックス
など



「タカチ電機工業」

TAKACHI

■取扱商品

MBシリーズ アルミケース
FCシリーズ パネルボックス
BCAP型ブラボックス
SWシリーズ プラスチック
ケース
など




「篠原電機」

篠原電機株式会社

■取扱商品

アースバー
アルミ窓枠
ABCチャンネル
通気ギャラリ
など



「カメダデンキ」

株式会社 カメダデンキ

■取扱商品

フリーレール
DINレール用 ACベース
ユニカナグ
フラットバー
など

