

■ 仕様変更箇所

Type	変更内容	変更前	変更後
SL-ANH/SH-ANH/ SL-ANH/SH-ANH	材質	SCM435	SCM435 相当
SL-ANH/SH-ANH/ SL-ANH/SH-ANH	外観(六角穴加工)	冷間圧造	切削加工
SL-SANH/SH-SANH/ SL-SANH/SH-SANH	外観(頭部色味)	茶色	銀色
SL-SANH/SH-SANH/ SL-SANH/SH-SANH	外観(六角穴加工)	冷間圧造	切削加工
SL-ANHSS/SH-ANHSS/SHD-ANHSS/ SL-ANHSS/SH-ANHSS/SHD-ANHSS	外観(六角穴加工)	冷間圧造	切削加工

※材質・外観変更御座いますが、機能上の変更はございません。

<外観変更詳細>

SL-ANH/SH-ANH/SL-ANH/SH-ANH

・六角穴加工

【変更前】冷間圧造




【変更後】切削加工




SL-SANH/SH-SANH/SL-SANH/SH-SANH

・頭部色味/六角穴加工

【変更前】茶色/冷間圧造




【変更後】銀色/切削加工



SL-ANHSS/SH-ANHSS/SHD-ANHSS/SL-ANHNS/SH-ANHNS/SHD-ANHNS

・六角穴加工

【変更前】冷間圧造



【変更後】切削加工



■ 仕様変更開始時期

以下の型番以外は 2026 年 10 月より順次切り替え、
記載のある型番については 2027 年 3 月より順次切り替えとなります。

No.	Type	型番
1	SL-ANH SH-ANH	SL-ANH4-20
2		SH-ANH4-20
3		SL-ANH4-30
4		SH-ANH4-30
5		SL-ANH5-15
6		SH-ANH5-15
7		SL-ANH5-40
8		SH-ANH5-40
9		SL-ANH6-40
10		SH-ANH6-40
11	SL-ANH SH-ANH	SL-ANH3-15
12		SH-ANH3-15
13		SL-ANH4-25
14		SH-ANH4-25
15		SL-ANH6-40
16		SH-ANH6-40
17		SL-ANH8-45

18		SH-ANHNS8-45
19		SL-ANHNS8-60
20		SH-ANHNS8-60
21	SL-ANHNS SH-ANHNS SHD-ANHNS	SL-ANHNS3-15
22		SH-ANHNS3-15
23		SHD-ANHNS3-15
24		SL-ANHNS4-15
25		SH-ANHNS4-15
26		SHD-ANHNS4-15
27		SL-ANHNS4-25
28		SH-ANHNS4-25
29		SHD-ANHNS4-25
30		SL-ANHNS5-20
31		SH-ANHNS5-20
32		SHD-ANHNS5-20
33	SL-ANHSS SH-ANHSS SHD-ANHSS	SL-ANHSS8-30
34		SH-ANHSS8-30
35		SHD-ANHSS8-30
36	SL-SANH SH-SANH	SL-SANH20-100
37		SH-SANH20-100
38		SL-SANH4-15
39		SH-SANH4-15
40		SL-SANH4-20
41		SH-SANH4-20
42		SL-SANH4-30
43		SH-SANH4-30
44		SL-SANH5-25
45		SH-SANH5-25
46		SL-SANH5-30
47		SH-SANH5-30
48		SL-SANH5-35
49		SH-SANH5-35
50		SL-SANH5-40

51		SH-SANH5-40
52		SL-SANH6-30
53		SH-SANH6-30
54		SL-SANH6-35
55		SH-SANH6-35
56		SL-SANH6-40
57		SH-SANH6-40
58		SL-SANH6-50
59		SH-SANH6-50
60		SL-SANH6-60
61		SH-SANH6-60
62		SL-SANH8-35
63		SH-SANH8-35
64		SL-SANH8-60
65		SH-SANH8-60
66	SL-SANHN SH-SANHN	SL-SANHN10-40
67		SH-SANHN10-40
68		SL-SANHN10-70
69		SH-SANHN10-70
70		SL-SANHN12-40
71		SH-SANHN12-40
72		SL-SANHN12-60
73		SH-SANHN12-60
74		SL-SANHN12-80
75		SH-SANHN12-80
76		SL-SANHN3-25
77		SH-SANHN3-25
78		SL-SANHN3-40
79		SH-SANHN3-40
80		SL-SANHN4-25
81		SH-SANHN4-25
82		SL-SANHN4-30
83		SH-SANHN4-30

84	SL-SANHN5-20
85	SH-SANHN5-20
86	SL-SANHN5-30
87	SH-SANHN5-30
88	SL-SANHN6-25
89	SH-SANHN6-25
90	SL-SANHN6-30
91	SH-SANHN6-30
92	SL-SANHN6-40
93	SH-SANHN6-40
94	SL-SANHN6-50
95	SH-SANHN6-50
96	SL-SANHN6-60
97	SH-SANHN6-60
98	SL-SANHN8-40
99	SH-SANHN8-40
100	SL-SANHN8-60
101	SH-SANHN8-60