

P1-495<規格表>

赤枠内の数値を変更

中・重荷重タイプ

H	24	28・30	33・36・40	42	取付穴数 M
L	101~131	101~139	101~141	—	2
	132~191	140~199	142~201	201~263	3
	192~251	200~259	202~261	264~343	4
	252~311	260~319	262~321	344~423	5
	312~371	320~379	322~381	424~503	6
	372~431	380~439	382~441	504~583	7
	432~491	440~499	442~501	584~663	8
	492~551	500~559	502~561	664~743	9
	552~611	560~619	562~621	744~823	10
	612~671	620~679	622~681	824~903	11
	672~731	680~739	682~741	904~983	12
	732~791	740~799	742~801	984~1063	13
	792~851	800~859	802~861	1064~1143	14
	852~911	860~919	862~921	1144~1223	15
	912~971	920~979	922~981	1224~1303	16
	972~1031	980~1039	982~1041	1304~1383	17
	1032~1091	1040~1099	1042~1101	1384~1463	18
	1092~1151	1100~1159	1102~1161	1464~1543	19
	1152~1211	1160~1219	1162~1221	1544~1623	20
	1212~1271	1220~1279	1222~1281	1624~1703	21
	1272~1331	1280~1339	1282~1341	1704~1783	22
	1332~1391	1340~1399	1342~1401	1784~1863	23
	1392~1451	1400~1459	1402~1461	1864~1943	24
	1452~1479	1460~1519	1462~1521	1944~1959	25
	—	1520~1579	1522~1581	—	26
—	1580~1639	1582~1641	—	27	
—	1640~1699	1642~1701	—	28	
—	1700~1759	1702~1761	—	29	
—	1760~1819	1762~1821	—	30	
—	1820~1879	1822~1881	—	31	
—	1880~1939	1882~1941	—	32	
—	1940~1959	1942~1959	—	33	
F	60			80	

<訂正用>

42	取付穴数 M
—	2
201~263	3
264~343	4
344~423	5
424~503	6
504~583	7
584~663	8
664~743	9
744~823	10
824~903	11
904~983	12
984~1063	13
1064~1143	14
1144~1223	15
1224~1303	16
1304~1383	17
1384~1463	18
1464~1543	19
1544~1623	20
1624~1703	21
1704~1783	22
1784~1863	23
1864~1943	24
1944~1959	25
—	26
—	27
—	28
—	29
—	30
—	31
—	32
—	33
80	