


マニホールド形状一覧表

■アイコンの基本取付穴の位置




※取付穴の位置は左図の位置を基準にしていますが、一部タイプは異なります。詳細は各ページでご確認ください。

MANIFOLDS

AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド

-T字穴タイプ-



● CADデータフォルダ名: 51_Manifolds

■ブロックマニホールド/ターミナル

ページ	P.1142・1147・1148	P.1143・1146・1149・1150	P.1144・1151・1152	P.1145・1153・1154
形状 アイコン				
ページ	P.1146・1156	P.1155・1167・1168	P.1159	P.1159
形状 アイコン				
ページ	P.1157	P.1158	P.1158	P.1159
形状 アイコン				
ページ	P.1160	P.1160	P.1161・1163・1164	P.1162・1165・1166
形状 アイコン				

■配管マニホールド

ページ	P.1172	P.1172	P.1173・1174・1175	P.1176
形状 アイコン				
ページ	P.1176			
形状 アイコン				

テーパおねじの推奨締付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1140をご参照ください。

RoHS

Type | **材質** | **表面処理** | **最高使用圧力**

BMAN | SS400 | 三価クロメート | 20.6MPa≒210kgf/cm²以下

BMANR | SUS304 | — | —

BMGN | A5052 | — | 1MPa≒10kgf/cm²以下

※BMGN□-55Nは省スペース対応です。

◎BMGN□-55Nの材質はA6063になります。

6.3

6-1 □ BMGN6-55Nは、L/2の位置に取付穴はありません。

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

Type	型式	No.	d Rc(PT)	A	B	L	P	P'	P ₁	P ₂	E	F	Y	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価		
																	BMAN	BMANR	
BMAN (油圧用)	1	11	1/8	40	30	40	—	—	25	—	20	B/2	7	11	6.6	6.5	1,200	2,970	
		22	1/4														1,280	3,110	
	2	11	1/8		30	80	40	—	65	—	20						21	1,360	3,310
		22	1/4															1,440	3,390
	3	11	1/8		30	120	40	—	105	—	20						21	1,520	3,690
		22	1/4															1,600	—
	*4	11	1/8		30	160	40	40	145	—	20						21	1,680	—
		22	1/4															1,680	—
	*5	11	1/8		30	200	40	40	185	—	20						21	1,760	—
		22	1/4															1,840	—
	*6	11	1/8		30	240	40	40	225	120	20						21	1,920	—
		22	1/4															1,920	—

◎*4・5・6はBMANのみ

Type	型式	No.	d Rc(PT) M(並目)	A	B	L	P	P'	P ₁	P ₂	E	F	Y	d ₁	d ₂	ℓ	¥基準単価			
																	BMGN	BMGNR		
BMGN (エア用)	1	11	1/8	25	25	40	—	—	25	—	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,120	—		
		22N	1/4														35	35	1,250	—
		55	M5														25	25	1,120	—
		55N	M5														15	15	1,260	—
	2	11	1/8	25	25	70	30	—	55	—	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,200	—		
		22N	1/4														35	35	1,380	—
		55	M5														25	25	1,200	—
		55N	M5														15	15	1,310	—
	3	11	1/8	25	25	100	30	—	85	—	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,280	—		
		22N	1/4														35	35	1,510	—
		55	M5														25	25	1,280	—
		55N	M5														15	15	1,340	—
4	11	1/8	25	25	130	30	30	115	—	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,360	—			
	22N	1/4														35	35	1,640	—	
	55	M5														25	25	1,360	—	
	55N	M5														15	15	1,350	—	
5	11	1/8	25	25	160	30	30	145	—	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,520	—			
	22N	1/4														35	35	1,860	—	
	55	M5														25	25	1,520	—	
	55N	M5														15	15	1,440	—	
6	11	1/8	25	25	190	30	30	175	95	20	12.5	7	9.5	5.5	5.5	1,600	—			
	22N	1/4														35	35	1,990	—	
	55	M5														25	25	1,600	—	
	55N	M5														15	15	1,470	—	

Order 注文例

型式

BMAN2-33
BMGN3-22N

在庫品

翌日出荷 P.89

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.89

数量	1~9	10~14	15~19	20~29
値引率	基準単価	5%	10%	18%

◎表示数量超えはお見積り