

NC加工用エンドリテーナセット 25mm厚タイプ


—トライアングルタイプ—



パンチ
セット納入
対応品

④パンチをリテーナにセットして納入します。(+100円) 詳細 P.657

丸パンチ・丸ボタンダイ用					変形パンチ・変形ボタンダイ用				
丸用	リテーナ No.	型式	構成部品						
			①	②	③	④	⑤		
パンチ用	NA1	25CRN-AP	○	○	○	○	○		
	NA2	25CRNAR	○	○	○	○	○		
		CRNBP	○	○	○	○	○		
ボタンダイ用		25CRN-AD	○	○	○	○	○		
		CRNBD	○	○	○	○	○		
本体のみ	NA3	25CRN-A	○						



型式		D	D _{G66}	A	B	C	E	G	H	J	L	R	S	D ₁	d	t	d ₂	d ₁		A 付属品				
Type	D																	CRNBP	CRNBD		③④⑤			
丸用	変形用	10	+0.014 +0.005	43.7	11.12	19.05	35.0	9.0	7.5	26.925	44.5	9.5	12.0	14	9	9	10	6.2	7.4	③M8-35 ④MSTM6-30 ⑤MSW8				
25CRN-AP	25CRN-FP	13	+0.017 +0.006	50.0	14.27		38.1	12.0	6.5	29.970	50.8	12.7	15.2						9.4					
25CRN-AD	25CRN-FD	16	+0.017 +0.006	53.2	15.87		39.7	13.5	6.0	31.750	54.0	14.3	16.8						11.6					
25CRNAR	25CRNFR	20	+0.020 +0.007	59.5	17.47	23.82	42.8	16.5	5.0	33.530	60.3	17.5	20.0	17	11	11	12	13.6	③M10-35 ⑤MSW8 ④MSTM6-30					
CRNBP	CRNBP	25	+0.020 +0.007	69.1	19.84		47.7	22.0	7.0	40.640	69.9	22.2	24.7						19	13	14	14	17.6	③M12-35 ⑤MSW8 ④MSTM6-30
CRNBD	CRNBD																							
25CRN-A	25CRN-F																							

Order 注文例 型式 25CRN-AP 16

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックA 200円/1本 P.38
④同一サイズ3本以上は一律540円

Price 価格 数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9セット	10~29セット	30~49セット	50~100セット	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り


■基準単価

D	丸用			変形用			丸・変形共通
	25CRN-A	25CRNAR	25CRN-AP 25CRN-AD	25CRN-F	25CRNFR	25CRN-FP 25CRN-FD	
10	1,190	1,260	1,700	1,310	1,400	1,820	530
13	1,240	1,330	1,770	1,380	1,460	1,880	530
16	1,300	1,400	1,810	1,420	1,510	1,950	530
20	1,380	1,460	1,950	1,490	1,580	2,060	530
25	1,490	1,580	2,060	1,610	1,700	2,190	530

NC加工用エンドリテーナセット 32mm厚タイプ

—トライアングルタイプ—

丸パンチ・丸ボタンダイ用					変形パンチ・変形ボタンダイ用				
丸用	型式	構成部品							
		①	②	③	④	⑤			
パンチ用	CRN-AP	○	○	○	○	○			
	CRNAR	○	○	○	○	○			
	CRNBP	○	○	○	○	○			
ボタンダイ用	CRN-AD	○	○	○	○	○			
	CRNBD	○	○	○	○	○			
本体のみ	CRN-A	○							



型式		D	D _{G66}	A	B	C	E	G	H	J	L	R	S	D ₁	d	t	d ₂	d ₁		A 付属品				
Type	D																	CRNBP	CRNBD		③④⑤			
丸用	変形用	10	+0.014 +0.005	43.7	11.12	19.05	35.0	9.0	7.5	26.925	44.5	9.5	12.0	14	9	9	10	6.2	7.4	③M8-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8				
CRN-AP	CRN-FP	13	+0.017 +0.006	50.0	14.27		38.1	12.0	6.5	29.970	50.8	12.7	15.2						9.4					
CRN-AD	CRN-FD	16	+0.017 +0.006	53.2	15.87		39.7	13.5	6.0	31.750	54.0	14.3	16.8						11.6					
CRNAR	CRNFR	20	+0.020 +0.007	59.5	17.47	23.82	42.8	16.5	5.0	33.530	60.3	17.5	20.0	17	11	11	12	13.6	③M10-40 ⑤MSW8 ④MSTM6-30					
CRNBP	CRNBP	25	+0.020 +0.007	69.1	19.84		47.7	22.0	7.0	40.640	69.9	22.2	24.7						19	13	14	14	17.6	③M12-40 ⑤MSW8 ④MSTM6-30
CRNBD	CRNBD																							
CRN-A	CRN-F																							

Order 注文例 型式 CRN-AP 16

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックA 200円/1本 P.38
④同一サイズ3本以上は一律540円

Price 価格 数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9セット	10~29セット	30~49セット	50~100セット	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■基準単価

D	丸用			変形用			丸・変形共通
	CRN-A	CRNAR	CRN-AP CRN-AD	CRN-F	CRNFR	CRN-FP CRN-FD	
10	1,250	1,330	1,790	1,380	1,470	1,920	530
13	1,310	1,400	1,860	1,450	1,540	1,980	530
16	1,370	1,470	1,910	1,490	1,590	2,050	530
20	1,450	1,540	2,050	1,570	1,660	2,170	530
25	1,570	1,660	2,170	1,690	1,790	2,310	530