

# URETHANES FOR HEAVY LOAD 高荷重用ウレタン

**RoHS**

D	D T	d T
8		
10		
15		
20	±0.2	
25		
30		
40		±0.2
50		
60	±0.3	
80		
100	±0.4	

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

d	型式		型式		¥基準単価 1~19本
	Type	D-L	Type	D-L	
—	—	—	C	8-200	280
—	—	—	C	10-200	280
7	LA	15-200	C	15-200	280
8.5	LA	20-200	C	20-200	410
11	LA	25-200	C	25-200	660
14	LA	30-500	C	30-500	2,350
	LA	40-500	C	40-500	4,200
	LA	50-500	C	50-500	6,440
22	LA	60-500	C	60-500	9,300
	LA	80-500	C	80-500	15,620
	LA	100-500	C	100-500	24,370

Order 注文例 型式 LA 60-500

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.37  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

**RoHS**

D	D T	d T	L T
8			
10			
15			
20	±0.2		±0.3
25			
30			
40		±0.2	
50			
60	±0.3		±0.5
80			
100	±0.4		

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

d	型式	D	L 指定1mm単位	¥基準単価 1~19本						
				L10~20	L21~40	L41~60	L61~80	L81~100	L101~150	L151~200
—	CX	8	10~200	90	95	110	145	180	270	350
—		10		90	95	110	145	180	270	350
7	AX	15		90	90	100	140	180	275	360
8.5		20		90	95	130	190	245	370	490
11		25		130	150	195	275	330	490	655
14		30		160	205	300	385	480	720	955
		40		215	360	540	720	900	1,355	1,805
		50		360	635	900	1,175	1,440	2,165	2,885
22		60		540	900	1,260	1,620	1,985	2,980	3,970
		80		860	1,490	2,165	2,885	3,610	5,415	7,220
	100	1,355	2,260	3,245	4,330	5,415	8,120	10,830		

Order 注文例 型式 AX D - L 20 - 45

Delivery 出荷日 3日目発送

在庫T 600円/1本  
在庫A 300円/1本 P.38  
①同一サイズ3本以上は一律810円 (ストックTは除く)

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

# URETHANES WITH SPOT FACING HOLE 座ぐり穴付ウレタン

**RoHS**

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

F mm	荷重 N (kgf)	F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%		V	D	d1	d2	M	L	型式		¥基準単価 1~19本
		Type	D-L	Type	D-L	Type	D-L									
2.5		3.7	5.0	4.5	6.0	5.2	7.0	24	20	11	7	M6	25	AZ 20-25	285	
3.0	883	4.5	6.0	5.2	7.0	6.0	8.0						30	30		
3.5	901	5.2	7.0	6.0	8.0	7.0	9.0						35	35		
4.0		6.0	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0						40	40		
2.5		3.7	5.0	4.5	6.0	5.2	7.0	29	25	11	7	M6	25	AZ 25-25	380	
3.0	1177	4.5	6.0	5.2	7.0	6.0	8.0						30	30		
3.5	1201	5.2	7.0	6.0	8.0	7.0	9.0						35	35		
4.0		6.0	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0						40	40		
3.0		4.5	6.0	5.2	7.0	6.0	8.0						30	AZ 30-30	570	
3.5	2550	5.2	7.0	6.0	8.0	7.0	9.0	35	30	14	9	M8	35	35		
4.0	2601	6.0	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0						40	40		
4.0		6.0	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0						40	40		
3.0		4.5	6.0	5.2	7.0	6.0	8.0						30	AZ 40-30	710	
3.5	4119	5.2	7.0	6.0	8.0	7.0	9.0	46	40	18	11	M10	35	35		
4.0	4201	6.0	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0						40	40		
4.0		6.0	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0						40	40		

● 荷重(kg) = 荷重N × 0.101972

Order 注文例 型式 AZ 20-30

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.37  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

**RoHS**

D	D T
25	
30	±0.2
40	
50	±0.3
60	
80	±0.4
100	

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

型式	D	L 指定1mm単位	M	H 指定1mm単位	M	d1	d2
AZX	25	20~80	M6 M8	5 ≤ H < L	M6	11	7
	30				M8	14	9
	40				M10	18	11
	50				M12	20	14
	60				M12	20	14
	100				M16	26	18

Order 注文例 型式 AZX 25 - 42 - M6 - 15

Delivery 出荷日 3日目発送

在庫T 1,600円/1本  
在庫A 800円/1本 P.38  
①同一サイズ3本以上は一律2,160円 (ストックTは除く)

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

型式	D	L	¥基準単価 1~19本					
			L20~40	L41~60	L61~80	L81~100	L101~150	L151~200
AZX	25	570	665	760	—	—	—	
	30	665	760	855	—	—	—	
	40	950	1,140	1,330	1,520	1,995	—	
	50	1,235	1,520	1,805	2,090	2,850	—	
	60	1,615	1,995	2,470	3,040	4,085	—	
	80	2,375	3,230	4,085	5,035	7,030	9,025	
100	3,325	4,370	5,605	6,935	9,880	12,825		