


Tスロット加工の定番品

T SLOT CUTTERS


Tスロットカッター

直刃・ショートタイプ -STRAIGHT FLUTE / SHORT-



TSC



①外周、両サイド共に切れ刃があります。



材質 **HSS**

仕様   再研磨

型番 TSC

○在庫品 ●製作品

刃径 D	刃幅φ(選択)																	首径 d1	首長 ℓ1	首長 ℓ2	全長 L	シャンク径 d	刃数 Z	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							20
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3.5	8	3	50	8	8
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4	9	3.5	50	10	8
11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.5	10	3.5	50	10	8
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.5	10	3.5	60	12	8
13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	10	4	60	12	8
14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.5	10	4	60	12	8
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5	12	5	65	12	8
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5	12	6	65	12	8
18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7.5	12	6	70	12	10
19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8	12	6	70	12	10
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	12	8	70	12	10
22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9.5	12	8	70	12	10
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	12	10	70	12	10
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10.5	12	10	70	12	10
26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10.5	12	10	80	12	10
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10.5	12	10	80	12	10
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	70	12	12
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	80	12	12
35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	75	12	12
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	80	12	12
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	75	12	14
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	80	12	14
45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	15	14	100	16	14
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	15	14	85	16	14
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	15	14	100	16	16
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19	15	19	120	20	18



■数量スライド価格(①1円未満切捨て) **お見積り**

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	7%	





**TSC 20 - 10**  
型番 刃径(D) 刃幅(ℓ)



○在庫品  在庫品  P.12  
①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●製作品 **3** 日目発送

 ストックA 800円/1本  P.13

①同一サイズ3本以上は一律2,160円

切削条件  P.517

刃径 D	¥単価 1~4本		刃径 D	¥単価 1~4本	
	刃幅φ3~10	刃幅φ11~20		刃幅φ3~10	刃幅φ11~20
8	3,110	—	25	5,190	7,350
10	2,420	—	26	7,280	8,010
11	3,330	—	28	7,890	8,690
12	3,430	—	30	8,530	9,390
13	2,850	—	32	9,760	10,740
14	3,990	—	35	11,110	12,240
15	4,060	4,490	36	12,410	13,680
16	3,340	4,750	38	13,740	15,110
18	4,600	5,060	40	15,280	16,800
19	4,750	5,240	45	18,410	20,260
20	3,810	5,400	50	23,380	26,410
22	5,250	5,790	60	28,640	31,500
24	5,950	6,550			


千鳥刃Tスロットカッター

T SLOT CUTTERS


Tスロットカッター

千鳥刃・ロングシャンクタイプ -STAGGERED FLUTE / LONG SHANK-



LTSC



①外周、両サイド共に切れ刃があります。



材質 **HSS Co5%**

仕様   再研磨

型番 LTSC

刃径 D	刃幅φ(選択)																	首径 d1	首長 ℓ1	首長 ℓ2	全長 L	シャンク径 d	刃数 Z	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							20
15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	10	6	120	12	8
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	10	6	120	12	8
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9	10	6	150	12	10
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	10	8	150	12	10
22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11	10	8	150	12	10
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14	12	9	150	16	10
28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14	12	9	150	16	12
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15	12	11	150	16	12
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15	12	11	150	16	12
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15	12	11	150	16	12
38	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19	20	19	150	20	12
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19	20	19	180	20	12
45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19	20	19	180	20	14
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19	20	19	180	20	14
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24	20	19	200	25	14



■数量スライド価格(①1円未満切捨て) **お見積り**

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	7%	



**LTSC 20 - 10**  
型番 刃径(D) 刃幅(ℓ)



**3** 日目発送  
ストックA 800円/1本  P.13  
①同一サイズ3本以上は一律2,160円

刃径 D	¥単価 1~4本		
	刃幅φ3~10	刃幅φ11~20	刃幅φ21~25
15	4,400	—	—
16	5,240	—	—
18	5,780	6,380	—
20	5,820	6,410	—
22	6,310	6,950	—
25	6,640	7,320	—
28	7,970	8,790	—
30	9,460	10,410	—
32	10,960	12,060	—
35	12,300	13,530	—
38	14,340	15,780	—
40	15,780	17,360	—
45	19,110	21,020	23,100
50	22,420	24,660	27,130
60	28,930	31,990	35,160

切削条件  P.517

超硬エンドミル

ハイスエンドミル

自由指定直刃  
エンドミル

専用カッター

ドリル

面取り・  
センタリング工具

リーマ

タップ

フライス用  
チップ・カッター

旋削工具

加工治具

ツーリング

放電工具

研削・研磨用品

手作業工具

電動・空圧工具

測定工具

化学製品

工場雑貨