

ハーネス部材表 ACサーボモータ対応ハーネス

シリーズ名	ハーネスタイプ	型式	コネクタ1型式	関連部材	コネクタ2型式	関連部材	使用圧着端子	A(C)ケーブル型式	B(D)ケーブル型式
MR-J3W	電源 02048ページ	SVPM-J3W1	F35FDC-04V-K	LF3F-41GF-P2-D	JN4FT045J1-R	ST-TMHSC1B-100(A534G)	—	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCSB-1B-4(04219)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04633)
		SVPM-J3W1B	—	—	JN4FT025J1-R	ST-TMHSC1B-100(A534G)	—	(A)NAVC-21-1P(04711) (C)NAVCBSB-21-1P(04325)	(B)NAMF-21-1P(04537) (D)NAMFSB-21-1P(04539)
	エンコーダ 02048ページ	SVEM-J3W1	36210-0100FD	36310-3200-00B	1674320-1	—	—	NAVCSB-23-3P(04327)	NAMFSB-23-3P(04539)
MR-J3-□	電源 02051ページ	SVPM-J3HF1	—	—	JN4FT045J1-R	ST-TMHSC1B-100(A534G)	—	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCSB-1B-4(04219)	(B)NA3CTR-1B-4(04228) (D)NA3UCRSB-1B-4(04445)
		SVPM-J3HF2	—	—	CE05-6A18-10SD-D-8SS(03320)	CE3057-10A-1-D	—	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04420)
		SVPM-J3HF3	—	—	CE05-6A18-10SD-D-8SS(03320)	CE3057-10A-1-D	—	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04420)
		SVPM-J3HF5	—	—	CE05-6A22-22SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1-D	—	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04420)
		SVPM-J3HF6	—	—	CE05-6A22-22SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1-D	—	NA3CT-10-4(04711)	NA3CTR-10-4(04712)
		SVPM-J3HF7	—	—	CE05-6A24-10SD-D-8SS(03320)	CE3057-16A-1	RBV5.5-4YE	(A)NA3CT-10-4(04711) (C)NA3UCSB-10-4(04205)	(B)NA3CTR-10-4(04712) (D)NA3UCRSB-10-4(04420)
		SVPM-J3HF8	—	—	CE05-6A32-17SD-D-8SS(03320)	—	—	NA3CT-6-4(04711)	NA3CTR-6-4(04712)
		SVPM-J3HF9	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	—	—	NA3CT-1-4-4(04711)	NA3CTR-1-4-4(04712)
		SVPM-J3HF10	—	—	CE05-6A24-10SD-D-8SS(03320)	—	—	NA3CT-10-4(04711)	NA3CTR-10-4(04712)
		SVPM-J3HF1B	—	—	JN4FT025J1-R	ST-TMHSC1B-100(A534G)	—	(A)NAVC-21-1P(03230) (C)NAVCBSB-21-1P(04327)	(B)NAMF-21-1P(04537) (D)NAMFSB-21-1P(04539)
	エンコーダ 02053ページ	SVPM-J3HF2B	—	—	CM10-SP25L1(D6)(03364)	CM10-225SC1(S2)(D6)-100	—	(A)NAGUC-16-2(04203) (C)NAGUCSB-16-2(04205)	(B)NAGUCTR-16-2(04417) (D)NAGUCRSB-16-2(04439)
		SVPM-J3HF7B	—	—	DMS3106A-10SL4-8-8SS(03219)	YSO10-5-8	RBV2-4BU	NAGUC-16-2(04203)	NAGUCTR-16-2(04417)
		SVEM-J3HF1	36210-0100FD(電装なし)	36310-3200-00B	1674320-1(電装なし)	—	—	NAVCSB-23-3P(04327)	NAMFSB-23-3P(04539)
		SVEM-J3HF2	36210-0100FD(電装なし)	36310-3200-00B	CM10-SP10S-M(D6)(03364)	CM10-422SC1(C1)(D6)-100	—	NAVCSB-23-3P(04327)	NAMFSB-23-3P(04539)
		SVEM-J3HF1M	1-172169-9	316454-1/1473226-1	1674320-1	—	—	NAVCSB-23-4P	NAMFSB-25-4P
		SVEM-J3HF1L-C20	36210-0100FD(電装なし)	36310-3200-00B	1-172161-9	170359-1	—	NAVCSB-23-5P(04327)	—
		SVEM-J3HF1L-C30	36210-0100FD(電装なし)	36310-3200-00B	1-172161-9	170359-1	—	NAVCSB-23-6P(04327)	—
		SVEM-J3HF1L-D20	36210-0100FD	36310-3200-00B	1-172161-9	170359-1	—	—	NAMFSB-25-6P(04539)
	制御信号 02055ページ	SVEM-J3HF1L-D50	36210-0100FD	36310-3200-00B	1-172161-9	170359-1	—	—	NAMFSB-25-6P(04539)
		SVEM-J3HF2L	36210-0100FD(電装なし)	36310-3200-00B	CM10-SP10S-M(03364)	CM10-422SC1(C1)-100	—	NAVCSB-23-6P(04327)	NAMFSB-25-6P(04539)
		SVSM-J3QD1	FCN-361-J040-AU(03055)	FCN-360C040-B	10150-3000PE(03074)	10350-52F0-00B	RBV0.08-M3.5	NA20276-5P NA20276-8P(04347)	—
		SVSM-J3QD2	FCN-361-J040-AU(03055)	FCN-360C040-B	10150-3000PE(03074)	10350-52F0-00B	RBV0.08-M3.5	NA20276-5P NA20276-8P(04347)	—
MR-J2S-□	電源 02057ページ	SVPM-J2HC1	—	—	5559-04P-210(03486)	5558PBT3L	RBV1.25-4RE	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04419)
		SVPM-J2HC2	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	NA3CT-1B-4(04347)	NA3CTR-1B-4(04712)
		SVPM-J2HC3	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	(A)NA3CT-1B-4(04711) (C)NA3UCSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04419)
		SVPM-J2HC4	—	—	CE05-6A24-10SD-D-8SS(03320)	CE3057-16A-1	RBV5.5-4YE	NA3CT-12-4(04712)	NA3CTR-12-4(04712)
		SVPM-J2HC5	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV5.5-4YE	(A)NA3CT-1B-4(04712) (C)NA3UCSB-1B-4(04205)	(B)NA3CTR-1B-4(04712) (D)NA3UCRSB-1B-4(04419)
		SVPM-J2HC6	—	—	CE05-6A24-10SD-D-8SS(03320)	CE3057-16A-1	RBV5.5-4YE	(A)NA3CT-10-4(04712) (C)NA3UCSB-10-4(04205)	(B)NA3CTR-10-4(04712) (D)NA3UCRSB-10-4(04419)
		SVPM-J2HC7	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV5.5-4YE	NA3CT-10-4(04712)	NA3CTR-10-4(04712)
		SVPM-J2HC1B	—	—	5559-06P-210(03486)	5558PBT3L	RBV1.25-4RE	(A)NA3CT-1B-6(04712) (C)NA3UCSB-1B-6(04205)	(B)NA3CTR-1B-6(04712) (D)NA3UCRSB-1B-6(04419)
		SVPM-J2HC2B	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	(A)NA3CT-1B-6(04712) (C)NA3UCSB-1B-6(04205)	(B)NA3CTR-1B-6(04712) (D)NA3UCRSB-1B-6(04419)
		SVPM-J2HC3B	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV2-4BU	(A)NA3CT-1B-6(04712) (C)NA3UCSB-1B-6(04205)	(B)NA3CTR-1B-6(04712) (D)NA3UCRSB-1B-6(04419)
	エンコーダ 02059ページ	SVPM-J2HC4B	—	—	DMS3106A-10SL4-8-8SS(03219)	YSO10-5-8	RBV2-4BU	NAGUC-16-2(04203)	NAGUCTR-16-2(04417)
		SVPM-J2HC5B	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV5.5-4YE	NA3CT-12-6(04711)	NA3CTR-12-6(04417)
		SVPM-J2HC6B	—	—	DMS3106A-10SL4-8-8SS(03219)	YSO10-5-8	RBV2-4BU	NAGUC-16-2(04203)	NAGUCTR-16-2(04417)
		SVPM-J2HC7B	—	—	CE05-6A22-23SD-D-8SS(03320)	CE3057-12A-1	RBV1.25-4RE	(A)NA3CT-12-6(04711) (C)NA3UCSB-12-6(04205)	(B)NA3CTR-12-6(04712) (D)NA3UCRSB-12-6(04419)
		SVPM-J2HC8B	—	—	CE05-6A24-10SD-D-8SS(03220)	CE3057-16A-1	RBV1.25-4RE	NA3CT-1B-6(04711)	NA3CTR-1B-6(04712)
		SVEM-J2HC1	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-00B	1-172161(03433)	170359-1/MTI-0002	—	NAVCSB-27-5P(04327)	NAMFSB-25-5P(04321)
		SVEM-J2HC2	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-00B	DMS3106A-20-29-8-8SS(03219)	CE3057-12A-3	—	NAVCSB-27-4P(04327)	NAMFSB-25-4P(04321)
		SVEM-J2HC1L	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-00B	1-172161(03433)	170359-1/MTI-0002	—	NAVCSB-23-7P(04327)	NAMFSB-25-7P(04321)
		SVEM-J2HC2L	10120-3000PE(03074)	10320-52F0-00B	DMS3106A-20-29-8-8SS(03219)	CE3057-12A-3	—	NAVCSB-23-5P(04327)	NAMFSB-25-5P(04321)

ACサーボ
モータ
対応
ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス