

P. 1 -564 <規格表>

表内の数値変更

型式 Type	レール 長さ No.	ストローク	A	B	C	D	F	定格荷重 (N/2本)		SARC2		SAR2		
								SARC2	SAR2	¥基準単価 1~5コ	¥スライド単価 6~19コ	¥基準単価 1~5コ	¥スライド単価 6~19コ	
SARC2 SAR2	06	60	30	—	30	—	30	25	51	147	540	400	560	420
	07	70	40	—	40	—	40	25			580	430	600	450
	09	90	50	—	60	—	60	25			600	450	630	470
	10	100	60	—	70	—	70	25			650	480	700	520
	20	200	120	85	170	85	170	65	—	—	117	—	1,080	800
	30	300	180	135	270	135	270	105			98	—	1,400	1,050
	40	400	240	185	370	185	370	145			88	—	1,780	1,330
	50	500	300	235	470	235	470	185			78	—	2,120	1,590

<訂正用>

147
117
98
88
78

Ⓢレールの引き抜きはできません。Ⓢレール取付け用のボルトはM3の皿ボルトをご使用ください。Ⓢ表示数量超えはお見積り

型式 Type	レール 長さ No.	ストローク	A	B	C	D	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価 1~5コ	¥スライド単価 6~19コ	
SAR3	10	100	100	—	70	—	70	107	930	880
	20	200	223	85	170	85	170	88	1,400	1,330
	30	300	345	135	270	135	270	68	1,860	1,770
	40	400	460	185	370	185	370	49	2,440	2,320
	50	500	576	235	470	235	470	29	2,950	2,800

<訂正用>

107
88
68
49
29

Ⓢレールの引き抜きはできません。Ⓢレール取付け用のボルトはM3の皿ボルトをご使用ください。Ⓢ表示数量超えはお見積り