

P. 1 -567 <規格表>

表内の数値変更

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	G	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価	
Type	No.											1~3コ	4~19コ
SSRN36	12	304.8	228.6	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	481	1,320	1,010
	14	355.6	279.4	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	461	1,400	1,080
	16	406.4	304.8	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	422	1,500	1,150
	18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	402	1,570	1,210
	20	508.0	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	363	1,680	1,290
	22	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	333	1,780	1,370
	24	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	294	1,880	1,440
	26	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	265	2,060	1,580
	28	711.2	508	330.2	558.2	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	245	2,160	1,660

<訂正用>

481
461
422
402
363
333
294
265
245

①レールの引き抜きはできません。②レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ(P.2-217)、または、バインド小ねじ(P.2-218)をご使用ください。③表示数量超えはお見積り

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	G	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価	
Type	No.											1~5コ	6~19コ
SR36	12	305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	294	770	550
	14	356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	363	860	610
	16	406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	382	960	690
	18	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	362	1,070	760
	20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	323	1,160	830
	22	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	304	1,230	890
	24	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	265	1,350	970
	26	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	235	1,460	1,050
	28	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	225	1,600	1,150

<訂正用>

294
363
382
362
323
304
265
235
225

①ストローク限界まで引いた時に一旦止まります。それ以上強く引くとインナーレールとアウターレールを外すことができます。②レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ(P.2-217)、または、バインド小ねじ(P.2-218)をご使用ください。③表示数量超えはお見積り