

P. 11 -568 <規格表>

表内の数値変更

| 型式 | | レール 長さ | ストローク | A | B | C | D | 定格荷重 (N/2本) | ¥標準単価 | |
|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Type | No. | | | | | | | | 1~5コ | 6~19コ |
| SRX36 | 12 | 305 | 324.2 | — | 149.2 | 260.3 | 273 | 500 | 1,120 | 1,060 |
| | 14 | 356 | 375.4 | — | 200 | 311.1 | 323.8 | 529 | 1,230 | 1,160 |
| | 16 | 406 | 424.6 | — | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 500 | 1,340 | 1,270 |
| | 18 | 457 | 475.8 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 461 | 1,460 | 1,380 |
| | 20 | 508 | 527 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 451 | 1,570 | 1,490 |
| | 22 | 559 | 578.2 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 402 | 1,630 | 1,540 |
| | 24 | 610 | 629.4 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 353 | 1,740 | 1,650 |
| | 26 | 660 | 678.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 333 | 1,910 | 1,810 |
| | 28 | 711 | 729.8 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 294 | 1,960 | 1,860 |

① 引出しが完全に引出せる3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。② 表示数量超えはお見積り
 ③ レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ(PZ-217)、または、ハインド小ねじ(PZ-218)をご使用ください。

<訂正用>

| |
|-----|
| 500 |
| 529 |
| 500 |
| 461 |
| 451 |
| 402 |
| 353 |
| 333 |
| 294 |