

P.1186 (規格表)

六角対辺 Bの数値を変更

対応 ソケット	ソケットとの接続部		内径 d ₁	F120—TPM			F120—TPF			型 式		¥基準単価 1~9本	
	V	ℓ		L	六角対辺 B	テーパオネジ R (PT)	ℓ ₁	L	六角対辺 B	テーパメネジ Rc (PT)	Type		No.
TSPカプラ 先端径V=11	11	18	6.5	38	17	1/4	13	34	17	1/4	F120—TPM (黄銅) F120—TPF (黄銅)	2	500
TSPカプラ 先端径V=14	14	21	10	43	17	3/8	13	38	21	3/8		3	770
TSPカプラ 先端径V=19	19	24	13	52	22	1/2	17	45	29	1/2		4	1,470