

P.1932 (規格表)

キリ穴タイプのVWXYZ寸数値訂正

■キリ穴タイプ (📍No.は対応ナットサイズです。SQN  P.1934)

型式			L 1mm単位	VWXYZ 1mm単位	N 0.5mm単位	A	B	C	D	E	d	e	¥本体価格 1～4本 (白アルマイト処理品)						
Type	No.	H (穴数)											L50 ? 100	L101 ? 200	L201 ? 400	L401 ? 600	L601 ? 800	L801 ? 1000	L1001 ? 1200
SENA SENAB	3	2H	50~1200	5~1195	3.5	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5	—	440	520	620	800	1,070	1,340	1,600
	4	3H 4H			3.5~4.5	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0		520	600	720	900	1,170	1,460	1,750
	5	5H			3.5~5.5	5.5	8.2	5.5	12	9.5			600	680	820	1,000	1,270	1,580	1,900

<訂正用> [—]
| 5~1195 |
[—]