

IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~774

コネクタ付
ケーブル資料

14芯融着 (HUJ・HAUJ・HBUJ) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

外形イメージ図

IEEE側		ピンNo.	融着処理側
線色	ライン色		
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
橙	赤1	8	8
灰	赤1	9	9
白	赤1	10	10
黄	赤1	11	11
桃	赤1	12	12
橙	赤2	13	13
灰	赤2	14	14
シールド		ブード	端子

20芯融着 (HUJ・HAUJ・HBUJ) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

外形イメージ図

IEEE側		ピンNo.	融着処理側
線色	ライン色		
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	赤1	11	11
灰	赤1	12	12
白	赤1	13	13
黄	赤1	14	14
桃	赤1	15	15
橙	赤2	16	16
灰	赤2	17	17
白	赤2	18	18
黄	赤2	19	19
桃	赤2	20	20
シールド		ブード	端子

26芯融着 (HUJ・HAUJ・HBUJ) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

外形イメージ図

IEEE側		ピンNo.	融着処理側
線色	ライン色		
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	黒3	11	11
灰	黒3	12	12
白	黒3	13	13
黄	黒3	14	14
灰	赤1	15	15
白	赤1	16	16
黄	赤1	17	17
桃	赤1	18	18
橙	赤2	19	19
灰	赤2	20	20
白	赤2	21	21
黄	赤2	22	22
桃	赤2	23	23
橙	赤3	24	24
灰	赤3	25	25
白	赤3	26	26
シールド		ブード	端子

IEEE1284オスコネクタ
コンタクト配列図

