



## LOCATING BLOCK SETS

## 凹凸キャッチャー


■特長：取付時のズレが生じにくい凹凸形状です。




**CAT**  
■組付寸法




M材質 S45C相当  
H硬度 42~45HRC




■組付寸法



■組付寸法



■組付寸法



■組付寸法

型式	T	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	¥基準単価	¥スライド単価
CAT	14	11	6.5	1~19セット 3,100	20~ 2,790
	16	11	6.5		
	20	11	6.5		
CHTA	12	9.5	5.5	2,680	2,410
	16	14	9		
	19	14	9		
CHTB	16	14	9	3,460	3,110
	19	14	9		

型式	T	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	A	B	W	L <sub>1</sub>	F	L <sub>2</sub>	θ <sub>2</sub>	E	S	P	¥基準単価	¥スライド単価	
CHTAC	12	9.5	5.5	30	35	25	20	24	10	10	26	8	20	11	—	2,620	2,350
	16	14	9														
	16L	9.5	5.5	25	30	20	17	21	6.5	7	24	6	18	9	—		
	19	14	9	30	35	25	20	24	10	10	26	8	20	11	—		
CHTBC	16	14	9	30	35	50	20	24	10	10	26	8	20	11	25	3,390	3,050
	16L	9.5	5.5	25	30	40	17	21	6.5	7	24	6	18	9	20		
	19	14	9	30	35	50	20	24	10	10	26	8	20	11	25		

Order  
注文例

型式  
CAT20

Delivery  
出荷日

在庫品  
翌日出荷 P127  
ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

数量スライド価格 (1~19未満切り捨て) P127

数量区分  
標準対応 小口  
個別対応 大口

数量  
1~19 20~50 51~

価格  
基準単価 5% 10% 18%

出荷日  
通常 お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。


## TAPER PIN LOCATING BLOCK SETS

## テーパピンキャッチャー


－スタンダードタイプ・ザグリタイプ・ショートタイプ－

◎ CADデータフォルダ名: 23\_Locating\_&\_Guide\_Components


■特長：テーパによるスムーズな導入と精度の良い位置決めが可能です。




型式	D <sub>h7</sub>	L	L <sub>1</sub>	F	G	V	E	M	C	¥基準単価
TPCAT	12	32	16		8	8	5	M4	0.5	6,090
	12C	24	12		5					5,800
	16	32	16		10					6,140
	16C	26	13		7					6,950
	20	44	22		12					7,730
	20C	36	18		8					
	25	50	25		16					
	25C	42	21		12					
	30	60	30	14	20	20	12	M10		



型式	D <sub>h7</sub>	L	L <sub>1</sub>	F	V	E	d <sub>1</sub>	d	d <sub>2</sub>	h	適用ボルト	¥基準単価
TPCATZ	20	44	22	16	16	8	8	4.5	10	5	M4	6,140
	25	50	25	19	20	9	11	6.6	13.5	7	M6	6,950
	30	60	30	23	25	12	14	9	17	9	M8	7,730



型式	D <sub>h7</sub>	適用ボルト	¥基準単価
TPCATS	25	M6	2,980



23 位置決め  
部品