


ミニチュアリニアガイド用高さ調整ブロック

—標準レールタイプ—



④ CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides

■ミニチュアリニアガイド用のブロックです。幅・高さ公差と平行度を保証しています。



Type	(スライドガイドH寸法) No.	L 選択	指定1mm単位							S 表面処理		
			C	K	Q	N	P	N1	P1	タップ穴 M	キリ+ザグリ穴 d G h	
GETA AGETA GETE AGETE	8	40 55 70 85 100 115 130	10~60	7	2	1	5	15	12.5	15	M2	3.5 6 3.5
	10	55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275		9	3	1.5	7.5	20	17.5	20	M3	4.5 8 4.5
	13	70 95 120 145 170 195 220 245 270 295 320 345 370 395		12	3	2	10	25	22.5	25	M3	4.5 8 4.5
	16	110 150 190 230 270 310 350 390 430 470		15	3	3	15	40	35	40	M3	5.5 9.5 5.5
	20	160 220 280 340 400 460		20	3	4	20	60	50	60	M5	6.5 11 6.5


④ T≤M×4の場合、タップ下穴は貫通となります。

Order
注文例
GETA10 - 115 - 20Delivery
出荷日
5 日目出荷
大口
出荷日 +2 日目出荷 11~20Price
価格
④ストーク対応なし

■数量スライド価格 (④円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~6	7~8	9~10	11~20
値引率	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	+2日		

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example
使用例
レール取付穴用キャップ

■適応リニアガイド

P.555~P.556 ミニチュアリニアガイドL寸定寸タイプに適応

H13は、L420以上

H16は、L510以上 には適応していません。

H20は、L520以上

には適応していません。

には適応していません。