


2010年度版カタログより型式変更いたしました。20%の大幅プライスダウン('09年対比)。




取付寸法、精度、その他仕様は旧型式と変わりません

RoHS


1000シリーズ



2000シリーズ



3000シリーズ



型式互換表

Type	材質	硬度	耐熱温度
CRV	SUJ2	60HRC~	-20~110℃
CRVS	SUS440C相当	58HRC~	-20~140℃

1セット：レール4本
ローラケージ2本

旧型式	新型式
SV	CRV
SVS	CRVS

シリーズ	型式		ストローク (往復)	L	M×P	ローラケージ 1本当たりの ローラ個数	基本定格荷重		CRV		CRVS	
	Type	No.					C(動)N	Co(静)N	¥基準単価 1~9セット	¥スライド単価 10セット~	¥基準単価 1~9セット	¥スライド単価 10セット~
1000	CRV	1020	12	20	1×10	5	465	478	7,740	7,350	11,080	10,530
		1030	20	30	2×10	7	643	717	8,520	8,100	12,190	11,590
		1040	27	40	3×10	10	962	1195	9,370	8,910	13,410	12,740
		2030	18	30	1×15	5	1101	1174	7,080	6,730	10,110	9,610
2000	CRVS (ステンレス)	2045	24	45	2×15	8	1908	2348	8,050	7,650	11,570	11,000
		2060	30	60	3×15	11	2274	2935	9,150	8,700	13,100	12,450
3000		3050	28	50	1×25	7	3617	4062	6,360	6,060	9,120	8,670
		3075	48	75	2×25	10	5409	6770	7,870	7,490	11,200	10,640

数量スライド		
数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~10セット 通常	11セット~ お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式

CRV3050

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


取扱い注意
クロスローラガイドは衝撃に弱い商品です。落下させたり、無理な力を加えたりすると摺動異常を起こします。取扱いは十分にご注意ください。

ザグリ穴タイプ




RoHS

タップ穴タイプ




RoHS

ザグリ穴タイプ (レール部)



タップ穴タイプ (レール部)



(本図はノック穴付タイプです)

型式		選択 L	最大 ストローク (往復)	W	ブロック寸法							ガイドレール寸法					基本定格荷重		静的許容モーメント					質量 (g)	精度	
Type	H				B	P ₁	P ₂	P ₃	S	ℓ	b	C	H ₁	d×G×h	M	P	C(動) N	Co(静) N	M ₁ N・m	M ₂ N・m	M ₃ N・m	振れ A	振れ B			
ザグリ穴タイプ BSG BSGP	6	25	14	3.55	12	8	15	—	M2	1.5	4.5	4.9	4	2.4×3.5×1	M2.6	15	390	847	1.5	1.5	2.2	10	4	6		
		40	19				15	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
	8	25	14	5.1	17	12	15	—	M2.5	3	6.5	6.8	4.7	2.4×4.2×2.3	M3	15	628	1270	2.5	2.5	4.6	20				
		40	20				15	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
タップ穴タイプ BSGM	10	*35	22	5.55	20	15	20	—	M3	3.5	7.8	8.9	5.5	3.5×6×3.5	M4	20	1038	2016	5.4	5.4	9.5	40	5	8		
		*55	28				20	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
	13	*45	26	7.6	27	20	25	—	M4	5	10	11.8	7.5	3.5×6×4.5	M4	25	1627	3334	10.6	10.6	20.7	93				
		*70	36				25	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—

ノック穴付タイプは*のついたサイズのみ kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式

BSG8

L

40

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	小口	大口			
1~4	10~14	15~19	20	21~	
値引率	基準単価	5%	10%	12%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

取扱い注意
ボールスライドガイドは衝撃に弱い商品です。落下させたり、無理な力を加えたりすると摺動異常を起こします。取扱いは十分にご注意ください。



H	選択 L	¥基準単価 ステンレス鋼		
		BSG	BSGM	BSGP
6	25	4,640	4,640	—
	40	6,610	6,610	—
8	25	3,710	3,710	—
	40	5,310	5,310	—
10	35	4,510	4,510	6,290
	55	6,440	6,440	8,130
13	45	4,740	4,740	6,520
	70	6,780	6,780	8,450