

油圧・水圧用継手

-ストレートタイプ-

● CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■PT・PT両オネジ
-ストレート-

Type	材質	表面処理
YCPPT	S35C	三価クロメート
YCPPTS	SUS304	-

RoHS

型式	T1	T2	L	l1	l2	B	¥基準単価
Type	No.	R (PT)	R (PT)				YCPPT YCPPTS
11	1/8	1/8	26	10	12	200	650
12	1/8	1/4	31	10	13	260	660
13	1/8	3/8	33	10	15	270	-
22	1/4	1/4	34	13	17	280	680
23	1/4	3/8	36	13	15	280	690
33	3/8	3/8	37	15	21	290	720
34	3/8	1/2	40(46)	14(16)	17(19)	26(22)	450 1,300
44	1/2	1/2	43	17	26(22)	460	1,250
46	1/2	3/4	46(48)	17(18)	19	32(27)	650 1,430
66	3/4	3/4	48	19	19	32(27)	680 1,530

■PT・PF両オネジ
-ストレート・オス-

Type	材質	表面処理
YCPFP	S35C	三価クロメート
YCPFPS	SUS304	-

RoHS

型式	No.	T	F	L	l1	l2	B	¥基準単価
Type		R (PT)	G (PF)					YCPFP YCPFPS
11F	1/8	1/8	31	10	13	14	200	650
12F	1/8	1/4	34	10	16	19	240	660
13F	1/8	3/8	37	10	17.5	22	280	-
21F	1/4	1/8	34	13	13	14	310	680
22F	1/4	1/4	37	13	16	19	320	700
23F	1/4	3/8	38.5	13	17.5	22	330	720
31F	3/8	1/8	37	15	13	19	340	-
32F	3/8	1/4	38.5	15	16	19	350	740
33F	3/8	3/8	40.5	15	17.5	22	360	760
34F	3/8	1/2	45	15	20	27	410	1,130
44F	1/2	1/2	48	18	20	27	470	1,180
46F	1/2	3/4	52	18	22	32	780	2,040
64F	3/4	1/2	50	20	20	27	780	2,040
66F	3/4	3/4	54	20	22	36	800	2,080

■PTオネジ・PFメネジ
-ストレート・メス-

Type	材質	表面処理
YCPFGP	S35C	三価クロメート

RoHS

型式	No.	T	F	L	l1	l2	B	¥基準単価
Type		R (PT)	G (PF)					YCPFGP
22F	1/4	1/4	38	13	8	19	520	
33F	3/8	3/8	42	15	8	22	610	
44F	1/2	1/2	50	18	10	27	830	

■PTメネジ・PFオネジ
-ストレート・オス-

Type	材質	表面処理
YCPFFP	S35C	三価クロメート
YCPFFSP	SUS304	-

RoHS

型式	No.	T	F	L	l1	B	¥基準単価
Type		Rc (PT)	G (PF)				YCPFFP YCPFFSP
22F	1/4	1/4	33	16	19	380	830
33F	3/8	3/8	37	18	22	490	970
44F	1/2	1/2	42	20	27	560	1,350

■仕様 使用流体 油・水
最高使用圧力 20.6MPa(210kgf/cm²以下)

■PT・PF両オネジ
-ストレート・メス-

Type	材質	表面処理
YCPF	S35C	三価クロメート
YCPFS	SUS304	-

RoHS

型式		T	F	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCPF	YCPFS
YCPF YCPFS	11F	1/8	1/8	27	10	11	14	200	650
	12F	1/8	1/4	32	10	13	19	240	660
	13F	1/8	3/8	34	10	15	22	280	—
	21F	1/4	1/8	32	13	11	14	310	680
	22F	1/4	1/4	34	13	13	19	320	700
	23F	1/4	3/8	36	13	15	22	330	720
	31F	3/8	1/8	34	15	11	19	340	—
	32F	3/8	1/4	36	15	13	19	350	740
	33F	3/8	3/8	38	15	15	22	360	760
	34F	3/8	1/2	42	15	17	27	410	1,130
	44F	1/2	1/2	47	18	18	27	470	1,180
	46F	1/2	3/4	50	18	20	32	780	2,040
64F	3/4	1/2	47	20	17	27	780	2,040	
66F	3/4	3/4	53	20	20	36	800	2,080	

■PTオネジ・PFメネジ
-ストレート・オス-

Type	材質	表面処理
YCPFG	S35C	三価クロメート
YCPFGS	SUS304	-

RoHS

型式		T	F	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCPFG	YCPFGS
YCPFG YCPFGS	11F	1/8	1/8	31	10	6	14	280	1,400
	12F	1/8	1/4	34	10	8	19	420	—
	21F	1/4	1/8	34	13	6	14	440	—
	22F	1/4	1/4	38	13	8	19	460	1,080
	23F	1/4	3/8	39	13	8	22	480	—
	32F	3/8	1/4	39	15	8	19	520	—
	33F	3/8	3/8	42	15	8	22	540	1,200

■PTメネジ・PFオネジ
-ストレート・メス-

Type	材質	表面処理
YCPFF	S35C	三価クロメート
YCPFFS	SUS304	-

RoHS

型式	No.	T	F	L	l1	B	¥基準単価
Type		Rc (PT)	G (PF)				YCPFF YCPFFS
22F	1/4	1/4	30	13	19	380	830
33F	3/8	3/8	34	15	22	490	970
44F	1/2	1/2	40	18	27	560	1,350

■PT・PF両オネジ
-ロングストレート・メス-

Type	材質	表面処理
YCLPF	S35C	三価クロメート

RoHS

型式	T	F	L	l1	B	¥基準単価
Type	No.	R (PT)	G (PF)			YCLPF
22F	1/4	1/4	75	13	19	1,040
33F	3/8	3/8	78	15	22	1,250
44F	1/2	1/2	93	18	27	1,380

Order 注文例

型式 YCPT11

数量区分 標準価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準価格	個別対応
小口	380	大口
数量 1~9	10~19	20~30
値引率 5%	10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

油圧・水圧用継手

-ストレートタイプ・45°エルボタイプ・エルボタイプ-

● CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■PT・PF両オネジ
-ロングストレート・オス-

Type	材質	表面処理
YCLPFP	S35C	三価クロメート

RoHS

型式	T	F	L	l1	B	¥基準単価
Type	No.	R (PT)	G (PF)			YCLPFP
22F	1/4	1/4	74	16	19	1,040
33F	3/8	3/8	80	18	22	1,250
44F	1/2	1/2	95	20	27	1,380

■PT・PF両オネジ
-45°エルボ・オス-

Type	材質	表面処理
YCWFPF	S25C	三価クロメート
YCWFPFS	SUS304	-

RoHS

型式		T	F	L1	L2	ℓ1	ℓ2	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCWFPF	YCWFPFS
YCWFPF YCWFPFS	11F	1/8	1/8	19	19	12	13	560	1,630
	22F	1/4	1/4	20	22	13	16	570	1,630
	33F	3/8	3/8	23	26	15	18	610	1,740
	44F	1/2	1/2	28	29	18	20	720	2,420

■PT・PTねじ
-エルボ-

Type	材質	表面処理
YCLPT	S25C	三価クロメート
YCLPTS	SUS304	-

RoHS

型式		T1	T2	L1	L2	ℓ1	ℓ2	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	R (PT)					YCLPT	YCLPTS
YCLPT YCLPTS	11	1/8	1/8	20	20	13	13	400	1,100
	12	1/8	1/4	20	24	13	16	600	—
	13	1/8	3/8	20	27	13	17	700	—
	22	1/4	1/4	24	24	16	16	700	1,150
	23	1/4	3/8	24	27	16	17	800	—
	33	3/8	3/8	27	27	17	17	850	1,650
	34	3/8	1/2	30	30	17	18	970	—
	44	1/2	1/2	30	30	19	19	1,050	—
66	3/4	3/4	36	36	23	23	1,180	—	

■PT・PFオス
-エルボ・オス-

Type	材質	表面処理
YCLPFP	S25C	三価クロメート
YCLPFPFS	SUS304	-

RoHS

型式		T	F	L1	L2	ℓ1	ℓ2	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCLPFP	YCLPFPFS
YCLPFP YCLPFPFS	11F	1/8	1/8	21	20	14	13	300	1,400
	12F	1/8	1/4	22	24	14	16	400	2,900
	21F	1/4	1/8	22	21	15	13	600	2,900
	22F	1/4	1/4	25	24	17	16	610	1,400
	23F	1/4	3/8	27	27.5	17	17.5	620	2,900
	32F	3/8	1/4	30	26	20	16	630	3,000
	33F	3/8	3/8	30	27.5	20	17.5	630	1,600
	34F	3/8	1/2	32	32	20	20	770	3,570
	44F	1/2	1/2	36	32	24	20	780	2,160
	46F	1/2	3/4	38	36	24	22	1,080	5,890
64F	3/4	1/2	42	34	28	20	1,180	6,340	
66F	3/4	3/4	43	37	28	22	1,250	3,840	

■仕様 使用流体 油・水
最高使用圧力 20.6MPa(210kgf/cm²以下)

■PT・PF両オネジ
-45°エルボ・メス-

Type	材質	表面処理
YCWPF	S25C	三価クロメート
YCWPFs	SUS304	-

RoHS

型式		T	F	L1	L2	ℓ1	ℓ2	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCWPF	YCWPFs
YCWPF YCWPFs	11F	1/8	1/8	18	17	12	11	560	1,630
	22F	1/4	1/4	21	21	13	13	570	1,630
	33F	3/8	3/8	23	23	15	15	610	1,740
	44F	1/2	1/2	29	28	18	18	720	2,420

■PT・PT両オネジ
-45°エルボ-

Type	材質	表面処理
YCWPT	S25C	三価クロメート

RoHS

型式		T ₁	T ₂	L	ℓ	¥基準単価
Type	No.	R (PT)	R (PT)			YCWPT
YCWPT	11	1/8	1/8	17	12	650
	22	1/4	1/4	19	14	670
	33	3/8	3/8	22	15	750
	44	1/2	1/2	28	18	840