

最大20%OFF

許容荷重
700~1600N
平付ナットフレート

最大20%OFF

許容荷重
600~900N
平付ナットフレート

類似品比較ポイント RoHS:非対応 走行試験基準:GBに基づく社内基準(詳細はP1114を参照)


類似部品ページ P1116

CADデータフォルダ名:47_Casters

■自在



Type	本体	車輪	ペアリング
C-CTCJ	SPCC 亜鉛メッキ	ゴム(黒)	有 有




型式	D	車輪材質	H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	B	E	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
C-CTCJ	75	R(ゴム)	97	84	72	64.3	60	54	50	8.5	25	32.5	70	700	485	360
	100		128	105	85	82.5	70	62.5		9	30	40	90	1000	900	704
	125		152.5	105	85	82.5	70	62.5		9	37.5	47	107.5	1200	1250	1,176
	150		187	135	105	110	100	85		11	40	68	143	1600	2350	1,296

■固定



Type	本体	車輪	ペアリング
C-CTCK	SPCC 亜鉛メッキ	ゴム(黒)	無 有




型式	D	車輪材質	H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	B	E	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
C-CTCK	75	R(ゴム)	97	84	72	64.3	60	54	50	8.5	25	700	399	272		
	100		128	105	85	82.5	70	62.5		9	30	1000	714	592		
	125		152.5	105	85	82.5	70	62.5		9	37.5	1200	1033	872		
	150		187	140	115	110	100	85		11	40	1600	1865	1,016		

■自在+ストップ



Type	本体	車輪	ペアリング
C-CTCS	SPCC 亜鉛メッキ	ゴム(黒)	有 有



型式	D	車輪材質	H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	B	E	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
C-CTCS	75	R(ゴム)	97	84	72	64.3	60	54	50	8.5	25	32.5	93	700	563	432
	100		128	105	85	82.5	70	62.5		9	30	40	125	1000	1120	864
	125		152.5	105	85	82.5	70	62.5		9	37.5	47	127	1200	1424	1,520
	150		187	135	105	110	100	85		11	40	68	184	1600	2524	1,840

Order
注文例 C-CTCJ75 - R Price
価格

Delivery
出荷期 在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

最大20%OFF

許容荷重
700~1600N
平付ナットフレート

最大20%OFF

許容荷重
600~900N
平付ナットフレート


類似部品ページ P1116

CADデータフォルダ名:47_Casters

■自在



Type	本体	車輪	ペアリング
C-CTFJ	SPCC 亜鉛メッキ	ポリプロピレン(白)	有 無




型式	D	車輪材質	H	B	E	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
C-CTFJ	80	P(ポリプロピレン)	106	35	37.5	77.5	600	608	384
	100		128		40	90	700	727	744
	125		153		47	109.5	900	900	1,296

■自在+ストップ



Type	本体	車輪	ペアリング
C-CTFS	SPCC 亜鉛メッキ	ポリプロピレン(白)	有 無



型式	D	車輪材質	H	B	E	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
C-CTFS	80	P(ポリプロピレン)	106	35	37.5	125	600	770	472
	100		128		40	127	700	828	904
	125		153		47	127	900	976	1,608

Order
注文例 C-CTFJ80 - P

Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

Price
価格

数量区分 標準対応
小口 大口

数量 1~49 50~100 101~
値引率 基準単価 5% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。