




CADデータフォルダ名: 47_Casters




本体 タイプ	型式		M	H	B1	B2	(W)	取付ねじ部			E	許容荷重 (N)	¥基準単価
	Type	D						NB	NT	NL			
自在ねじ式	CTYNB	40	10	44	44	12	20	14	5	19	39	15	392
		50	12	57.5	49	9.5	21	17	6	22	46	17	588
自在ねじ式+ストップ	CTYNBS	40	10	44	44	12	20	14	5	19	42	15	392
		50	12	57.5	49	9.5	21	17	6	22	48	17	588

Order
注文例
型式 - M
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~49 50~100 101~
値引率 基準単価 5% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。




本体 タイプ	型式		H	B1	B2	(W)	取付部 NT	(r)	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D										
ピン式タイプ	CPNB	40	49	41	10	16	3	43	15	200	65	133
		50	60	45	11	18	4	51	18	300	95	214
ピン式ストッパー付 タイプ	CPNBS	40	49	41	10	16	3	47	15	200	70	214
		50	60	45	11	18	4	57	18	300	100	294


Order
注文例
型式
CPNB40
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~49 50~99 100~200 201~
値引率 基準単価 5% 10% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



本体 タイプ	型式 Type	No.	D	L	A	W	M	F	N	L1	d	T	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準 単価	
丸フランジ CHBM	40	24	24	40				32	4.5	5	15.875	4	900	165	2,950	
	50	30	28	50				40	5.5	6	19.05	5	1100	180	3,260	
	60	38	37	60				49	6.5	8	25.4	6	1200	190	3,850	
角フランジ CHBF	40	24	24	40	32			32	4.5	5	15.875	4	900	160	3,290	
	50	30	28	50	40			40	5.5	6	19.05	5	1100	170	3,580	
	60	38	37	60	48			49	6.5	8	25.4	6	1200	185	4,210	
ねじ込み CHBU	12	24	21					12	20		5	15.875	4	900	170	2,940
	16	30	25					16	25		6	19.05	—	1100	185	3,230
	20	38	34					20	30		8	25.4	—	1200	375	3,770



本体 タイプ	型式 Type	D	M	車輪材質	H	B	取付ねじ部 NB	取付ねじ部 NT	取付ねじ部 NL	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
自在 タイプ	CSJM	18	8	N(ナイロン)	34	20	13	3	14	21	300	60	610
		30			46	26				26	75	670	
Order 注文例	型式 CSJM30	- 8 -	N	Price 価格	■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133 標準対応 小口 大口 数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~ 値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り ※表示数量超えはWOSにてご確認ください。								
Delivery 出荷日	Delivery 出荷日	In Stock 在庫品	翌日出荷 P.133										