

■値下げ価格
■新価格
■スライド値引率変更

■値下げ価格
■新価格
■スライド値引率変更

● CADデータフォルダ名: 48_Lever


● CADデータフォルダ名: 48_Lever

■座金組込みローレットノブ



Type	ノブ	平座金
M材質	S表面処理	M材質
NKOST	SUS303	ヘアライン

NKOST



RoHS10


型式

Type	M(並目)	L選択	D	d	A	H	S	D1	t	¥基準単価
NKOST	6	10 16 20 25	24	12	5	15	10	14.5	1.5	750
	8	16 20 25 30	30	16	6	18	12	20	2	1,000
	10	20 25 30 40	36	20	8	23	15	25	2.5	1,220

■段付ノブ
-ローレットなしタイプ-

Type	M材質
NKCR	SUS303

NKCR



RoHS10

型式


Type	M(並目)	L選択	D	d	A	H	S	ℓ	¥基準単価
NKCR	3	6 10	12	6	2.5	7.5	5	1	360
	4	10 16	16	8	3.5	9.5	6	1.2	450
	5	10 16	20	10	4	11.5	7.5	1.4	550
6	16 20	24	12	5	15	10	1.5		670

■大径ローレットノブ



Type	M材質	S表面処理
NORD/NKRD	SUM23	バフ研磨+クロムメッキ

標準



RoHS10

型式


Type	M(並目)	L選択	d	A	R	H	h	S	ℓ	¥基準単価
標準 NORD	5	16 25	10	8	2.5	15.5	2.5	7.5	1.4	1,240 1,310
	6	16 30	12	10	3	20	3	10	1.5	1,280 1,360
	8	16 30	16	12	4	24	4	12	2	1,300 1,380

■小径ローレットノブ



Type	M材質	S表面処理
NOBC	NKBC	おねじ
NOSC	NKOSC	SUS303 ヘアライン
NOMC	NKMC	SUM23 バフ研磨+クロムメッキ
NOMSC	NKMSC	SUS303 -

標準



RoHS10

型式

Type	M(並目)	L選択 (おねじタイプのみ指定)	D選択	d	A	T	H	S	ℓ	¥基準単価
標準	段付	3 6 10	*5 8 10	6	2.5	3	7.5	5	1	220 390 170 200
NOBC	NKBC	4 6 10 16	*7 12 14	8	3.5	4	9.5	6	1.2	320 490 190 240
NOSC	NKOSC	5 10 16 20	*12 16 18	10	4	5	11.5	7.5	1.4	390 600 240 340
NOMC	NKMC	6 10 16 20 25 30	*13 20 22	12	5	6	15	10	1.5	550 730 310 440
NOMSC	NKMSC	8 16 20 25 30	*17 26 28	16	6	8	18	12	2	610 1,020 420 560
		10 20 25 30 40	*20 30 32	20	8	10	23	15	2.5	1,020 1,260 610 990

※NOBC・NOSCのみ対応です。

Order
注文例

型式 - L - D

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

Price
価格

ご希望によりP133迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格

(1円未満切り捨て) P133

数量区分

標準対応
個別対応
小口
大口

数量

1~9 10~14 15~50 51~

値引率

5% 8% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■六角穴付ローレットノブ



Type	段付	M材質	S表面処理
NOBR	NKBR	SUM24L	バフ研磨+クロムメッキ
NOOSR	NKOSR	SUS303	ヘアライン



RoHS10

標準

段付

標準

段付

標準

段付

標準

標準

標準

段付

標準

標準