


油圧/エア用ブロックマニホールド

ー横貫通穴・L字穴タイプー



①カタログ規格外品はこちら [P.137](#)


●CADデータフォルダ名：50_Manifolds

テーバおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

■油圧用ブロックマニホールド



RoHS10




(最高使用圧力：20.6MPa≒210kgf/cm²以下) ねじ部 JIS B0203 Rc(PT) 材質 一般構造用鋼 S表面処理 三価クロメート

■エア用ブロックマニホールド



RoHS10



(最高使用圧力：1MPa≒10kgf/cm²以下) ねじ部 JIS B0203 Rc(PT) 材質 アルミ合金

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価
BMUN	1	33	3/8	3/8	1,260
		13	1/8	3/8	
	2	22	1/4	1/4	1,380
		23	1/4	3/8	
		34	3/8	1/2	
		22	1/4	1/4	
	3	23	1/4	3/8	1,530
		33	3/8	3/8	
		12	1/8	1/4	
	4	22	1/4	1/4	1,670
		23	1/4	3/8	
		23	1/4	3/8	
5	6	23	1/4	3/8	1,780
		34	3/8	1/2	1,920

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価
BMUAN	1	22	1/4	1/4	1,320
		11	1/8	1/8	
	2	12	1/8	1/4	1,390
		22	1/4	1/4	
		11	1/8	1/8	
		12	1/8	1/4	
	3	22	1/4	1/4	1,520
		12	1/8	1/4	
		22	1/4	1/4	
	4	12	1/8	1/4	1,570
		22	1/4	1/4	
		12	1/8	1/4	
5	6	22	1/4	1/4	1,640
		12	1/8	1/4	1,760

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例

型式

BMUN2-22
BMUAN4-22



Price
価格



Delivery
出荷日





在庫品

翌日出荷 [P.133](#)

③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

エア用ブロックマニホールド

ー横貫通穴・縦貫通穴タイプ/横貫通穴・上穴タイプー



①カタログ規格外品はこちら [P.137](#)


●CADデータフォルダ名：50_Manifolds

テーバおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

■エア用ブロックマニホールド



RoHS10




(最高使用圧力：1MPa≒10kgf/cm²以下) ねじ部 JIS B0203 Rc(PT) 材質 アルミ合金

■エア用ブロックマニホールド



RoHS10



(最高使用圧力：1MPa≒10kgf/cm²以下) ねじ部 JIS B0203 Rc(PT) 材質 アルミ合金

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価
BMIAN	1	11	1/8	1/8	1,320
		22	1/4	1/4	
	2	11	1/8	1/8	1,390
		12	1/8	1/4	
		22	1/4	1/4	
		11	1/8	1/8	
	3	11	1/8	1/8	1,520
		22	1/4	1/4	
		11	1/8	1/8	
	4	12	1/8	1/4	1,570
		22	1/4	1/4	
		12	1/8	1/4	
5	6	12	1/8	1/4	1,640
		22	1/4	1/4	1,760

型式			d1	d2	¥基準単価
Type	No.		Rc (PT)	Rc (PT)	
BMSLN	2	24	1/4	1/2	1,500
		33	3/8	3/8	
		44	1/2	1/2	
	3	33	3/8	3/8	1,650
		44	1/2	1/2	
	4	23	1/4	3/8	1,710
		24	1/4	1/2	
		33	3/8	3/8	
		44	1/2	1/2	
	5	24	1/4	1/2	1,860
		33	3/8	3/8	
		44	1/2	1/2	
6	23	1/4	3/8	1,990	

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例

型式

BMIAN3-22



Price
価格



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷 [P.133](#)

③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。