

SCREWED FITTINGS

ねじ込み継手

—黄銅タイプ—



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ

■ソケット

RoHS10

Type	材質
SJSFS	C3604

型式		Rc (PT)	L	L1	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~9コ	10~20コ
SJSFS	6A	1/8	21	10.5	14	460	320
	8A	1/4	28	14	17	550	380
	10A	3/8	32	16	21	680	470
	15A	1/2	40	20	26	890	620

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■メス・オスソケット

RoHS10

Type	材質
SJSXS	C3604

型式		Rc (PT)	R (PT)	L	d	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	T1	T2				1~9コ	10~20コ
SJSXS	6A	1/8	1/8	20	5	14	420	270
	8A	1/4	1/4	24	8	17	470	320
	10A	3/8	3/8	28	11	21	580	400
	15A	1/2	1/2	33	15	26	690	510

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ニップル

RoHS10

Type	材質
SJSRN	C3604

型式		R (PT)	L	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20コ
SJSRN	6A	1/8	22	12	490	340
	8A	1/4	28	14	490	340
	10A	3/8	33	17	520	360
	15A	1/2	38	22	660	460

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■キャップ

RoHS10

Type	材質
SJSCP	C3604

型式		Rc (PT)	L	L1	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~9コ	10~20コ
SJSCP	6A	1/8	9	7	12	380	220
	8A	1/4	11	9	16	410	240
	10A	3/8	14	12	19	480	320
	15A	1/2	15	13	24	550	370

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■メス・オスエルボ

RoHS10

Type	材質
SJSXL	C3771

型式		R・Rc (PT)	L1	L2	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20コ
SJSXL	6A	1/8	19	22	680	540
	8A	1/4	24	25	830	660
	10A	3/8	28	29	1,170	930
	15A	1/2	32	34	1,570	1,250

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■エルボ

RoHS10

Type	材質
SJSFL	C3771

型式		Rc (PT)	L1	L2	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20コ
SJSFL	6A	1/8	22	22	400	370
	8A	1/4	25	25	520	470
	10A	3/8	29	29	810	750
	15A	1/2	34	34	1,210	1,000

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■オスエルボ

RoHS10

Type	材質
SJSML	C3771

型式		R (PT)	L1	L2	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20コ
SJSML	6A	1/8	17	17	330	300
	8A	1/4	22	22	400	370
	10A	3/8	25	25	510	480
	15A	1/2	29	29	810	750

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■チーズ

RoHS10

Type	材質
SJSFT	C3771

型式		Rc (PT)	L	L1	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20コ
SJSFT	6A	1/8	44	22	450	400
	8A	1/4	50	25	720	650
	10A	3/8	58	29	1,200	1,100
	15A	1/2	68	34	1,800	1,650

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■オスチーズ

RoHS10

Type	材質
SJSMT	C3771

型式		R (PT)	L	L1	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20コ
SJSMT	6A	1/8	34	17	550	470
	8A	1/4	44	22	570	500
	10A	3/8	50	25	720	700
	15A	1/2	58	29	1,100	1,050

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■メス・オスチーズ

RoHS10

Type	材質
SJSXT	C3771

型式		R・Rc (PT)	L	L1	L2	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~9コ	10~20コ
SJSXT	6A	1/8	44	22	19	540	500
	8A	1/4	50	25	24	720	680
	10A	3/8	58	29	28	1,210	1,160
	15A	1/2	68	34	32	1,900	1,800

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■プラグ

RoHS10

Type	材質
SJSPG	C3604

型式		R (PT)	L	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20コ
SJSPG	6A	1/8	14	12	250	220
	8A	1/4	18	16	400	380
	10A	3/8	21	19	490	450
	15A	1/2	25	21	600	550

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■異径六角ソケット

RoHS10

Type	材質
SJSFSD	C3604

型式		Rc (PT)		L	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	T1	T2			1~9コ	10~20コ
SJSFSD	12	1/8	1/4	26	17	420	380
	13	1/8	3/8	28	21	620	500
	23	1/4	3/8	30	21	550	500
	24	1/4	1/2	36	26	850	780
	34	3/8	1/2	38	26	890	780
	36	3/8	3/4	44	32	1,660	1,500
46	1/2	3/4	46	32	1,660	1,500	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■異径メス・オスソケット

RoHS10

Type	材質
SJSXSD	C3604

型式		R (PT)	Rc (PT)	L	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	T1	T2			1~9コ	10~20コ
SJSXSD	12	1/8	1/4	22	17	380	350
	21	1/4	1/8	22	14	380	350
	23	1/4	3/8	26	21	520	500
	32	3/8	1/4	26	17	520	500
	34	3/8	1/2	31	26	520	500
	43	1/2	3/8	30	22	520	500

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■異径六角ニップル

RoHS10

Type	材質
SJSRND	C3604

型式		R (PT)		L	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	T1	T2			1~9コ	10~20コ
SJSRND	12	1/8	1/4	26	14	250	230
	13	1/8	3/8	29	17	300	270
	23	1/4	3/8	31	17	350	320
	24	1/4	1/2	34	22	440	400
	34	3/8	1/2	36	22	500	450
	36	3/8	3/4	41	27	880	800
46	1/2	3/4	43	27	880	800	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■プッシング

RoHS10

Type	材質
SJSPB	C3604

型式		Rc (PT)	R (PT)	L	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	T1	T2			1~9コ	10~20コ
SJSPB	12	1/8	1/4	16	17	260	240
	13	1/8	3/8	19	19	280	260
	23	1/4	3/8	19	19	280	260
	24	1/4	1/2	21	24	310	280
	34	3/8	1/2	21	24	310	280
	36	3/8	3/4	25	30	550	500
46	1/2	3/4	25	30	550	500	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

継手仕様 使用温度範囲 -50~150℃(但し凍結なきこと) 最高使用圧力 6.9MPa Order 注文例 SJSMT6A Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。