

## 流体用カプラー

-ノーバルブタイプ-

プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

■ノーバルブタイプ めねじプラグ		QNPFC (真鍮) QNPFS (SUS304)							
Type	No.	Rc (PT)	D	d	L	L1	L2	¥基準単価	
QNPFC	1	1/8	14	4.5	28.5	11	15.5	340	750
	2	1/4	17	6.5	35	14	18	340	780
	3	3/8	21	10	40	15	21.5	580	990
	4	1/2	29	13	45	17	24	1,080	1,630
	6	3/4	35	17	51	19	28	1,690	2,850
	8	1	41	25	60	21	36.5	2,560	3,720

■ノーバルブタイプ おねじプラグ		QNPMC (真鍮) QNPMS (SUS304)							
Type	No.	Rc (PT)	D	d	L	L1	L2	¥基準単価	
QNPMS	1	1/8	12	4.5	32	10	15.5	340	750
	2	1/4	14	6.5	38	13	18	340	780
	3	3/8	19	10	43	13	21.5	580	990
	4	1/2	23	13	52	17	24	1,080	1,630
	6	3/4	32	17	59	19	28	1,690	2,850
	8	1	41	25	73	22	36.5	2,560	3,720

■ノーバルブタイプ ホース接続用プラグ		QNPHC (真鍮) QNPHS (SUS304)							
Type	No.	B	D	d	L	L1	L2	¥基準単価	
QNPHS	6	6.5	11	3	41	20	15.5	340	750
	9	11	18	7	60	30	21.5	580	990
	12	15	22	10	66	35	24	1,080	1,630
	19	21	28	15	79	43	28	1,690	2,850
	25	27	40	19	98	50	36.5	2,560	3,720

■数量スライド価格 (注文未満切り捨て) P133	
数量区分	
標準対応 小口 数量 備引率 基準単価	
大口 51~ 5% 10% 15% お見積り	


■仕様	
本体材質	真鍮 SUS304
使用流体	水・油・空気 水・油・空気
シール材質	ニトリルゴム ふっ素ゴム
使用温度範囲*	-20~80°C -15~180°C
最高使用圧力	4.9MPa No.6・8は2.9MPa No.6・8は4.4 MPa
耐圧力	7.4MPa No.6・8は4.4MPa No.6・8は6.4MPa

\*凍結なきこと


■流れ方向  
ソケット、プラグどちら側からも流すことができます。(例) QNPF2-CNSMC2  
○QNPMC3-QNSHC9  
×QNPF1-CNSFC8 (サイズが異なるため)  
×QBPFC4-QNSMC4 (タイプが異なるため)  
×QBPHT2-QBSHT4 (サイズが異なるため)

(例)他ページのカプラとは組合せできません。


◎ CADデータフォルダ名: 53\_Fittings



Type	No.	Rc (PT)	D	d	L	L1	A	¥基準単価
QNSFC	1	1/8	18	4.5	27	9.5	14	940
	2	1/4	24	8	32	13	19	960
	3	3/8	28	12	35	13	23	1,370
	4	1/2	35	16	42	17	29	2,290
	6	3/4	45	20	48.1	19	38	4,030
	8	1	57	26	59.3	21	50	5,230




Type	No.	Rc (PT)	D	d	L	L1	A	¥基準単価
QNSMS	1	1/8	18	4.5	30	9	14	910
	2	1/4	24	7	42	13	19	960
	3	3/8	28	10	46	13	23	1,370
	4	1/2	35	13	56	17	29	2,290
	6	3/4	45	18	65.1	19	38	4,030
	8	1	57	24	76.3	22	50	5,230



Type	No.	B	D	d	L	L1	¥基準単価	
QNSHS	6	6.5	18	3	16	40	20	940
	9	11	28	7	25	60	30	1,370
	12	15	35	10	32	69	35	2,290
	19	21	45	15	40	84.1	43	4,030
	25	27	57	19	52	95.3	50	5,230

■ノーバルブタイプ圧力損失-流量特性



## 流体用カプラー

-バルブタイプ/大流量バルブタイプ/高圧バルブタイプ-

2眼鏡短縮  
出荷期

プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

■バルブタイプ プラグ		Type	スタンダードタイプ	大流量タイプ	M材質
QBPFC	QBPFS	QBPFC	QBPFS	QBPFSH	真鍮 SUS304
QBPFS	QBPFC	QBPFS	QBPFSH	QBPFSH	SUS304

Type	No.	Rc (PT)	L	L1	B	¥基準単価
QBPFC	1	1/8	29	19	14	580
	2	1/4	35.3(3)	22	17	600
	3	3/8	39.3(37)	25	21	1,000
	4	1/2	44	28	29	2,370
	6	3/4	52	36.5	35	3,250
	8	1	57	59.3	21	5,230

Type	No.	Rc (PT)	L	A	二面幅	¥基準単価
QBPFS	1	1/8	48	24	18(15.5)	14
	2	1/4	58(55)	28	21(19)	17
	3	3/8	65(62)			