

座金組込十字穴付なべ小ねじ/十字穴付なべ小ねじ

—ステンレス・箱販売—

規格追加
赤文字表示

十字穴付なべ小ねじ/精密小ねじ

—単品販売—


—パック販売—

◎ CADデータフォルダ名: 34_Screws



■座金組込十字穴付なべ小ねじ

Type	部品名	M材質
BOX-SCBJ	ねじ	SUS304相当
	ばね座金 平座金	SUS304



MXP (並目)	A	E	C	D	(a)	十字穴番号
2 × 0.4	3.5	1.3	4	6	2.1	1
2.5 × 0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
2.6 × 0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3 × 0.5	5.5	2	5.5	8	3	2
4 × 0.7	7	2.6	7	10	4.4	2
5 × 0.8	9	3.3	8.5	12	5.4	2
6 × 1.0	10.5	3.9	11.5	13	6.9	3


(a)はボルトの底面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。

単品販売もございます。 P263



■十字穴付なべ小ねじ

Type	M材質
BOX-NKJ	SUS304相当



MXP (並目)	A	E	十字穴番号
2 × 0.4	3.5	1.3	1
2.5 × 0.45	4.5	1.7	1
2.6 × 0.45	4.5	1.7	1
3 × 0.5	5.5	2	2
4 × 0.7	7	2.6	2
5 × 0.8	9	3.3	2
6 × 1.0	10.5	3.9	3

単品販売もございます。 P262

ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価 1~10箱		箱入数
Type	M-L	1本あたりの価格	1箱	
BOX-SCBJ (ステンレス)	2- 4	8.3	4,150	500本/箱
	5	7.5	3,750	
	6	7.0	3,500	
	8	7.5	3,750	
	10	7.0	3,500	
	2.6- 4	7.5	3,750	
	5	7.0	3,500	
	6	7.5	3,750	
	8	7.0	3,500	
	10	7.5	3,750	
	3- 5	7.0	3,500	
	6	6.5	3,250	
	8	7.0	3,500	
	10	8.5	4,250	
	4- 5	9.5	4,750	
	6	8.5	4,250	
	8	8.0	4,000	
	10	8.5	4,250	
BOX-NKJ (ステンレス)	5- 8	10.5	5,250	
	10	11.0	5,500	
	12	11.5	5,750	
	15	12.0	6,000	
	6-10	22.0	4,400	
	12	22.5	4,500	
	15	22.5	4,500	
	2.6- 3	1.1	2,200	2,000本/箱
	4	1.2	2,400	
	5	1.3	2,600	
	6	1.4	2,800	
	8	1.2	2,400	
	10	1.3	2,600	
	2.6- 3	1.3	2,600	
	4	1.4	2,800	
	5	1.5	3,000	
	6	1.6	3,200	
	8	1.7	3,400	
	10	2.0	2,000	
	4- 5	2.1	2,100	
	6	2.3	2,300	
	8	2.4	2,400	
	10	3.6	1,800	
	5- 8	3.8	1,900	
	10	3.9	1,950	
	12	4.5	2,250	
	15	6.4	1,920	
	6-10	6.6	1,980	
	12	7.0	2,100	

(表示数量超えはWOSにてご確認ください。)

■十字穴付なべ小ねじ


Type	M材質	S表面処理
BKJ	SWCH相当	三価クロメート
NKJ	SUS304相当	—



MXP (並目)	A	E	十字穴番号
2×0.4	3.5	1.3	1
2.5×0.45	4.5	1.7	1
2.6×0.45	4.5	1.7	1
3×0.5	5.5	2	2
4×0.7	7	2.6	2
5×0.8	9	3.3	2
6×1.0	10.5	3.9	3

■BKJ(三価クロメート)

Type	M-L	¥基準単価	¥スライド単価		
		1~29本	30~99本	100~299本	300~500本
BKJ	2- 2	80	33	5	2
	3	79	29	5	1
	4	80	30	6	2
	5	81	31	7	3
	6	82	32	8	4
	8	85	39	9	4
	10	86	40	10	5
	12	88	40	10	5
	14	88	37	7	4
	16	88	40	10	5
	18	88	40	10	5
	20	87	42	11	7

Order
注文例

型式

NKJ3-6

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1~500

501~

出荷日

通常

お見積り

ご希望によりPM6:00迄、翌日出荷受付致します。

Rohs10

PACK-MIB
PACK-SMIB

(ステンレス)



0番1種なべ小ねじ

Type	M	L	MXP	D	E	r (最大)	(e) (最大)	パック入数	¥基準単価	¥スライド単価
									1~2パック	3~10パック
PACK-MIB	1.2	2 3 4 5 *6 *8 -	1.2×0.25	1.8	0.5					
PACK-SMIB	1.4	2 3 4 5 6 8 -	1.4×0.3	2						
	1.6	2 3 4 5 6 8 -	1.6×0.35	2.4	0.55</					