



DOWEL PINS -MINUS TOLERANCE- / GENERAL PINS

ノックピン/汎用ピン
マイナス公差規格追加
赤文字表示

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>


◎ CADデータフォルダ名: 35_Misc

■ノックピン ストレート(h7)



RoHS10

Type	■材質	H硬度
MSH	SUS440C相当	45~50HRC
MSHS	SUS304	-



①識別用溝はMSHのみ適用となります。
②φ1.5以下は識別用溝はございません。
③l1寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。

l1	Dh7	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
		Type	D		1~9本	10~49	50~99	100~500
0.4	0 -0.01	MSH	1	5 6 8 10				
0.6			1.5	5 6 8 10				
1			2	5 6 8 10 12 15 20	59	55	50	
1.5			2.5	6 8 10 12 15 20 25 30	68	65	55	
2			3	6 8 10 12 15 20 25 30 35 40	77	75	66	
2.5			4	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50	95	90	77	
1			5	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50	108	100	88	
1.5			6	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	117	110	99	
2			8	10 15 20 25 30 35 40 50 60	130	120	110	
2.5			10	15 20 25 30 35 40 50 60				

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

l1	Dh7	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
		Type	D		1~9本	10~49	50~99	100~200
0.3	0 -0.01	MSHS	0.9	5 6 8 10	340	290	240	230
0.4			1	5 6 8 10 12				
0.6			1.5	5 6 8 10 12				
1			2	5 6 8 10 12 15 18 20	170	120	80	55
1.5			2.5	6 8 10 12 15				
2			3	6 8 10 12 15 18 20				
2.5			4	8 10 12 15 18 20				
1			5	8 10 12 15 18 20				
1.5			6	10 12 15 18 20				
2			8	15 18 20				


④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ノックピン C面取タイプ



RoHS10

Type	■材質	H硬度
MSHHM	SUS440C	58HRC~
MSHSM	SUS304	-



④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

C	Dh7	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
		Type	D		1~19本	20~29	30~49	50~100
0.3 以下	0 -0.01	MSHHM	2	6 8 10 12 15	190	168	137	95
			3	6 8 10 12 15 20	190	168	137	95
			4	8 10 12 15 20	190	168	137	95
			5	8 10 12 15 20	190	168	137	95
			6	10 12 15 20	190	168	137	95
			8	15 20	200	178	147	105

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。


C	Dh7	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
		Type	D		1~19本	20~29	30~49	50~100
0.5	0 -0.012	MSHSM	2	6 8 10 12 15 15	180	158	127	84
			3	6 8 10 12 15 20	180	158	127	84
			4	8 10 12 15 20	180	158	127	84
			5	8 10 12 15 20	180	158	127	84
			6	10 12 15 20	180	158	127	84
			8	15 20	190	168	137	95

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

C	Dh7	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
		Type	D		1~19本	20~29	30~49	50~100
0.3 以下	0 -0.01	MSHSM	2	6 8 10 12 15 15	180	158	127	84
			3	6 8 10 12 15 20	180	158	127	84
			4	8 10 12 15 20	180	158	127	84
			5	8 10 12 15 20	180	158	127	84
			6	10 12 15 20	180	158	127	84
			8	15 20	190	168	137	95


④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■汎用ピン ストレート(g6)



RoHS10

Type	■材質	H硬度
MSGB	SUJ2	58HRC~
MSGSS	SUS440C	58HRC~
MSGSS	SUS304	-



④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

l1	Dg6	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
		Type	D		1~19本	20~29	30~49	50~100

<tbl_r cells