

六角材


-材質S45C相当・SUS303/304・C3604・A2011-

2日目納短縮

価格改訂
●:値下げ価格
■:新価格
□:スライド値引率変更

①カタログ規格外品はこちら P137

②CADデータフォルダ名: 36_Rods



Type	B	L 指定1mm単位	(C)
RDRC (S45C相当) RDRF (SUS303) RDRS (SUS304) RDRG (C3604) RDRA (A2011)	6	15~400	6.9
	7		8.1
	8		9.2
	10	25~600	11.5
	12		13.9
	13		15.0
	14	35~800	16.2
	17		19.6
	19		21.9
	24	65~1000	27.7
	27		31.2
	30		34.6
	32		36.9

Order
注文例
型式 - L
RDRC10 - 300

Delivery
出荷日
2 日目出荷

①ストーカA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
②ストーカA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P134

①ストーカA早割は1明細行当たり一律300円
②ストーカAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Alteration
追加工
型式 - L - (MC・WMC)
RDRC19 - 535 - MC8

Alterations	片端タップ追加工	両端タップ追加工
	MC	2-WMC
	MC	2-WMC
	MC×2	WMC×2
Code	MC	WMC
Spec.	片端にタップを追加工します。 指定方法 MC8 ①6≤B≤32 ②L≤M×20の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加工します。 指定方法 WMC12 ①6≤B≤32 ②L≤M×4の場合、タップ貫通になります。
	B MC(選択範囲)	B WMC(選択範囲)
	6~7 3	6~7 3
	8 3~4	8 3~4
	10 3~4~5	10 3~4~5
	12~14 3~4~5~6	12~14 3~4~5~6
	17~19 3~4~5~6~8	17~19 3~4~5~6~8
	24 3~4~5~6~8~10~12	24 3~4~5~6~8~10~12
	27~32 3~4~5~6~8~10~12~16	27~32 3~4~5~6~8~10~12~16
	③L≤M×4の場合、タップ下穴が貫通することあります。	
¥/1Code	200	400

Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

● RDRC・RDRF・RDRS・RDRA

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~19	20~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り
出荷日	通常			

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● RDRG

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り
出荷日	通常			

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Type	¥基準単価							
		B	最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDRC	6	230	240	260					
	7	230	260	270	—				
	8	240	270	280	—				
	10	240	280	340	420	—			
	12	410	450	540	660	—			
	13	430	470	570	700	—			
	14	430	470	590	730	920	—		
	17	460	510	690	890	1,160	—		
	19	530	650	840	1,110	1,460	—		
	24	730	850	1,160	1,490	2,050	2,460	—	
	27	740	930	1,280	1,740	2,320	2,970	—	
	30	810	1,040	1,500	2,010	2,590	3,510	—	
	32	820	1,110	1,620	2,210	2,880	3,920	—	

型式	Type	¥基準単価							
		B	最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDRF	6	330	380	440					
	7	340	390	490	—				
	8	350	440	490	—				
	10	380	520	690	940	—			
	12	510	640	880	1,110	—			
	13	530	660	920	1,180	—			
	14	550	700	1,000	1,290	1,830	—		
	17	690	940	1,340	1,720	2,430	—		
	19	740	1,030	1,380	2,040	2,930	—		
	24	990	1,200	1,950	2,950	4,300	5,160	—	
	27	1,080	1,390	2,310	3,550	4,880	6,250	—	
	30	1,180	1,650	2,760	4,330	5,970	7,630	—	
	32	1,240	1,830	3,030	4,890	6,750	8,960	—	

型式	Type	¥基準単価							
		B	最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDRS	6	470	520	550					
	7	480	530	600	—				
	8	510	600	690	—				
	10	550	690	790	1,090	—			
	12	640	780	880	1,140	—			
	13	680	820	940	1,210	—			
	14	700	860	1,010	1,330	1,910	—		
	17	850	1,130	1,350	1,730	2,440	—		
	19	850	1,130	1,390	2,030	2,960	—		
	24	1,010	1,300	2,040	3,000	4,330	5,340	—	
	27	1,140	1,510	2,420	3,680	5,140	6,500	—	
	30	1,240	1,920	2,860	4,490	5,330	7,900	—	
	32	1,290	1,920	3,170	5,060	7,150	9,580	—	

36
丸棒
・
パイプ
・
樹脂ロッド