


ロッキングブロック

—インロータイプ(インロー部(E)・角度(G)指定)—

追加工価格も数量スライド適用 **P.49**

型式	材質	硬度
LBMS	SKS3	53~56HRC
LBMM	HPM2T相当	37~41HRC

RoHS



a	ℓ	M	型式		T	A	E 指定1mm単位	G° 指定1°単位
			Type	L				
7	7	6	LBMS (SKS3)	15	20	15 18 23 28 33 38 48	10~13	5~33
					25		10~15	5~33
					30		10~20	5~33
					35		10~25	5~28
					40		10~30	5~22
			LBMM (HPM2T相当)	20	30	33 38 48 58	10~20	5~33
					35		10~25	5~33
					40		10~30	5~30
					50		12~40	5~24
					35	38 48 58 68 78	12~25	5~33
				25	40		12~30	5~33
					50		12~40	5~30
12	14	12	LBMS (SKS3)	30	40	78 88 98	12~30	5~33
					50		12~40	5~33
					60		12~50	5~30

Order
注文例 **型式 - T - A - E - G**
LBMS20 - 40 - A38 - E16 - G21

Delivery
出荷日 **• LBMS** **• LBMM** **5 日目出荷** **5 日目出荷** **ストーク B 3日目出荷 800円/1本** **ご注文締切 PM 8:00迄** **P.48**

③3本以上で1明細行当たり一律2,160円



Price

数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P.47			
数量区分	標準対応		個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~29
値引率	5%	10%	お見積り

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

L	T	¥基準単価 1~9本	
		LBMS	LBMM
20	20	3,050	2,750
25	25	3,110	2,800
30	30	3,170	2,870
35	35	3,240	2,950
40	40	3,330	3,060
30	30	3,330	3,060
35	35	3,410	3,150
40	40	3,590	3,230
50	50	3,610	3,320
35	35	3,750	3,380
40	40	3,830	3,460
50	50	3,970	3,560
40	40	4,310	3,880
50	50	4,670	4,200
60	60	5,030	4,520



Alterations

型式 - T - A - E(EC) - G - (MC)
LBMS20 - 30 - A38 - EC8 - G15 - MC6

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
E寸法の指定範囲が変更できます。 EC=指定1mm単位	EC	EC使用の場合G(角度)の指定範囲が変更になります。	200
		EC 2 5~10	
		EC 3 5~12	
		EC 4 5~14	
		EC 5 5~15	
		L 15 20・25・30	
		L 20 30・35	
		6 5~17	
		7 5~19	
		8 5~21	
タップサイズを変更します。 ③L20・25・30に適用 ③タップ長=M×2	MC	タップM選択	200
		L 20 6	
		L 25 8	
		L 30 8 10	



Example

使用例

