




A	A1	B	W	R	H	H1	H2	d	D	D1	適用部品	型式	¥基準単価	
											ボルト	チェーン	Type	
38	24	20	25	6	16	10.8	9	4.1	13	19	LKB13-13	TCHE40	40	800
46.5	30	24	32	7.5	22	13.4	16	5.2	16	25	LKB16-20	TCHE50		50



H	H1	P	d	d1	L	L1	L2	L3	E	t	*破断荷重	チーンNo.	型式	リンク数
											KN {kgf}	JIS	Type	No.
11.7	10.5	12.7	3.97	7.95	17.55	8.02	9.53	16.05	7.95	1.5	18.1 {1850}	40	TCHE	40 5~241
14.6	13.1	15.875	5.09	10.16	21.75	10.15	11.60	20.30	9.53	2	29.9 {3050}	50		50 5~193

H1	P	d	L	適用チェーン	型式	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価
					Type	No.	
10.5	12.7	3.97	17.55	TCHE40	40	+200円 (1明細行単位)	80
13.1	15.875	5.09	21.75			(1明細行単位)	100



数量区分	標準対応	個別対応 大口	数量	1~9 5~9 10~19 20~49 50~	適用価格 基準単価 5% 10% 15% お見積り	EX 表示数量超えは WOS にてご確認ください。
数量区分	標準対応	個別対応 大口	数量	1~9 5~9 10~19 20~49 50~	適用価格 基準単価 5% 10% 15% お見積り	EX 表示数量超えは WOS にてご確認ください。

Type	No.	リンク数	¥基準単価
		奇数指定	1~4本
TCHE	40	5~239	¥8×リンク数+342(カット費)
	241		1,960
	50	5~191	¥12×リンク数+349(カット費)
	193		2,355

EX 価格計算例
TCHE40-21のとき ¥8×21(リンク数) + ¥342(カット費) = ¥510