

URETHANES FOR HEAVY LOAD
高荷重用ウレタン

SQUARE URETHANES FOR HEAVY LOAD STOCK BLOCKS
高荷重用角ウレタン/ウレタンストックブロック

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

RoHS **EX**

①製品概要 P.1119
②製品データ P.1137

硬度 ショアA90

F=L×20%		F=L×25%		F=L×30%		D	d	L	型式	¥基準単価 1~19本	
F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)						V
12	6865	15	8924	18	12749	58	50	14	62	EX 5146	870
16	{700}	20	{910}	24	{1300}				82	EX 5148	1,140
12	9807	15	13239	18	18633	70	60	20	62	EX 6206	1,310
16	{1000}	20	{1350}	24	{1900}				82	EX 6208	1,670
16	19123	20	26478	24	39227	92	80	20	82	EX 8208	2,970
20	{1950}	25	{2700}	30	{4000}				103	EX 82010	3,670
16	27949	20	38736	24	54427	114	100	20	82	EX 10208	4,630
20	{2850}	25	{3950}	30	{5550}				103	EX 102010	5,600
24		30		36					123	EX 102012	6,680

Order 注文例 **型式** EX 8208

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.37
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率		5%	10%	15%
表示数量を超えは	価格・出荷日お見積り			

ex Example 使用例

●荷重 (kgf) = 荷重N × 0.101972

Alterations 追加加工

型式 (C1)
EX8208 - C1
3 日目発送

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	C1	内径にC1面取り加工	100

RoHS **EX**

①製品概要 P.1119
②製品データ P.1137

硬度 ショアA90

F=L×20%		F=L×25%		F=L×30%		D	L	型式	¥基準単価 1~19本	
F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)					V
12	7551	15	9807	18	14710	58	50	62	EX 5060	870
16	{770}	20	{1000}	24	{1500}			82	EX 5080	1,140
12	11082	15	15004	18	21575	70	60	62	EX 6060	1,310
16	{1130}	20	{1530}	24	{2200}			82	EX 6080	1,670
16	20104	20	27753	24	41188	92	80	82	EX 8080	2,970
20	{2050}	25	{2830}	30	{4200}			103	EX 80100	3,670
16	29420	20	41188	24	61292	114	100	82	EX 10080	4,630
20	{3000}	25	{4200}	30	{6250}			103	EX 100100	5,600
24		30		36				123	EX 100120	6,680

Order 注文例 **型式** EX100100

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率		5%	10%	15%
表示数量を超えは	価格・出荷日お見積り			

●荷重 (kgf) = 荷重N × 0.101972

●荷重 (kgf) = 荷重N × 0.101972

RoHS **QX**

①製品概要 P.1119

①材質 SS400
②材質 ウレタン
硬度 ショアA90

F=L×20%		F=L×25%		F=L×30%		d	型式	¥基準単価 1~19本				
F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)				Type			
12	9807	15	13239	18	18633	14	QX	60	62	2,380		
16	{1000}	20	{1350}	24	{1900}				82	2,970		
12	13729	15	18633	18	25497				20	70	62	3,350
16	{1400}	20	{1900}	24	{2600}						82	3,950
18		23		27							92	4,490
16	25497	20	35304	24	49033						82	6,970
20	{2600}	25	{3600}	30	{5000}	103	8,320					
24		30		36		123	9,720					
20	39227	25	53937	30	73550	20	120	103	11,700			
24	{4000}	30	{5500}	36	{7500}			123	13,800			
28		35		42				143	15,500			

Order 注文例 **型式** QX 70-92

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.37
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率		5%	10%	15%
表示数量を超えは	価格・出荷日お見積り			

●荷重 (kgf) = 荷重N × 0.101972

ウレタンストックブロック **RoHS**

①製品概要 P.1119
②製品データ P.1137

硬度 ショアA90

d	ウレタン	①		②	型式		¥基準単価 1~9本	
		EST-ESBT	ESU-ESUB		Type	D-L	EST-ESU	ESBT-ESUB
14	E40-80	S14	SU14	CB8-45 (1本)	EST ESBT ESU ESUB	* 40-80	710	720
	* 50-110					1,350	1,360	
	* 70-140					2,890	2,900	
	* 7022110					2,390	2,420	
22	E7022140	S22	SU22	CB12-55 (1本)	* 7022140	* 7022140	2,930	2,960
	* 90-120					3,730	3,860	
	* 90-140					4,330	4,360	
	* 100-140					6,770	6,800	

●ESUとESUBは*のサイズのみです。 ●適用ウレタン P.1124

スリーブ単体 **S**

①製品概要 P.1119
②製品データ P.1137

硬度 ショアA90

d1	d2	d3	d4	l	l1	l2	l3	ウレタン d	型式	¥基準単価 1~19本
16	9	-	-	30	-	-	-	14	S14	130
24	13	-	-	35	-	-	-	22	S22	170
24	13	-	-	100	-	-	-	22 (L170以上)	S22-100	500
14	9	13	19	30	7	10	3	14	SU14	130
22	13	20	27	30	7	10	3	22	SU22	170

Order 注文例 **型式** S 14

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.37
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率		5%	10%	15%
表示数量を超えは	価格・出荷日お見積り			

ウレタン