

URETHANE SHEETS
ウレタンシート

URETHANE DIE PADS
ウレタンダイパッド

RoHS UT

T	T公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~25	±0.5
30~50	±1

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

A	B	T	型式		¥基準単価 1~9本
			Type	T - A	
300	300	5	UT	5 - 300	3,600
		6		6 - 300	4,400
		8		8 - 300	5,800
		10		10 - 300	6,300
		15		15 - 300	9,500
		20		20 - 300	12,600
		25		25 - 300	15,100
500	500	30		30 - 300	17,200
		1	UT	1 - 500	1,800
		2		2 - 500	3,400
		3		3 - 500	5,200
		4		4 - 500	6,700
		5		5 - 500	8,400
		6		6 - 500	10,100
		8		8 - 500	13,400
		10		10 - 500	15,900
		15		15 - 500	23,900
		20		20 - 500	31,800
		25		25 - 500	39,800
		30		30 - 500	47,700
50		50 - 500	79,500		

Order 注文例 型式 UT 8-500

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.37
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

RoHS UTH (サイズ指定タイプ)

T	T公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~25	±0.5
30~50	±1

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

型式	指定1mm単位		型式	指定1mm単位		
	Type	T		Type	T	
UTH	1		UTH	10		
	2			15		
	3			20		
	4	20~500		20~500	25	20~500
	5			30		
	6			40		
	8			50		

Order 注文例 型式 UTH 8 - 351 - 200

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックA 800円/1本 P.38
同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格 P.1129

RoHS UD

T	T公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~25	±0.5
30~50	±1

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

A	B	L	T公差	型式		¥基準単価 1~9本
				Type	A - L	
25	25	50	±1	UD	25 - 50	250
		100			100	500
		300			300	1,300
		500			500	2,200
		800			800	3,500
50	50	1000	1000	4,300		
		50	±1	UD	50 - 50	1,000
		100			100	1,700
		300			300	5,200
		500			500	8,400
800	800	13,000				
75	50	1000	1000	15,900		
		50	±1	UD	75 - 50	1,300
		100			100	2,600
		300			300	7,500
		500			500	12,600
800	800	19,000				
1000	1000	24,000				

Order 注文例 型式 UD 75-1000

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.37
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

RoHS UDH (全長指定タイプ)

L	T公差
25	±1.0
200	±2.0
500	±3.0
1000	±3.0

製品概要 P.1119 硬度 ショアA90

A	B	型式	L	¥基準単価 1~9本	
					Type
25	25	UDH	25	25 ~ 50	300
				51 ~ 100	600
				101 ~ 300	1,560
				301 ~ 500	2,640
				501 ~ 800	4,200
50	50	UDH	50	801 ~ 1000	5,160
				25 ~ 50	1,200
				51 ~ 100	2,040
				101 ~ 300	6,240
				301 ~ 500	10,080
75	50	UDH	75	501 ~ 800	15,600
				801 ~ 1000	19,080
				25 ~ 50	1,560
				51 ~ 100	3,120
				101 ~ 300	9,000
301 ~ 500	15,120				
501 ~ 800	22,800				
801 ~ 1000	28,800				

Order 注文例 型式 UDH 50 - 355

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックA 800円/1本 P.38
同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

ウレタンダイパッド