

GUIDE POSTS FOR DIE SET
ダイセット用ガイドポスト
ー全長ロング指定タイプー

RoHS


ー着脱ポストー



ー圧入ポストー




MRP




BRPM

(可動ストップバSTM用)




BRPK

(固定ストップバSTK用)




MSP




BSPM

(可動ストップバSTM用)



BSPK

(固定ストップバSTK用)



材質 SUJ2
硬度 58HRC ~ 高周波焼入 (深度1.5 ~ 2.0mm)

D	D1	T	L1	L2	ℓ	M1×P	d	A	M	R	D2	D3	H	H1	H2	付属ボルト
20		29	5	15	38	M10×1.5	14	4	M8×18	2.0	28	19.5	14	7	8.5	CB 8-25
22	+0.020	31	8	16	42	M10×1.5				3.0	30	21.5				
25	+0.015	36		18	50	M12×1.5					35	24.5				
28	+0.025	39	10	20	50	M12×1.5		5	M10×22	3.5	36	27.5	16	8	10.5	CB10-30
32	+0.020	44		23	60	M16×1.5	20				40	31.5				
38	+0.030	53	12	27	60	M16×1.5		6	M12×27	4.0	49	37.5	18	10	12.5	CB12-35
45	+0.025	59	15	32	70	M16×1.5				5.0	55	44.5				
50	+0.035	69		35	70	M16×1.5		7	M14×31		62	49.5	20	12	14.5	CB14-40
60	+0.030	79		42	70	M16×1.5					72	59.5				

■着脱ポスト

型式		指定1mm単位 LC	¥基準単価 1 ~ 9本	
Type	D		MRP	BRPM BRPK
MRP	20	121 ~ 160	1,840	2,070
		161 ~ 200	2,070	2,300
		* 201 ~ 250	2,520	2,910
	22	121 ~ 160	1,990	2,220
		161 ~ 200	2,220	2,450
		* 201 ~ 250	2,830	3,210
	25	131 ~ 160	2,220	2,520
		161 ~ 200	2,450	2,750
		201 ~ 240	2,680	3,060
	28	* 241 ~ 300	3,370	3,900
		161 ~ 200	2,830	3,140
		201 ~ 240	3,370	3,600
BRPM	32	* 241 ~ 300	4,670	5,430
		161 ~ 200	3,060	3,370
		201 ~ 240	3,370	3,750
	38	* 241 ~ 350	5,130	5,890
		181 ~ 200	3,830	4,210
		201 ~ 240	4,210	4,590
	45	241 ~ 260	4,670	5,050
		* 261 ~ 400	7,800	8,950
		181 ~ 260	5,200	5,580
	50	* 261 ~ 400	8,640	10,020
		201 ~ 260	6,350	6,810
		* 261 ~ 400	10,560	12,160
BRPK	60	201 ~ 260	7,960	8,420
		* 261 ~ 400	13,230	15,220

■圧入ポスト

型式		指定1mm単位 LC	¥基準単価 1 ~ 9本	
Type	D		MSP	BSPM BSPK
MSP	20	181 ~ 200	1,220	1,450
		201 ~ 240	1,300	1,530
		241 ~ 300	1,530	1,760
	22	181 ~ 200	1,300	1,530
		201 ~ 240	1,380	1,610
		241 ~ 300	1,610	1,840
	25	181 ~ 200	1,380	1,610
		201 ~ 240	1,530	1,760
		241 ~ 300	1,680	1,990
	28	* 301 ~ 350	1,990	2,300
		201 ~ 240	1,680	1,990
		241 ~ 300	1,840	2,140
BSPM	32	301 ~ 350	2,070	2,520
		* 351 ~ 400	2,520	2,910
		241 ~ 300	2,370	2,680
	38	301 ~ 350	2,750	3,060
		* 351 ~ 400	3,520	4,130
		261 ~ 300	2,830	3,060
	45	301 ~ 350	3,060	3,440
		351 ~ 400	3,980	4,360
		* 401 ~ 450	4,280	4,970
	50	261 ~ 300	3,520	3,830
		301 ~ 400	3,830	4,210
		* 401 ~ 450	4,970	5,810
BSPK	60	261 ~ 400	4,670	5,130
		* 401 ~ 500	6,040	6,960
		261 ~ 400	5,740	6,200



Order
注文例

型式 - LC
BSPM 22 - LC205



Delivery
出荷日

3 日日出荷



ストック T 当日出荷 1,600円/1本
ストック A 翌日出荷 800円/1本

※注文締切

正午迄 P40

※ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●*印サイズ

8 日日出荷

※ストックはご利用になれません。



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1 ～ 9	10 ～ 19	20 ～ 29	30 ～ 50	51 ～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ダイセット用
ガイドポスト用
シユ