



ヘミング型用リンク部品/ヒンジピン/ヒンジピン用キー/引張ばね用ピン

■ヘミング型の標準化にお役立てください。



D _外	ℓ	M	N	型式 Type	D _外	指定1mm単位 L	¥基準単価 1～9本
25	-0.007		4	CLKGH	25	50～150	1,190
30	-0.020				30	151～300	1,670
						50～150	1,630
						151～300	2,120
35		5			35	80～150	1,920
						151～300	2,550
						301～400	3,140
40	-0.009		5		40	80～150	2,310
	-0.025					151～300	3,160
						301～400	3,960
45				CLKGH	45	100～150	2,790
						151～300	3,850
						301～500	5,220
50					50	100～150	3,460
						151～300	4,750
						301～500	6,510

Order 注文例 型式 - L
CLKGH 30 - 157

Price 価格 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量 1～9	10～19	20～29
値引率 基準単価 5%	10%	15%
	30～50	51～
		お見積り



●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日 3 日日出荷

ストークT 当日出荷 1,600円/1本
ストークA 翌日出荷 800円/1本

PM 6:00迄 正午迄 翌日出荷

●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円



A	B	C	D	E	T	型式 Type	No.	¥基準単価 1～19本
20	35	18	6.5	13	4.5	HK	7	760
25	40	20		15			8	

Order 注文例 型式 - L
SSPO 20 - 15
HK 7

Price 価格 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.39




数量区分	標準対応	個別対応大口
数量 1～19	20～49	50～99
値引率 基準単価 5%	10%	15%
	100～200	201～
		お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.39

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

引張ばね/引張ばね用リング




D _i	d	ばね定数 N/mm [kgf/mm]	F max N [kgf]	最大荷重 N [kgf]	初張力 N [kgf]	型式 Type D - L	¥基準単価 1～19本
21 (±0.4)	2	0.95 [0.097]	55.22	61.98 [6.32]	9.22 [0.94]	AWL25 - 68	400
		0.60 [0.061]	87.94			83	420
		0.39 [0.040]	132.93			105	440
		0.25 [0.026]	210.64			143	490
		0.16 [0.016]	333.34			203	600
		1.30 [0.133]	64.94			AWL32 - 86.1	630
		0.82 [0.084]	103.42			106.5	660
		0.54 [0.055]	156.33	101.40 [10.34]	16.57 [1.69]	135.5	700
		0.34 [0.035]	247.72			184.9	750
		0.22 [0.022]	392.02			262.9	900
		2.95 [0.301]	35.10			AWM25 - 72.1	490
		1.86 [0.190]	55.90			92.5	510
		1.23 [0.125]	84.50	132.39 [13.50]	28.73 [2.93]	121.5	550
		0.77 [0.079]	133.90			170.9	600
		0.49 [0.050]	211.90			248.9	660
		3.19 [0.325]	45.50			AWM32 - 91.2	700
		2.00 [0.204]	72.46	184.66 [18.83]	39.42 [4.02]	116.8	720
		1.32 [0.135]	109.53			152.0	800
		0.83 [0.085]	173.56			212.8	870
		0.53 [0.054]	274.66			308.8	940

線径 d	ばね定数 N/mm [kgf/mm]	Fmm	F=L×23% 荷重 N [kgf]	Fmm	F=L×25% 荷重 N [kgf]	初張力 N [kgf]	識別色	型式 Type D - L	¥基準単価 1～19本
5.0	12.55 [1.28]	42.1	703.1 [71.7]	45.7	748.3 [76.3]	174.8 [17.84]	茶	AWK 34-183	1,850
	10.91 [1.11]	45.5	671.2 [68.3]	49.5	714.8 [72.8]		赤	198	1,930
	10.04 [1.03]	47.8	654.7 [67.1]	52.0	696.9 [71.4]		黒	208	2,000
	9.30 [0.95]	50.1	640.7 [65.4]	54.5	681.6 [69.6]		黄	218	2,080
	8.66 [0.88]	52.4	628.6 [64.0]	57.0	668.4 [68.0]		水色	228	2,160

■引張ばね用リング

型式	D	¥基準単価 1～19本
Type	d	
BSR	4	170
	40	220
	40	460

Order 注文例 型式
AWL25-105
AWK34-183
BSR4-40



Price 価格 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量 1～19	20～49	50～99
値引率 基準単価 5%	10%	15%
	100～200	201～
		お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。